

Резьбовые фитинги NPFC

FESTO



Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

| Условия работы | |
|--|--|
| Рабочее давление [бар] | -0.95 ... 50 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| | Газы по запросу |
| | Жидкости по запросу |
| Окружающая температура [°C] | -20 ... +150 |
| Класс защиты от коррозии CRC ¹⁾ | 1 |

1) Устойчивость к коррозии: класс 1 по стандарту Festo 940070

Низкое коррозионное воздействие. Применение внутри помещения при отсутствии влаги или в случае использования защиты при транспортировке и хранении. Также относится к деталям, которые закрыты крышками, находящимся в невидимой внутренней зоне или закрыты во время работы (например, цапфы привода)

| Материалы | |
|--------------------------|---|
| Резьбовой штуцер | Никелированная латунь |
| Примечания по материалам | Соответствуют требованиям Директивы об ограничении использования опасных веществ (RoHS) |

| Примечание | |
|--|--|
| <p>При использовании штуцеров с наружной резьбой R рекомендуется использовать ленту для уплотнения резьбы GWB-0,1 (номер заказа 9076).</p> | <p>При использовании штуцеров с наружной резьбой M и G требуется использовать дополнительное торцевое уплотнительное кольцо (рекомендуется легкий алюминий Al 99.5).</p> |

Резьбовые фитинги NPFC

Обзор продукции

| Конструкция | Исполнение | Тип | Пневматическое присоединение D1 | | | Пневматическое присоединение D2 | | | → Стр./ Интернет |
|---|---|-----------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------|----------|---------------------|
| | | | Резьба M | Резьба G | Резьба R | Резьба M | Резьба G | Резьба R | |
| Прямые | Втулка | | | | | | | | |
| |  | NPFC-S | M5 | – | – | – | – | – | 6 |
| | | | – | G1/8 | | | | | |
| | | | | G1/4 | | | | | |
| | | | | G3/8 | | | | | |
| | | | | G1/2 | | | | | |
| | | | | G3/4 | | | | | |
| | Переходная втулка | | | | | | | | |
| |  | NPFC-R | – | G1/8 | – | – | G3/8 | – | 6 |
| | | | – | G1/2 | | | G3/4 | | |
| | Удлинитель | | | | | | | | |
| |  | NPFC-E... | – | G1/8 | – | – | G1/8 | – | 7 |
| | – | | G1/4 | | | G1/4 | | | |
| | – | | G3/8 | | | G3/8 | | | |
| | – | | G1/2 | | | G1/2 | | | |
| Ниппель | | | | | | | | | |
|  | NPFC-D | M5 | – | – | M5 | – | – | 8 | |
| | | M7 | – | – | – | – | G1/8 | | |
| | | – | G1/8 | | | – | G1/8, G1/4, G3/8 | | |
| | | | G1/4 | | | – | G1/4, G3/8, G1/2 | | |
| | | | G3/8 | | | – | G3/8, G1/2 | | |
| | | | G1/2 | | | – | G1/2 | | |
| | | | – | R1/8 | | – | R1/8, R1/4, R3/8 | | |
| | | | | R1/4 | | – | R1/4, R3/8, R1/2 | | |
| | | | | R3/8 | | – | R3/8, R1/2 | | |
| | | | | R1/2 | | – | R1/2, R3/4 | | |
| | | | | R3/4 | | – | R3/4 | | |
| | | | | R1 | | – | R1 | | |
| Переходной ниппель – внутренняя/наружная резьба | | | | | | | | | |
|  | NPFC-R | M5 | – | – | – | G1/8 | – | 9 | |
| | | – | G1/8 | | | – | G1/4, G3/8 | | |
| | | | G1/4 | | | – | G3/8 | | |
| | | | G3/8 | | | – | G1/2 | | |
| Переходной ниппель – наружная/внутренняя резьба | | | | | | | | | |
|  | NPFC-R | – | G1/8 | – | M5 | – | – | 9 | |
| | | – | G1/4 | | – | – | G1/8 | | |
| | | | G3/8 | | | – | G1/8, G1/4 | | |
| | | | G1/2 | | | – | G1/4, G3/8 | | |
| | | | G3/4 | | | – | G1/2 | | |

Резьбовые фитинги NPFC

Обзор продукции

| Конструкция | Исполнение | Тип | Пневматическое присоединение D1 | | | Пневматическое присоединение D2 | | | → Стр./ Интернет |
|---|---|--------|--|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|---------------------|
| | | | Резьба M | Резьба G | Резьба R | Резьба M | Резьба G | Резьба R | |
| Угловые | Угловой фитинг – внутренняя резьба | | | | | | | | |
| |  | NPFC-L | M5 | – | – | – | – | – | 10 |
| | | | – | G1/8 | – | – | – | – | |
| | | | – | G1/4 | – | – | – | – | |
| | | | – | G3/8 | – | – | – | – | |
| | | | – | G1/2 | – | – | – | – | |
| | | | – | G3/4 | – | – | – | – | |
| | | | – | G1 | – | – | – | – | |
| | Угловой фитинг – наружная/внутренняя резьба | | | | | | | | |
| |  | NPFC-L | M5 | – | – | M5 | – | – | 10 |
| | | | – | G1/8 | – | – | – | R1/8 | |
| | | | – | G1/4 | – | – | – | R1/4 | |
| – | | | G3/8 | – | – | – | R3/8 | | |
| – | | | G1/2 | – | – | – | R1/2 | | |
| – | | | G3/4 | – | – | – | R3/4 | | |
| – | | | G1 | – | – | – | R1 | | |
| Угловой фитинг – наружная резьба | | | | | | | | | |
|  | NPFC-L | M5 | – | – | – | – | – | 11 | |
| | | – | – | – | R1/8 | – | – | | |
| | | – | – | – | R1/4 | – | – | | |
| | | – | – | – | R3/8 | – | – | | |
| | | – | – | – | R1/2 | – | – | | |
| | | – | – | – | R3/4 | – | – | | |
| Т-образные | Т-образный фитинг – внутренняя резьба | | | | | | | | |
| |  | NPFC-T | – | G1/8 | – | – | – | – | 11 |
| | | | – | G1/4 | – | – | – | – | |
| | | | – | G3/8 | – | – | – | – | |
| | | | – | G1/2 | – | – | – | – | |
| | | | – | G3/4 | – | – | – | – | |
| | | | – | G1 | – | – | – | – | |
| | | | Т-образный фитинг – внутренняя/наружная/внутренняя резьба | | | | | | |
| |  | NPFC-T | M5 | – | – | M5 | – | – | 12 |
| | | | – | G1/8 | – | – | – | R1/8 | |
| | | | – | G1/4 | – | – | – | R1/4 | |
| | | | – | G3/8 | – | – | – | R3/8 | |
| – | | | G1/2 | – | – | – | R1/2 | | |
| – | | | G3/4 | – | – | – | R3/4 | | |
| – | | | G1 | – | – | – | R1 | | |

Резьбовые фитинги NPFC


Обзор продукции

| Конструкция | Исполнение | Тип | Пневматическое присоединение D1 | | | Пневматическое присоединение D2 | | | → Стр./ Интернет | |
|---|---|--------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|---------------------|----|
| | | | Резьба M | Резьба G | Резьба R | Резьба M | Резьба G | Резьба R | | |
| Т-образные | Т-образный фитинг – внутренняя/наружная/наружная резьба | | | | | | | | | |
| |  | NPFC-T | – | G1/8 | – | – | – | – | R1/8 | 12 |
| | | | | G1/4 | | | | | R1/4 | |
| | | | | G3/8 | | | | | R3/8 | |
| G1/2 | | | | R1/2 | | | | | | |
| Т-образный фитинг – наружная резьба | | | | | | | | | | |
|  | NPFC-T | – | – | R1/4 | – | – | – | – | 13 | |
| | | | | R3/8 | | | | | | |
| | | | | R1/2 | | | | | | |
| Т-образный фитинг – наружная/наружная/внутренняя резьба | | | | | | | | | | |
|  | NPFC-T | – | – | R1/8 | – | – | G1/8 | – | 13 | |
| | | | | R1/4 | | | G1/4 | | | |
| | | | | R1/2 | | | G1/2 | | | |
| Т-образный фитинг – наружная/внутренняя/внутренняя резьба | | | | | | | | | | |
|  | NPFC-T | – | – | R1/8 | – | – | G1/8 | – | 14 | |
| | | | | R1/4 | | | G1/4 | | | |
| | | | | R3/8 | | | G3/8 | | | |
| | | | | R1/2 | | | G1/2 | | | |
| Y-образные | Y-образный фитинг – внутренняя резьба | | | | | | | | | |
| |  | NPFC-Y | – | G1/4 | – | – | – | – | 15 | |
| | | | | G3/8 | | | | | | |
| G1/2 | | | | | | | | | | |
| Y-образный фитинг – наружная/внутренняя/внутренняя резьба | | | | | | | | | | |
|  | NPFC-Y | – | – | R1/8 | – | – | G1/8 | – | 15 | |
| | | | | R1/4 | | | G1/4 | | | |
| | | | | R3/8 | | | G3/8 | | | |
| | | | | R1/2 | | | G1/2 | | | |
| X-образные | X-образный фитинг – внутренняя резьба | | | | | | | | | |
| |  | NPFC-X | – | G1/4 | – | – | – | – | 16 | |
| | | | | G3/8 | | | | | | |
| G1/2 | | | | | | | | | | |
| X-образный фитинг – наружная/внутренняя/внутренняя резьба | | | | | | | | | | |
|  | NPFC-X | – | – | G1/4 | – | – | – | R1/4 | 16 | |
| | | | | G1/2 | | | | R1/2 | | |

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики


Втулка NPFC-S



| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----|-------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--|
| Присоединение | D5 | L1 | $\approx \zeta 1$ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ | |
| D1 | \varnothing | | | | | | | |
| Резьба М | | | | | | | | |
| M5 | 7.5 | 11 | 8 | 3.13 | 8030290 | NPFC-S-2M5-F | 10 | |
| Резьба G | | | | | | | | |
| G $\frac{1}{8}$ | 13.5 | 15 | 14 | 11 | 8030291 | NPFC-S-2G18-F | 10 | |
| G $\frac{1}{4}$ | 16.5 | 22 | 17 | 18.8 | 8030292 | NPFC-S-2G14-F | 10 | |
| G $\frac{3}{8}$ | 21.5 | 24 | 22 | 35.7 | 8030293 | NPFC-S-2G38-F | 10 | |
| G $\frac{1}{2}$ | 25.5 | 30 | 26 | 54.4 | 8030294 | NPFC-S-2G12-F | 10 | |
| G $\frac{3}{4}$ | 31.5 | 32 | 32 | 79.1 | 8030295 | NPFC-S-2G34-F | 10 | |

1) Количество штук в упаковке

Переходная втулка NPFC-R




| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|----|------|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Присоединение | D2 | D4 | D5 | L1 | T1 | $\approx \zeta 1$ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| D1 | | \varnothing | \varnothing | | | | | | | |
| G $\frac{1}{8}$ | G $\frac{3}{8}$ | 13 | 20.5 | 20 | 10.5 | 22 | 24.6 | 8030296 | NPFC-R-G38-G18-F | 10 |
| G $\frac{1}{2}$ | G $\frac{3}{4}$ | 25 | 29.8 | 30 | 14.5 | 30 | 56.2 | 8030297 | NPFC-R-G34-G12-F | 10 |

1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

Удлинитель NPFC-E...





| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|----|----|-----|------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Присоединение | | D3 | D5 | L1 | L2 | T1 | $\varnothing C1$ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| D1 | D2 | Ø | Ø | | | | | | | | |
| E1 | | | | | | | | | | | |
| G ¹ / ₈ | G ¹ / ₈ | 5.5 | 13 | 22 | 6 | 7.5 | 14 | 14.9 | 8030298 | NPFC-E1-2G18-FM | 10 |
| G ¹ / ₄ | G ¹ / ₄ | 8 | 16.5 | 28 | 8 | 9.5 | 17 | 25.4 | 8030299 | NPFC-E1-2G14-FM | 10 |
| G ³ / ₈ | G ³ / ₈ | 11 | 21.5 | 32 | 9 | 10 | 22 | 47.56 | 8030300 | NPFC-E1-2G38-FM | 10 |
| G ¹ / ₂ | G ¹ / ₂ | 15 | 25 | 35 | 10 | 11 | 26 | 59.8 | 8030301 | NPFC-E1-2G12-FM | 10 |
| E2 | | | | | | | | | | | |
| G ¹ / ₈ | G ¹ / ₈ | 5.5 | 13 | 32 | 6 | 7.5 | 14 | 21.4 | 8030302 | NPFC-E2-2G18-FM | 10 |
| G ¹ / ₄ | G ¹ / ₄ | 8 | 16.5 | 35 | 8 | 9.5 | 17 | 31.76 | 8030303 | NPFC-E2-2G14-FM | 10 |
| E3 | | | | | | | | | | | |
| G ¹ / ₈ | G ¹ / ₈ | 5.5 | 13 | 42 | 6 | 7.5 | 14 | 27.2 | 8030304 | NPFC-E3-2G18-FM | 10 |
| G ¹ / ₄ | G ¹ / ₄ | 8 | 16.5 | 51 | 8 | 9.5 | 17 | 47.1 | 8030305 | NPFC-E3-2G14-FM | 10 |
| E4 | | | | | | | | | | | |
| G ¹ / ₈ | G ¹ / ₈ | 5.5 | 13 | 51 | 6 | 7.5 | 14 | 33.1 | 8030306 | NPFC-E4-2G18-FM | 10 |

1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

Резьбовой ниппель NPFC-D




| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----------|--------------|------------------|------------------|
| Присоединение | | D3 | L1 | L2 | L3 | ≈C1 | Вес 1 шт. | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| D1 | D2 | ∅ | | | | | [г] | | | |
| Резьба M | | | | | | | | | | |
| M5 | M5 | 2.5 | 11.5 | 4 | 4 | 8 | 2.47 | 8030267 | NPFC-D-2M5-M | 10 |
| M7 | G ¹ / ₈ | 4 | 15.5 | 4 | 6 | 14 | 8.7 | 8030268 | NPFC-D-M7-G18-M | 10 |
| Резьба G | | | | | | | | | | |
| G ¹ / ₈ | G ¹ / ₈ | 5.5 | 16.5 | 6 | 6 | 14 | 9.7 | 8030269 | NPFC-D-2G18-M | 10 |
| | G ¹ / ₄ | 5.5 | 19 | 6 | 8 | 17 | 15.8 | 8030270 | NPFC-D-G18-G14-M | 10 |
| | G ³ / ₈ | 5.5 | 20 | 6 | 9 | 19 | 20.5 | 8030271 | NPFC-D-G18-G38-M | 10 |
| G ¹ / ₄ | G ¹ / ₄ | 8 | 21 | 8 | 8 | 17 | 17.2 | 8030272 | NPFC-D-2G14-M | 10 |
| | G ³ / ₈ | 8 | 22 | 8 | 9 | 19 | 22.4 | 8030273 | NPFC-D-G14-G38-M | 10 |
| | G ¹ / ₂ | 8 | 23.5 | 8 | 10 | 24 | 33.35 | 8030274 | NPFC-D-G14-G12-M | 10 |
| G ³ / ₈ | G ³ / ₈ | 11 | 23 | 9 | 9 | 19 | 24 | 8030275 | NPFC-D-2G38-M | 10 |
| | G ¹ / ₂ | 11 | 24.5 | 9 | 10 | 24 | 35.2 | 8030276 | NPFC-D-G38-G12-M | 10 |
| G ¹ / ₂ | G ¹ / ₂ | 15 | 25.5 | 10 | 10 | 24 | 35.75 | 8030277 | NPFC-D-2G12-M | 10 |
| Резьба R | | | | | | | | | | |
| R ¹ / ₈ | R ¹ / ₈ | 5.5 | 19.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 9.4 | 8030278 | NPFC-D-2R18-M | 10 |
| | R ¹ / ₄ | 5.5 | 23.5 | 7.5 | 11 | 14 | 14.7 | 8030279 | NPFC-D-R18-R14-M | 10 |
| | R ³ / ₈ | 5.5 | 24 | 7.5 | 11.5 | 17 | 20.16 | 8030280 | NPFC-D-R18-R38-M | 10 |
| R ¹ / ₄ | R ¹ / ₄ | 8 | 27 | 11 | 11 | 14 | 17.9 | 8030281 | NPFC-D-2R14-M | 10 |
| | R ³ / ₈ | 8 | 27.5 | 11 | 11.5 | 17 | 23.4 | 8030282 | NPFC-D-R14-R38-M | 10 |
| | R ¹ / ₂ | 8 | 30.5 | 11 | 14 | 22 | 35.43 | 8030283 | NPFC-D-R14-R12-M | 10 |
| R ³ / ₈ | R ³ / ₈ | 11 | 28 | 11.5 | 11.5 | 17 | 26.27 | 8030284 | NPFC-D-2R38-M | 10 |
| | R ¹ / ₂ | 11 | 31 | 11.5 | 14 | 22 | 38.42 | 8030285 | NPFC-D-R38-R12-M | 10 |
| R ¹ / ₂ | R ¹ / ₂ | 15 | 33.5 | 14 | 14 | 22 | 41.1 | 8030286 | NPFC-D-2R12-M | 10 |
| | R ³ / ₄ | 15 | 37.5 | 14 | 16.5 | 27 | 68.5 | 8030287 | NPFC-D-R12-R34-M | 10 |
| R ³ / ₄ | R ³ / ₄ | 19 | 40 | 16.5 | 16.5 | 27 | 80.14 | 8030288 | NPFC-D-2R34-M | 10 |
| R1 | R1 | 24 | 46.5 | 19 | 19 | 34 | 147.33 | 8030289 | NPFC-D-2R1-M | 10 |

1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики


Переходной ниппель NPFC-R Внутренняя/наружная резьба



| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----|------|------|----|------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Присоединение | | D3 | D5 | L1 | L2 | T1 | $\approx C1$ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| D1 | D2 | ∅ | ∅ | | | | | | | | |
| M5 | G1/8 | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 4 | 7.4 | 14 | 9.3 | 8030314 | NPFC-R-G18-M5-FM | 10 |
| G1/8 | G1/4 | 5.5 | 17 | 20.5 | 6 | 9.5 | 17 | 17.8 | 8030315 | NPFC-R-G14-G18-FM | 10 |
| | G3/8 | 5.5 | 21.5 | 21.5 | 6 | 10.5 | 22 | 30.1 | 8030316 | NPFC-R-G38-G18-FM | 10 |
| G1/4 | G3/8 | 8 | 21.5 | 23.5 | 8 | 10.5 | 22 | 32 | 8030317 | NPFC-R-G38-G14-FM | 10 |
| G3/8 | G1/2 | 11 | 25 | 27.5 | 9 | 13 | 26 | 45.1 | 8030318 | NPFC-R-G12-G38-FM | 10 |

1) Количество штук в упаковке

Переходной ниппель NPFC-R Наружная/внутренняя резьба



| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|----|--------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| Присоединение | | L1 | L2 | $\approx C1$ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ | | | |
| D1 | D2 | | | | | | | | | | |
| G1/8 | M5 | 10.5 | 6 | 14 | 8.2 | 8030307 | NPFC-R-G18-M5-MF | 10 | | | |
| G1/4 | G1/8 | 13 | 8 | 17 | 10.8 | 8030308 | NPFC-R-G14-G18-MF | 10 | | | |
| G3/8 | G1/8 | 14 | 9 | 19 | 19.4 | 8030309 | NPFC-R-G38-G18-MF | 10 | | | |
| | G1/4 | 14 | 9 | 19 | 13 | 8030310 | NPFC-R-G38-G14-MF | 10 | | | |
| G1/2 | G1/4 | 15.5 | 10 | 24 | 31.4 | 8030311 | NPFC-R-G12-G14-MF | 10 | | | |
| | G3/8 | 15.5 | 10 | 24 | 22.1 | 8030312 | NPFC-R-G12-G38-MF | 10 | | | |
| G3/4 | G1/2 | 17.5 | 12 | 30 | 39.3 | 8030313 | NPFC-R-G34-G12-MF | 10 | | | |


1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

Угловой фитинг NPFC-L

Внутренняя резьба




| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|------|------|------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Присоединение D1 | D3 ∅ | D5 ∅ | H1 | H2 | T1 | $\varnothing C1$ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| M5 | 4.2 | 8.5 | 15.3 | 11 | 4 | 9 | 8.8 | 8030208 | NPFC-L-2M5-F | 10 |
| G ¹ / ₈ | 6 | 13 | 27.5 | 21 | 7.4 | 11 | 22.5 | 8030209 | NPFC-L-2G18-F | 10 |
| G ¹ / ₄ | 8 | 16.5 | 33.8 | 25.5 | 9.5 | 13 | 36.2 | 8030210 | NPFC-L-2G14-F | 10 |
| G ³ / ₈ | 11 | 20.5 | 38.3 | 28 | 10.5 | 17 | 54.1 | 8030211 | NPFC-L-2G38-F | 10 |
| G ¹ / ₂ | 15 | 25.5 | 44.8 | 32 | 13 | 20 | 91.5 | 8030212 | NPFC-L-2G12-F | 10 |
| G ³ / ₄ | 19 | 32 | 52.5 | 36.5 | 14.5 | 27 | 161 | 8030213 | NPFC-L-2G34-F | 10 |
| G1 | 24 | 39 | 64.5 | 45 | 16.5 | 30 | 238 | 8030214 | NPFC-L-2G1-F | 10 |

1) Количество штук в упаковке

Угловой фитинг NPFC-L

Наружная/внутренняя резьба



| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Присоединение D1 | D2 | D3 ∅ | D4 ∅ | D5 ∅ | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | T1 | $\varnothing C1$ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| M5 | M5 | 3 | 2.5 | 8.5 | 15.8 | 11.5 | 15.8 | 11.5 | 4 | 5 | 9 | 8.5 | 8030215 | NPFC-L-2M5-MF | 10 |
| G ¹ / ₈ | R ¹ / ₈ | 6 | 5.5 | 13 | 26 | 19 | 24.5 | 18 | 7.5 | 7.4 | 11 | 19.8 | 8030216 | NPFC-L-R18-G18-MF | 10 |
| G ¹ / ₄ | R ¹ / ₄ | 8 | 8 | 16.5 | 31.5 | 25.5 | 32.3 | 24 | 11 | 9.5 | 13 | 32.3 | 8030217 | NPFC-L-R14-G14-MF | 10 |
| G ³ / ₈ | R ³ / ₈ | 11 | 11 | 20.5 | 35.5 | 28 | 37.3 | 27 | 11.5 | 10.5 | 17 | 48.7 | 8030218 | NPFC-L-R38-G38-MF | 10 |
| G ¹ / ₂ | R ¹ / ₂ | 15 | 15 | 25.5 | 41.7 | 32 | 42.3 | 29.5 | 14 | 13 | 20 | 77.8 | 8030219 | NPFC-L-R12-G12-MF | 10 |
| G ³ / ₄ | R ³ / ₄ | 20 | 20 | 32 | 48.5 | 36.5 | 48 | 32 | 14.7 | 14.5 | 27 | 131.7 | 8030220 | NPFC-L-R34-G34-MF | 10 |
| G1 | R1 | 24 | 24 | 39 | 59.5 | 45 | 58.5 | 39 | 15.7 | 16.5 | 30 | 197.4 | 8030221 | NPFC-L-R1-G1-MF | 10 |


1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

Угловой фитинг NPFC-L

Наружная резьба




| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|------|------|------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--|
| Присоединение D1 | D3 ∅ | H1 | H2 | H3 | $\varnothing C1$ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ | |
| M5 | 2.5 | 15.8 | 11.5 | 4 | 9 | 7.7 | 8030222 | NPFC-L-2M5-M | 10 | |
| R $\frac{1}{8}$ | 5.5 | 23 | 18 | 7.5 | 11 | 16.1 | 8030223 | NPFC-L-2R18-M | 10 | |
| R $\frac{1}{4}$ | 8 | 31 | 24 | 11 | 13 | 27.7 | 8030224 | NPFC-L-2R14-M | 10 | |
| R $\frac{3}{8}$ | 11 | 34.5 | 27 | 11.5 | 17 | 43.3 | 8030225 | NPFC-L-2R38-M | 10 | |
| R $\frac{1}{2}$ | 15 | 39.2 | 29.5 | 14 | 20 | 62 | 8030226 | NPFC-L-2R12-M | 10 | |
| R $\frac{3}{4}$ | 19 | 44 | 32 | 13 | 27 | 102.6 | 8030227 | NPFC-L-2R34-M | 10 | |

1) Количество штук в упаковке

T-образный фитинг NPFC-T

Внутренняя резьба



| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|------|------|----|------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| Присоединение D1 | D3 ∅ | D5 ∅ | H1 | H2 | L1 | T1 | $\varnothing C1$ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| G $\frac{1}{8}$ | 6 | 13 | 26 | 19.5 | 39 | 7.4 | 12 | 28.9 | 8030235 | NPFC-T-3G18-F | 10 |
| G $\frac{1}{4}$ | 8 | 16.5 | 32.8 | 24.5 | 49 | 9.5 | 13 | 49.3 | 8030236 | NPFC-T-3G14-F | 10 |
| G $\frac{3}{8}$ | 11 | 20.5 | 37.3 | 27 | 54 | 10.5 | 16 | 71.9 | 8030237 | NPFC-T-3G38-F | 10 |
| G $\frac{1}{2}$ | 15 | 25.5 | 44.8 | 32 | 64 | 13 | 20 | 129.3 | 8030238 | NPFC-T-3G12-F | 10 |
| G $\frac{3}{4}$ | 19 | 32 | 52.5 | 36.5 | 73 | 14.5 | 27 | 214.3 | 8030239 | NPFC-T-3G34-F | 10 |
| G1 | 24 | 39 | 64.5 | 45 | 90 | 16.5 | 30 | 353 | 8030240 | NPFC-T-3G1-F | 10 |


1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

T-образный фитинг NPFC-T

Внутренняя/наружная/внутренняя
резьба




| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------|--------------|---------------------|------------------|
| Присоединение | | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | T1 | ≈C1 | Вес 1 шт. | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| D1 | D2 | ∅ | ∅ | ∅ | | | | | | | | [г] | | | |
| M5 | M5 | 3 | 2.5 | 8.5 | 15.3 | 12 | 22 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10.9 | 8030245 | NPFC-T-3M5-FMF | 10 |
| G ¹ / ₈ | R ¹ / ₈ | 6 | 6 | 13 | 26 | 19.5 | 37 | 17.5 | 7.5 | 7.4 | 12 | 26 | 8030246 | NPFC-T-2G18-R18-FMF | 10 |
| G ¹ / ₄ | R ¹ / ₄ | 8 | 8 | 16.5 | 32.8 | 24.6 | 47.5 | 23 | 11 | 9.5 | 13 | 44.4 | 8030247 | NPFC-T-2G14-R14-FMF | 10 |
| G ³ / ₈ | R ³ / ₈ | 11 | 11 | 20.5 | 37.3 | 27.1 | 52.5 | 25.5 | 11.5 | 10.5 | 16 | 65.8 | 8030248 | NPFC-T-2G38-R38-FMF | 10 |
| G ¹ / ₂ | R ¹ / ₂ | 15 | 15 | 25.5 | 44.8 | 32.1 | 61.5 | 29.5 | 14 | 13 | 20 | 114.2 | 8030249 | NPFC-T-2G12-R12-FMF | 10 |
| G ³ / ₄ | R ³ / ₄ | 19 | 19 | 32 | 52.5 | 36.5 | 68.5 | 32 | 14 | 14.5 | 27 | 186 | 8030250 | NPFC-T-2G34-R34-FMF | 10 |
| G1 | R1 | 24 | 24 | 39 | 64.5 | 45 | 84 | 39 | 16 | 16.5 | 30 | 296 | 8030251 | NPFC-T-2G1-R1-FMF | 10 |

1) Количество штук в упаковке

T-образный фитинг NPFC-T

Внутренняя/наружная/наружная
резьба



| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----------|--------------|---------------------|------------------|--|
| Присоединение | | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | L1 | L2 | T1 | ≈C1 | Вес 1 шт. | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ | |
| D1 | D2 | ∅ | ∅ | ∅ | | | | | | | [г] | | | | |
| G ¹ / ₈ | R ¹ / ₈ | 6 | 5.5 | 13 | 24.5 | 19.5 | 35 | 7.5 | 7.4 | 12 | 23.1 | 8030255 | NPFC-T-G18-2R18-FMM | 10 | |
| G ¹ / ₄ | R ¹ / ₄ | 8 | 8 | 16.5 | 31 | 24.5 | 46 | 11 | 9.5 | 13 | 40.3 | 8030256 | NPFC-T-G14-2R14-FMM | 10 | |
| G ³ / ₈ | R ³ / ₈ | 11 | 11 | 20.5 | 35.5 | 27 | 51.5 | 11.5 | 10.5 | 16 | 60.8 | 8030257 | NPFC-T-G38-2R38-FMM | 10 | |
| G ¹ / ₂ | R ¹ / ₂ | 15 | 15 | 25.5 | 42.8 | 32 | 59 | 14 | 13 | 20 | 100.7 | 8030258 | NPFC-T-G12-2R12-FMM | 10 | |


1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

Т-образный фитинг NPFC-T

Наружная резьба




| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|------|------|------|------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|
| Присоединение D1 | D3 Ø | H1 | H2 | L1 | L2 | ≈C1 | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| R¼ | 8 | 29.8 | 11 | 46 | 23 | 13 | 36.2 | 8030252 | NPFC-T-3R14-M | 10 |
| R¾ | 11 | 34.1 | 11.5 | 51.5 | 25.5 | 16 | 54.9 | 8030253 | NPFC-T-3R38-M | 10 |
| R½ | 15 | 40.3 | 14 | 59 | 29.5 | 20 | 86 | 8030254 | NPFC-T-3R12-M | 10 |

1) Количество штук в упаковке

Т-образный фитинг NPFC-T

Наружная/наружная/внутренняя резьба



| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------|---------|---------|------|-----|------|------|-----|-----|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| Присоединение D1 | D2 | D3 Ø | D4 Ø | D5 Ø | H1 | H2 | L1 | L2 | T1 | ≈C1 | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| R⅛ | G⅛ | 5.5 | 6 | 13 | 24 | 7.5 | 37 | 19.5 | 7.4 | 12 | 23.2 | 8030259 | NPFC-T-2R18-G18-MMF | 10 |
| R¼ | G¼ | 8 | 8 | 16.5 | 31.3 | 11 | 47.5 | 24.5 | 9.5 | 13 | 40.3 | 8030260 | NPFC-T-2R14-G14-MMF | 10 |
| R½ | G½ | 15 | 15 | 25.5 | 42.3 | 14 | 61.5 | 32 | 13 | 20 | 100.6 | 8030261 | NPFC-T-2R12-G12-MMF | 10 |


1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

T-образный фитинг NPFC-T

Наружная/внутренняя/внутренняя
резьба



| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|----|------|------|------|------|----|------|------|-----|-----------|---------|---------------------|------------------|
| Присоединение | | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | T1 | ≈C1 | Вес 1 шт. | № для | Тип | PU ¹⁾ |
| D1 | D2 | ∅ | ∅ | ∅ | | | | | | | | [г] | заказа | | |
| R ¹ / ₈ | G ¹ / ₈ | 5.5 | 6 | 13 | 24 | 17.5 | 8 | 39 | 19.5 | 7.4 | 12 | 26.3 | 8030241 | NPFC-T-R18-2G18-MFF | 10 |
| R ¹ / ₄ | G ¹ / ₄ | 8 | 8 | 16.5 | 31.3 | 23 | 11 | 49 | 24.5 | 9.5 | 13 | 45 | 8030242 | NPFC-T-R14-2G14-MFF | 10 |
| R ³ / ₈ | G ³ / ₈ | 11 | 11 | 20.5 | 35.8 | 25.5 | 11.5 | 54 | 27 | 10.5 | 16 | 65.9 | 8030243 | NPFC-T-R38-2G38-MFF | 10 |
| R ¹ / ₂ | G ¹ / ₂ | 15 | 15 | 25.5 | 41.8 | 29 | 14 | 64 | 32 | 13 | 20 | 114.7 | 8030244 | NPFC-T-R12-2G12-MFF | 10 |


1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

Y-образный фитинг NPFC-Y

Внутренняя резьба




Размеры и данные для заказа

| Присоединение D1 | D3 ∅ | D5 ∅ | H1 | L1 | T1 | W1 | ≈r | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
|-------------------------------|---------|---------|------|------|------|-----|----|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| G ¹ / ₄ | 11.5 | 17 | 36.8 | 36.8 | 9.5 | 90° | 17 | 41.6 | 8030228 | NPFC-Y-3G14-F | 10 |
| G ³ / ₈ | 15 | 22 | 46 | 46 | 10.5 | 90° | 22 | 91.9 | 8030229 | NPFC-Y-3G38-F | 10 |
| G ¹ / ₂ | 18.5 | 26 | 58 | 57.3 | 13 | 90° | 26 | 144.6 | 8030230 | NPFC-Y-3G12-F | 10 |

1) Количество штук в упаковке

Y-образный фитинг NPFC-Y

Наружная/внутренняя/внутренняя
резьба



Размеры и данные для заказа

| Присоединение D1 | D2 | D3 ∅ | D4 ∅ | D5 ∅ | H1 | H2 | L1 | T1 | W1 | ≈r | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|-----|----|------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| R ¹ / ₈ | G ¹ / ₈ | 5.5 | 8.5 | 14 | 32.8 | 9 | 32.5 | 8.5 | 90° | 14 | 30.7 | 8030231 | NPFC-Y-R18-2G18-MFF | 10 |
| R ¹ / ₄ | G ¹ / ₄ | 8 | 11.5 | 17 | 37 | 11 | 37 | 9.5 | 90° | 17 | 40.8 | 8030232 | NPFC-Y-R14-2G14-MFF | 10 |
| R ³ / ₈ | G ³ / ₈ | 11 | 15 | 22 | 46 | 12.5 | 46 | 10.5 | 90° | 22 | 86.7 | 8030233 | NPFC-Y-R38-2G38-MFF | 10 |
| R ¹ / ₂ | G ¹ / ₂ | 15 | 18.5 | 26 | 58 | 16.5 | 57.3 | 13 | 90° | 26 | 138.5 | 8030234 | NPFC-Y-R12-2G12-MFF | 10 |


1) Количество штук в упаковке

Резьбовые фитинги NPFC

Технические характеристики

X-образный фитинг NPFC-X

Внутренняя резьба




| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|----|------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| Присоединение D1 | D3 ∅ | D5 ∅ | H1 | T1 | ∅ ₁ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ | |
| G ¹ / ₄ | 8 | 16.5 | 50 | 9.5 | 13 | 63.7 | 8030262 | NPFC-X-4G14-F | 10 | |
| G ³ / ₈ | 11 | 20.5 | 56 | 10.5 | 17 | 100.1 | 8030263 | NPFC-X-4G38-F | 10 | |
| G ¹ / ₂ | 15 | 25.5 | 64 | 13 | 20 | 164.1 | 8030264 | NPFC-X-4G12-F | 10 | |

1) Количество штук в упаковке

X-образный фитинг NPFC-X

Наружная/внутренняя/внутренняя/
внутренняя резьба



| Размеры и данные для заказа | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|----|------|------|----|-----|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Присоединение D1 | D2 | D3 ∅ | D4 ∅ | D5 ∅ | H1 | L1 | L2 | L3 | T1 | ∅ ₁ | Вес 1 шт. [г] | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| G ¹ / ₄ | R ¹ / ₄ | 8 | 8 | 16.5 | 50 | 48.5 | 23.5 | 11 | 9.5 | 13 | 59.6 | 8030265 | NPFC-X-R14-3G14-MFFF | 10 |
| G ¹ / ₂ | R ¹ / ₂ | 15 | 15 | 25.5 | 64 | 61 | 29 | 14 | 13 | 20 | 146.7 | 8030266 | NPFC-X-R12-3G12-MFFF | 10 |

1) Количество штук в упаковке