

Adaptador para pinzas


FESTO



Accesorios







Kit adaptador
HAPG, HMSV

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
|--|------------------------|-----------------|---|---|-------------------------|----------|---------------------|
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| DGST/DHPS | DGST | DHPS | | | DHAA | | |
|  | 6 | 6 | ■ | ■ | 2 | 8161981 | DHAA-G-G8-6-B18-6 |
| | 8 | 6 | ■ | ■ | | 8161977 | DHAA-G-G8-8-B18-6 |
| | 10 | 10 | ■ | ■ | | 8161979 | DHAA-G-G8-10-B18-10 |
| | 12 | 10 | ■ | ■ | | 8161978 | DHAA-G-G8-12-B18-10 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8161980 | DHAA-G-G8-16-B18-16 |
| | 20 | 20 | ■ | ■ | | 8161976 | DHAA-G-G8-20-B18-20 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 8161975 | DHAA-G-G8-25-B18-25 |
| DGSL/DHPS | DGSL | DHPS | | | HMSV | | |
|  | 4, 6 | 6 | ■ | ■ | 2 | 548783 | HMSV-53 |
| | 8, 10 | 10 | ■ | ■ | | 548784 | HMSV-54 |
| | 12, 16 | 16 | ■ | ■ | | 548785 | HMSV-55 |
| | 20, 25 | 20, 25 | ■ | ■ | | 548786 | HMSV-56 |
| DPZ/DHPS | DPZ | DHPS | | | HAPG | | |
|  | 10, 16 | 10 | ■ | – | 2 | 163250 | HAPG-1 |
| | 16 | 16, 20 | ■ | – | | 163251 | HAPG-2 |
| | 20 | 16, 20 | ■ | – | | 163252 | HAPG-3 |
| | 25, 32 | 25 | ■ | – | | 163253 | HAPG-4 |
| DGPL/DHPS | DGPL | DHPS | | | HMVA, HAPG, HMSV | | |
|  | Montaje directo | | | | 2 | | |
| | 25, 32 | 6 | ■ | ■ | | 196788 | HMVA-DLA1 8/25 |
| | | | | | | 192706 | HAPG-37-S1 |
| | 40 | 6 | ■ | ■ | | 196790 | HMVA-DLA40 |
| | | | | | | 192706 | HAPG-37-S1 |
| | 25, 32 | 10 | ■ | ■ | | 196788 | HMVA-DLA1 8/25 |
| | | | | | | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | 40 | 10 | ■ | ■ | | 196790 | HMVA-DLA40 |
| | | | | | | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | 25, 32 | 16 | ■ | ■ | | 196788 | HMVA-DLA1 8/25 |
| | | | | 193922 | HAPG-37-S4 | | |
| 40 | 16 | ■ | ■ | 196790 | HMVA-DLA40 | | |
| | | | | 193922 | HAPG-37-S4 | | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc






Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------|----------|------------------------|---------------|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | | |
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto | |
| DGPL/DHPS | DGPL | DHPS | | | HMVA, HAPG, HMSV | | | |
|  | Fijación por cola de milano | | | | | 2 | 196788 | HMVA-DLA18/25 |
| | 25 | 10 | ■ | ■ | 177767 | | HMSV-27 | |
| | 40 | 10 | ■ | ■ | 196790 | | HMVA-DLA40 | |
| | | | | | 177767 | | HMSV-27 | |
| | 25 | 16 | ■ | ■ | 196788 | | HMVA-DLA18/25 | |
| | | | | | 177768 | | HMSV-28 | |
| | 40 | 16 | ■ | ■ | 196790 | | HMVA-DLA40 | |
| | | | | | 177768 | | HMSV-28 | |
| 40 | 25 | ■ | ■ | 196790 | HMVA-DLA40 | | | |
| | | | | 177769 | HMSV-29 | | | |
| 40 | 35 | ■ | ■ | 196790 | HMVA-DLA40 | | | |
| | | | | 177770 | HMSV-30 | | | |
| DRRD/DHPS | DRRD | DHPS | | | DHAA | | | |
|  | 8 | 6 | ■ | ■ | 2 | 2808892 | DHAA-G-Q11-8-B1-6 | |
| | 10 | 6 | ■ | ■ | | 2807644 | DHAA-G-Q11-10-B1-6 | |
| | 12 | 6 | ■ | ■ | | 2805783 | DHAA-G-Q11-12-B1-6 | |
| | 12 | 10 | ■ | ■ | | 2802687 | DHAA-G-Q11-12-B1-10 | |
| | 16 | 10 | ■ | ■ | | 2190504 | DHAA-G-Q11-16-B1-10 | |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 2190393 | DHAA-G-Q11-16-B1-16 | |
| | 16 | 20 | ■ | ■ | | 2187838 | DHAA-G-Q11-16-B1-20 | |
| | 20 | 16 | ■ | ■ | | 2190284 | DHAA-G-Q11-20-B1-16 | |
| | 20 | 20 | ■ | ■ | | 2187713 | DHAA-G-Q11-20-B1-20 | |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 2185820 | DHAA-G-Q11-20-B1-25 | |
| | 25 | 16 | ■ | ■ | | 1471634 | DHAA-G-Q11-25-B1-16 | |
| | 25 | 20 | ■ | ■ | | 1722652 | DHAA-G-Q11-25-B1-20 | |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 1725707 | DHAA-G-Q11-25-B1-25 | |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 2186909 | DHAA-G-Q11-32-B1-25 | |
| | 32 | 35 | ■ | ■ | | 2187316 | DHAA-G-Q11-32-B1-35 | |
| | 35, 40 | 35 | ■ | ■ | | 2187606 | DHAA-G-Q11-35/40-B1-35 | |
| HSP/DHPS | HSP | DHPS | | | HAPG | | | |
|  | 12 | 6 | ■ | – | 2 | 192709 | HAPG-60-S1 | |
| | | | | | | 540881 | HAPG-70-B | |
| | 16 | 6 | ■ | – | | 192706 | HAPG-37-S1 | |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B | |
| | 16 | 10 | ■ | – | | 192705 | HAPG-36-S1 | |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B | |
| | 25 | 10 | ■ | – | | 192705 | HAPG-36-S1 | |
| | | | | | | 540883 | HAPG-72-B | |
| 25 | 16 | ■ | – | 193922 | HAPG-37-S4 | | | |
| | | | | 540883 | HAPG-72-B | | | |


1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Adaptador para pinzas paralelas DHPS

Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG







Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---|---|-------------------|----------|--------------------|------------|---------------------|
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto | | |
|  | HSW | DHPS | 6 | ■ | - | 2 | 192706 | HAPG-37-S1 | |
| | | | | | | | 540882 | HAPG-71-B | |
| | 12, 16 | 10 | ■ | - | 192705 | | HAPG-36-S1 | | |
| | | | | | 540882 | | HAPG-71-B | | |
|  | DSM-...-FW | DHPS | 6 | ■ | ■ | 2 | 187568 | HAPG-34 | |
| | DSM-... | DHPS | 12 | ■ | ■ | | 2 | 163266 | HAPG-17 |
| | | | 16 | ■ | ■ | 163267 | | HAPG-18 | |
| | | | 16 | 16, 20 | ■ | ■ | | 163268 | HAPG-19 |
| | | | 25 | 16, 20 | ■ | ■ | | 163269 | HAPG-20 |
| | | | 25 | 25 | ■ | ■ | | 163270 | HAPG-21 |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | 163271 | HAPG-22 | | | |
|  | DSM-...-HD | DHPS | 12 | ■ | ■ | 2 | | 8071899 | DHAA-G-R3-12-B18-6 |
| | | | 12 | 10 | ■ | | ■ | 8072157 | DHAA-G-R3-12-B18-10 |
| | | | 16 | 10 | ■ | | ■ | 8071917 | DHAA-G-R3-16-B18-10 |
| | | | 16 | 16 | ■ | | ■ | 8079173 | DHAA-G-R3-16-B18-16 |
| | | | 25 | 16, 20 | ■ | | ■ | 8071956 | DHAA-G-R3-25-B18-16 |
| | | | 32 | 25 | ■ | | ■ | 8079208 | DHAA-G-R3-32-B18-25 |
|  | DSL | DHPS | 16 | ■ | ■ | 2 | 163266 | HAPG-17 | |
| | | | 20 | 10 | ■ | | ■ | 163267 | HAPG-18 |
| | | | 20 | 16, 20 | ■ | | ■ | 163268 | HAPG-19 |
| | | | 25 | 16, 20 | ■ | | ■ | 163269 | HAPG-20 |
| | | | 25 | 25 | ■ | | ■ | 163270 | HAPG-21 |
| | | | 32 | 25 | ■ | | ■ | 163271 | HAPG-22 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios







Kit adaptador
DHAA, HAPG, HMSV

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
|---|--------------------|-----------------|---|---|-------------------|----------|---------------------|
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| EGSL/DHPS | EGSL | DHPS | | | HMSV | | |
|  | 35 | 6 | ■ | ■ | 2 | 548783 | HMSV-53 |
| | 35 | 10 | ■ | ■ | | 1088262 | HMSV-70 |
| | 45, 55 | 16 | ■ | ■ | | 548784 | HMSV-54 |
| | 75 | 20, 25 | ■ | ■ | | 1088262 | HMSV-70 |
| | | | | | | 548785 | HMSV-55 |
| | | | | | | 548786 | HMSV-56 |
| ERMB/DHPS | ERMB | DHPS | | | HAPG | | |
|  | 20 | 16, 20 | ■ | ■ | 2 | 184479 | HAPG-SD2-3 |
| | 25 | 16, 20 | ■ | ■ | | 184482 | HAPG-SD2-6 |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 184480 | HAPG-SD2-4 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 184483 | HAPG-SD2-7 |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 184485 | HAPG-SD2-9 |
| | 32 | 35 | ■ | ■ | | 184486 | HAPG-SD2-10 |
| ERMO/DHPS | ERMO | DHPS | | | DHAA | | |
|  | 12 | 6 | ■ | ■ | 2 | 8071899 | DHAA-G-R3-12-B18-6 |
| | 12 | 10 | ■ | ■ | | 8072157 | DHAA-G-R3-12-B18-10 |
| | 16 | 10 | ■ | ■ | | 8071917 | DHAA-G-R3-16-B18-10 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8079173 | DHAA-G-R3-16-B18-16 |
| | 25 | 16, 20 | ■ | ■ | | 8071956 | DHAA-G-R3-25-B18-16 |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 8079208 | DHAA-G-R3-32-B18-25 |
| EHMB/DHPS | EHMB | DHPS | | | HAPG | | |
|  | 20 | 25 | ■ | ■ | 2 | 184485 | HAPG-SD2-9 |
| | 20 | 35 | ■ | ■ | | 184486 | HAPG-SD2-10 |
| | 25, 32 | 35 | ■ | ■ | | 526027 | HAPG-SD2-21 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Kit adaptador DHAA

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Nota

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|---------|----------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| DGST/HGPD | DGST | HGPD | | | DHAA | | |
| | 10 | 16 | – | ■ | 2 | 8163132 | DHAA-G-G8-10-B12-16 |
| | 12 | 20 | – | ■ | | 8163129 | DHAA-G-G8-12-B12-20 |
| | 16 | 25 | – | ■ | | 8163133 | DHAA-G-G8-16-B12-25 |
| | 20 | 35 | – | ■ | | 8163131 | DHAA-G-G8-20-B12-35 |
| | 25 | 40 | – | ■ | | 8163130 | DHAA-G-G8-25-B12-40 |
| DGSL/HGPD | DGSL | HGPD | | | DHAA, HAPG | | |
| | 8, 10 | 16, 20 | ■ | ■ | 2 | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 |
| | 12, 16 | 16, 20 | ■ | ■ | | 564954 | DHAA-G-G6-16-B8-16 |
| | 12, 16 | 25 | ■ | ■ | | 564952 | DHAA-G-G6-16-B8-25 |
| | 20, 25 | 25, 35 | ■ | ■ | | 537175 | HAPG-79 |
| | 20, 25 | 40 | ■ | ■ | | 564951 | DHAA-G-G6-20-B8-40 |
| DRRD/HGPD | DRRD | HGPD | | | DHAA | | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 2449935 | DHAA-G-Q11-12-B12-16 |
| | 12 | 20 | ■ | ■ | | 2449945 | DHAA-G-Q11-12-B12-20 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 2091914 | DHAA-G-Q11-16-B12/B12G-16 |
| | 16 | 20 | ■ | ■ | | 2091205 | DHAA-G-Q11-16-B12-20 |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 2090715 | DHAA-G-Q11-16-B12-25 |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 2088381 | DHAA-G-Q11-20-B12-25 |
| | 20 | 35 | ■ | ■ | | 2088008 | DHAA-G-Q11-20-B12-35 |
| | 25 | 35 | ■ | ■ | | 1714646 | DHAA-G-Q11-25-B12-35 |
| | 25 | 40 | ■ | ■ | | 1715576 | DHAA-G-Q11-25-B12-40 |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 2092197 | DHAA-G-Q11-32-B12-40 |
| | 35 | 40 | ■ | ■ | | 2114998 | DHAA-G-Q11-35-B12-40 |
| | 32 | 50 | ■ | ■ | | 2124051 | DHAA-G-Q11-32-B12-50 |
| | 35, 40 | 50 | ■ | ■ | | 2124346 | DHAA-G-Q11-35/40-B12-50 |
| | 40 | 63 | ■ | ■ | | 2125614 | DHAA-G-Q11-40-B12-63 |
| | 50 | 63 | ■ | ■ | | 2352692 | DHAA-G-Q11-50-B12-63 |
| 50 | 80 | ■ | ■ | 2412840 | DHAA-G-Q11-50-B12-80 | | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc






Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | Descarga de datos CAD → www.festo.com | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|---|--|-----------------------|---------------------------|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | | |  |  | | | |
|  | DRRD | HGPD-...-G1/G2 | | | DHAA | | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 2798991 | DHAA-G-Q11-12-B12G-16 |
| | 12 | 20 | ■ | ■ | | 2800963 | DHAA-G-Q11-12-B12G-20 |
| | 16 | 20 | ■ | ■ | | 2642948 | DHAA-G-Q11-16-B12G-20 |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 2642941 | DHAA-G-Q11-16-B12G-25 |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 2642953 | DHAA-G-Q11-20-B12G-25 |
| | 20 | 35 | ■ | ■ | | 2642961 | DHAA-G-Q11-20-B12G-35 |
| | 25 | 35 | ■ | ■ | | 2642962 | DHAA-G-Q11-25-B12G-35 |
| | 25 | 40 | ■ | ■ | | 2642966 | DHAA-G-Q11-25-B12G-40 |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 2642967 | DHAA-G-Q11-32-B12G-40 |
| | 32 | 50 | ■ | ■ | | 2642969 | DHAA-G-Q11-32-B12G-50 |
| | 35 | 40 | ■ | ■ | | 2643047 | DHAA-G-Q11-35-B12G-40 |
| | 35, 40 | 50 | ■ | ■ | | 2643100 | DHAA-G-Q11-3 5/40-B12G-50 |
| | 40 | 63 | ■ | ■ | | 2643055 | DHAA-G-Q11-40-B12G-63 |
| | 50 | 63 | ■ | ■ | | 2643096 | DHAA-G-Q11-50-B12G-63 |
| 50 | 80 | ■ | ■ | | 2643098 | DHAA-G-Q11-50-B12G-80 | |
|  | HSP | HGPD | | | DHAA, HAPG | | |
| | 12 | 16 | ■ | – | 2 | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 |
| | | | | | | 540881 | HAPG-70-B |
| | 16 | 16, 20 | ■ | – | | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| 25 | 16, 20 | ■ | – | | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 | |
| | | | | | 540883 | HAPG-72-B | |
|  | HSW | HGPD | | | DHAA, HAPG | | |
| | 12, 16 | 16 | ■ | – | 2 | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 16 | 20 | ■ | – | | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Nota

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza | | Kit adaptador | | | |
|----------------------|--------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|
| | | Tamaño | Posibilidad de montaje | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | | | | | | | |
| EGSL/HGPD | EGSL | HGPD | | | DHAA, HAPG | | |
| | 45, 55 | 25 | ■ | ■ | 2 | 564952 | DHAA-G-G6-16-B8-25 |
| | 75 | 25, 35 | ■ | ■ | | 537175 | HAPG-79 |
| | 75 | 40 | ■ | ■ | | 564951 | DHAA-G-G6-20-B8-40 |
| ERMB/HGPD | ERMB | HGPD | | | DHAA, HAPG | | |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | 2 | 537181 | HAPG-SD2-25 |
| | 20, 25 | 35 | ■ | ■ | | 537173 | HAPG-SD2-23 |
| | 25, 32 | 40 | ■ | ■ | | 537184 | HAPG-SD2-26 |
| | 32 | 50 | ■ | ■ | | 564956 | DHAA-G-Q5-32-B8-50 |
| EHMB/HGPD | EHMB | HGPD | | | DHAA, HAPG | | |
| | 20 | 40 | ■ | ■ | 2 | 537184 | HAPG-SD2-26 |
| | 20, 25, 32 | 50 | ■ | ■ | | 564956 | DHAA-G-Q5-32-B8-50 |
| | 25, 32 | 63 | ■ | ■ | | 537188 | HAPG-SD2-28 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG, HMSV, HMVA

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Nota

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | Descarga de datos CAD → www.festo.com | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--|----------|----------------------------------|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
| | | | | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| DGSL/HGPL | DGSL | HGPL | | | DHAA, HAPG | | |
| | 16 | 14-20 | ■ | ■ | 2 | 2406159 | DHAA-G-G6-16-B6-14 |
| | 20, 25 | 14-20 | ■ | ■ | | 2410181 | DHAA-G-G6-20-B6-14 |
| | 16 | 14-40, 14-60, 14-80 | ■ | ■ | | 538055 | HAPG-89 |
| | 20, 25 | 14-40, 14-60, 14-80 | ■ | ■ | | 539274 | HAPG-90 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 539274 | HAPG-90 |
| | 16 | 14-20 | ■ | ■ | 2 | 2019271 | DHAA-G-Q11-16-B6-14-20 |
| | 16 | 14-40 | ■ | ■ | | 2019618 | DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 |
| | 16 | 14-60, 14-80 | ■ | ■ | | 2019640 | DHAA-G-Q11-16-B6-14-60/80 |
| | 20 | 14-20 | ■ | ■ | | 2018509 | DHAA-G-Q11-20-B6-14-20 |
| | 20 | 14-40 | ■ | ■ | | 2018553 | DHAA-G-Q11-20-B6-14-40 |
| | 20 | 14-60, 14-80 | ■ | ■ | | 2018986 | DHAA-G-Q11-20-B6-14-60/80 |
| | 25 | 14-20 | ■ | ■ | | 1813646 | DHAA-G-Q11-25-B6-14-20 |
| | 25 | 14-40 | ■ | ■ | | 1734087 | DHAA-G-Q11-25-B6-14-40 |
| | 25 | 14-60, 14-80 | ■ | ■ | | 2018453 | DHAA-G-Q11-25-B6-14-60/80 |
| | 25 | 25-20, 25-40 | ■ | ■ | | 1794882 | DHAA-G-Q11-25-B6-25-20/40 |
| | 25 | 25-60, 25-80 | ■ | ■ | | 2020149 | DHAA-G-Q11-25-B6-25-60/80 |
| | 32 | 25-20, 25-40 | ■ | ■ | | 2021733 | DHAA-G-Q11-32-B6-25-20/40 |
| | 32 | 25-60, 25-80 | ■ | ■ | | 2022377 | DHAA-G-Q11-32-B6-25-60/80 |
| | 35 | 25-20, 25-40 | ■ | ■ | | 2022892 | DHAA-G-Q11-35-B6-25-20/40 |
| | 35 | 25-60, 25-80 | ■ | ■ | | 2023095 | DHAA-G-Q11-35-B6-25-60/80 |
| | 35, 40 | 40-20 | ■ | ■ | | 2023665 | DHAA-G-Q11-35/40-B6-40-20 |
| | 35, 40 | 40-40, 40-60 | ■ | ■ | | 2024121 | DHAA-G-Q11-35/40-B6-40-40/60 |
| | 35, 40 | 40-80, 40-100 | ■ | ■ | | 2024947 | DHAA-G-Q11-35/40-B6-40-80/100 |
| | 50 | 40-20 | ■ | ■ | | 2387903 | DHAA-G-Q11-50-B6-40-20 |
| | 50 | 40-40, 40-60, 40-80, 40-100 | ■ | ■ | | 2431288 | DHAA-G-Q11-50-B6-40-40/60/80/100 |
| 50 | 63-60, 63-100, 63-150 | ■ | ■ | 2431624 | DHAA-G-Q11-50-B6-63-60/100/150 | | |


1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Adaptador para pinzas paralelas HGPL-B, robustas con carrera larga

Accesorios






Kit adaptador
DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinación | Actuador | | Pinza | | Kit adaptador | | |
|--|-------------|-----------------------------|---|---|-------------------|----------|--------------------|
| | Tamaño | Tamaño | Posibilidad de montaje | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | | |  |  | | | |
| EGSL/HGPL | EGSL | HGPL | | | DHAA, HAPG | | |
|  | 45, 55 | 14-20 | ■ | ■ | 2 | 2406159 | DHAA-G-G6-16-B6-14 |
| | 75 | 14-20 | ■ | ■ | | 2410181 | DHAA-G-G6-20-B6-14 |
| | 45, 55 | 14-40, 14-60, 14-80 | ■ | ■ | | 538055 | HAPG-89 |
| | 75 | 14-40, 14-60, 14-80 | ■ | ■ | | 539274 | HAPG-90 |
| | 75 | 25 | ■ | ■ | | 539274 | HAPG-90 |
| ERMB/HGPL | ERMB | HGPL | | | HAPG | | |
|  | 20 | 14-40, 14-60, 14-80 | ■ | ■ | 2 | 537310 | HAPG-SD2-31 |
| | 25, 32 | 25 | ■ | ■ | | 537311 | HAPG-SD2-29 |
| EHMB/HGPL | EHMB | HGPL | | | DHAA, HAPG | | |
|  | 25 | 40-20 | ■ | ■ | 2 | 2436852 | DHAA-G-H2-25-B6-40 |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 537311 | HAPG-SD2-29 |
| | 25 | 40-40, 40-60, 40-80, 40-100 | ■ | ■ | | 537312 | HAPG-SD2-30 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Kit adaptador HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Nota

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------------|---|-------------------|----------|-------------------------|
| | | | | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | DGSL | HGPP | | | 2 | | |
| | 8, 10 | 10 | ■ | ■ | | 529017 | HAPG-57 |
| | 12, 16 | 10 | ■ | ■ | | 529018 | HAPG-58 |
| | 12, 16 | 12 | ■ | ■ | | 191266 | HAPG-48 |
| | 20, 25 | 12 | ■ | ■ | | 191267 | HAPG-49 |
| | 20, 25 | 16 | ■ | ■ | | 191269 | HAPG-51 |
| | 20, 25 | 20 | ■ | ■ | | 191270 | HAPG-52 |
| | DRRD | HGPP | | | 2 | | |
| | 16 | 10 | ■ | ■ | | 2157955 | DHAA-G-Q11-16-B5-10 |
| | 16 | 12 | ■ | ■ | | 2154048 | DHAA-G-Q11-16-B5-12 |
| | 20 | 10 | ■ | ■ | | 2158267 | DHAA-G-Q11-20-B5-10 |
| | 20 | 12 | ■ | ■ | | 2152457 | DHAA-G-Q11-20-B5-12 |
| | 20 | 16 | ■ | ■ | | 2152074 | DHAA-G-Q11-20-B5-16 |
| | 25 | 16 | ■ | ■ | | 1722274 | DHAA-G-Q11-25-B5-16 |
| | 25 | 20 | ■ | ■ | | 1722461 | DHAA-G-Q11-25-B5-20 |
| | 32 | 20 | ■ | ■ | | 2177999 | DHAA-G-Q11-32-B5-20 |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 2180764 | DHAA-G-Q11-32-B5-25 |
| | 35 | 25 | ■ | ■ | | 2180954 | DHAA-G-Q11-35-B5-25 |
| | 35, 40 | 32 | ■ | ■ | | 2181855 | DHAA-G-Q11-3 5/40-B5-32 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Kit adaptador HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Nota

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------------|---|-------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | HSP | HGPP | ■ | - | 2 | 529017 | HAPG-57 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 25 | 10 | ■ | - | | 529017 | HAPG-57 |
| | 16 | 12 | ■ | - | | 540883 | HAPG-72-B |
| | 25 | 12 | ■ | - | | 191900 | HAPG-54 |
| | 25 | 16 | ■ | - | | 540882 | HAPG-71-B |
| | | | | | 191900 | HAPG-54 | |
| | | | | | 540883 | HAPG-72-B | |
| | | | | | 191901 | HAPG-55 | |
| | | | | | 540883 | HAPG-72-B | |
| | HSW | HGPP | ■ | - | 2 | 529017 | HAPG-57 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 16 | 12 | ■ | - | | 191900 | HAPG-54 |
| | 16 | 16 | ■ | - | | 540882 | HAPG-71-B |
| | | | | | 191901 | HAPG-55 | |
| | | | | | 540882 | HAPG-71-B | |
| | DSM | HGPP | ■ | ■ | 2 | 191258 | HAPG-40 |
| | | | | | | 191259 | HAPG-41 |
| | 25 | 12 | ■ | ■ | | 191260 | HAPG-42 |
| | 32 | 16 | ■ | ■ | | 191261 | HAPG-43 |
| | | | | | 191261 | HAPG-43 | |
| | DSL | HGPP | ■ | ■ | 2 | 191258 | HAPG-40 |
| | | | | | | 191259 | HAPG-41 |
| | 25 | 12 | ■ | ■ | | 191260 | HAPG-42 |
| | 32 | 16 | ■ | ■ | | 191261 | HAPG-43 |
| | | | | | 191261 | HAPG-43 | |
| | | | | | 191261 | HAPG-43 | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc






Accesorios

Kit adaptador
HAPG, HMSV

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.


| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | Descarga de datos CAD → www.festo.com | | |
|---|--------------------|-----------------|---|---|--|----------|--------------------|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| EGSL/HGPP | EGSL | HGPP | | | HAPG, HMSV | | |
|  | 35 | 10 | ■ | ■ | 2 | 1088262 | HMSV-70 |
| | 45, 55 | 10 | ■ | ■ | | 529017 | HAPG-57 |
| | 45, 55 | 12 | ■ | ■ | | 529018 | HAPG-58 |
| | 75 | 12 | ■ | ■ | | 191266 | HAPG-48 |
| | 75 | 16 | ■ | ■ | | 191267 | HAPG-49 |
| | | | | | | 191269 | HAPG-51 |
| ERMB/HGPP | ERMB | HGPP | | | HAPG | | |
|  | 20 | 10 | ■ | ■ | 2 | 526023 | HAPG-SD2-17 |
| | 20 | 12 | ■ | ■ | | 191255 | HAPG-SD2-14 |
| | 20, 25 | 16 | ■ | ■ | | 191256 | HAPG-SD2-15 |
| | 25, 32 | 20 | ■ | ■ | | 191257 | HAPG-SD2-16 |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 526024 | HAPG-SD2-18 |
| EHMB/HGPP | EHMB | HGPP | | | HAPG | | |
|  | 20 | 20 | ■ | ■ | 2 | 191257 | HAPG-SD2-16 |
| | 20, 25, 32 | 25 | ■ | ■ | | 526024 | HAPG-SD2-18 |
| | 25, 32 | 32 | ■ | ■ | | 526025 | HAPG-SD2-19 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios






Kit adaptador
DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | | |
|--|--------------------|-----------------|---|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto | |
| | | | | | | | | |
| DGST/HGPT-B | DGST | HGPT-B | | | DHAA | | | |
|  | 10 | 16 | – | ■ | 2 | 8163575 | DHAA-G-G8-10-B8-16 | |
| | 12 | 20 | – | ■ | | 8163574 | DHAA-G-G8-12-B8-20 | |
| | 16 | 25 | – | ■ | | 8163577 | DHAA-G-G8-16-B8-25 | |
| | 20 | 35 | – | ■ | | 8163576 | DHAA-G-G8-20-B8-35 | |
| | 25 | 40 | – | ■ | | 8163573 | DHAA-G-G8-25-B8-40 | |
| | | DGST | HGPT-B-...-G1/G2 | | | 2 | | |
| | | 10 | 16 | – | ■ | | 8163580 | DHAA-G-G8-10-B8G-16 |
| | | 12 | 20 | – | ■ | | 8163582 | DHAA-G-G8-12-B8G-20 |
| | | 16 | 25 | – | ■ | | 8163579 | DHAA-G-G8-16-B8G-25 |
| | | 20 | 35 | – | ■ | | 8163581 | DHAA-G-G8-20-B8G-35 |
| | 25 | 40 | – | ■ | 8163578 | DHAA-G-G8-25-B8G-40 | | |
| DGSL/HGPT-B | DGSL | HGPT-B | | | DHAA, HAPG | | | |
|  | 8, 10 | 16, 20 | ■ | ■ | 2 | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 | |
| | 12, 16 | 16, 20 | ■ | ■ | | 564954 | DHAA-G-G6-16-B8-16 | |
| | 12, 16 | 25 | ■ | ■ | | 564952 | DHAA-G-G6-16-B8-25 | |
| | 20, 25 | 25, 35 | ■ | ■ | | 537175 | HAPG-79 | |
| | 20, 25 | 40 | ■ | ■ | | 564951 | DHAA-G-G6-20-B8-40 | |
| | | | | | | | | |
| DSM-...-HD/HGPT-B | DSM-...-HD | HGPT-B | | | DHAA | | | |
|  | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 8079169 | DHAA-G-R3-12-B8-16 | |
| | 12 | 20 | ■ | ■ | | 8079170 | DHAA-G-R3-12-B8-20 | |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8079193 | DHAA-G-R3-16-B8-16 | |
| | 16 | 20 | ■ | ■ | | 8079195 | DHAA-G-R3-16-B8-20 | |
| | 25 | 16 | ■ | ■ | | 8079202 | DHAA-G-R3-25-B8-16 | |
| | 25 | 20 | ■ | ■ | | 8079205 | DHAA-G-R3-25-B8-20 | |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 8079207 | DHAA-G-R3-25-B8-25 | |
| | 32 | 20 | ■ | ■ | | 8079217 | DHAA-G-R3-32-B8-20 | |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 8079218 | DHAA-G-R3-32-B8-25 | |
| | 32 | 35 | ■ | ■ | | 8079221 | DHAA-G-R3-32-B8-35 | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc




Accesorios

Kit adaptador
DHAA

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza | | Kit adaptador | | | |
| | | Tamaño | Posibilidad de montaje | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | | |  |  | | | |
|  | DRRD | HGPT-B | | | DHAA | | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 2449927 DHAA-G-Q11-12-B8/B8G-16 | |
| | 12 | 20 | ■ | ■ | | 2449921 DHAA-G-Q11-12-B8-20 | |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 2091740 DHAA-G-Q11-16-B8/B8G-16 | |
| | 16 | 20 | ■ | ■ | | 2091577 DHAA-G-Q11-16-B8-20 | |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 2090543 DHAA-G-Q11-16-B8-25 | |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 2088114 DHAA-G-Q11-20-B8-25 | |
| | 20 | 35 | ■ | ■ | | 2087524 DHAA-G-Q11-20-B8-35 | |
| | 25 | 35 | ■ | ■ | | 1731604 DHAA-G-Q11-25-B8-35 | |
| | 25 | 40 | ■ | ■ | | 1731735 DHAA-G-Q11-25-B8-40 | |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 2092070 DHAA-G-Q11-32-B8-40 | |
| | 35 | 40 | ■ | ■ | | 2114241 DHAA-G-Q11-35-B8-40 | |
| | 32 | 50 | ■ | ■ | | 2118750 DHAA-G-Q11-32-B8-50 | |
| | 35, 40 | 50 | ■ | ■ | | 2124990 DHAA-G-Q11-35/40-B8-50 | |
| | 40 | 63 | ■ | ■ | | 2125264 DHAA-G-Q11-40-B8-63 | |
| | 50 | 63 | ■ | ■ | | 2424526 DHAA-G-Q11-50-B8-63 | |
| | 50 | 80 | ■ | ■ | | 2424527 DHAA-G-Q11-50-B8-80 | |
| | DRRD | HGPT-B-G | | | DHAA | | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 2449927 DHAA-G-Q11-12-B8/B8G-16 | |
| | 12 | 20 | ■ | ■ | | 2800827 DHAA-G-Q11-12-B8G-20 | |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 2091740 DHAA-G-Q11-16-B8/B8G-16 | |
| | 16 | 20 | ■ | ■ | | 2595935 DHAA-G-Q11-16-B8G-20 | |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 2596187 DHAA-G-Q11-16-B8G-25 | |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 2596248 DHAA-G-Q11-20-B8G-25 | |
| | 20 | 35 | ■ | ■ | | 2596517 DHAA-G-Q11-20-B8G-35 | |
| | 25 | 35 | ■ | ■ | | 2597040 DHAA-G-Q11-25-B8G-35 | |
| | 25 | 40 | ■ | ■ | | 2597322 DHAA-G-Q11-25-B8G-40 | |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 2597387 DHAA-G-Q11-32-B8G-40 | |
| | 35 | 40 | ■ | ■ | | 2597928 DHAA-G-Q11-35-B8G-40 | |
| | 32 | 50 | ■ | ■ | | 2597428 DHAA-G-Q11-32-B8G-50 | |
| | 35, 40 | 50 | ■ | ■ | | 2604977 DHAA-G-Q11-35/40-B8G-50 | |
| | 40 | 63 | ■ | ■ | | 2604813 DHAA-G-Q11-40-B8G-63 | |
| | 50 | 63 | ■ | ■ | | 2604845 DHAA-G-Q11-50-B8G-63 | |
| | 50 | 80 | ■ | ■ | | 2604887 DHAA-G-Q11-50-B8G-80 | |


1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Adaptador para pinzas paralelas HGPT-B, robustas

Accesorios







Kit adaptador
DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
|--|--------------------|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | | | | | | | |
| HSP/HGPT-B | HSP | HGPT-B | | | DHAA, HAPG | | |
|  | 12 | 16 | ■ | – | 2 | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 |
| | | | | | | 540881 | HAPG-70-B |
| | 16 | 16, 20 | ■ | – | | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 25 | 16, 20 | ■ | – | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 | |
| | | | | | 540883 | HAPG-72-B | |
| HSW/HGPT-B | HSW | HGPT-B | | | DHAA, HAPG | | |
|  | 12 | 16 | ■ | – | 2 | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 16 | 16, 20 | ■ | – | | 564957 | DHAA-G-G6-8-B8-16 |
| | | | | | 540882 | HAPG-71-B | |
| EGSL/HGPT-B | EGSL | HGPT-B | | | DHAA, HAPG | | |
|  | 45, 55 | 25 | ■ | ■ | 2 | 564952 | DHAA-G-G6-16-B8-25 |
| | | | | | | 564951 | DHAA-G-G6-20-B8-40 |
| | 75 | 40 | ■ | ■ | | 537175 | HAPG-79 |
| | 75 | 25, 35 | ■ | ■ | | | |
| ERMB/HGPT-B | ERMB | HGPT-B | | | DHAA, HAPG | | |
|  | 20 | 25 | ■ | ■ | 2 | 537181 | HAPG-SD2-25 |
| | 20, 25 | 35 | ■ | ■ | | 537173 | HAPG-SD2-23 |
| | 25, 32 | 40 | ■ | ■ | | 537184 | HAPG-SD2-26 |
| | 32 | 50 | ■ | ■ | | 564956 | DHAA-G-Q5-32-B8-50 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc






Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
|  | ERMO | HGPT-B | | | DHAA | | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 8079169 | DHAA-G-R3-12-B8-16 |
| | 12 | 20 | ■ | ■ | | 8079170 | DHAA-G-R3-12-B8-20 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8079193 | DHAA-G-R3-16-B8-16 |
| | 16 | 20 | ■ | ■ | | 8079195 | DHAA-G-R3-16-B8-20 |
| | 25 | 16 | ■ | ■ | | 8079202 | DHAA-G-R3-25-B8-16 |
| | 25 | 20 | ■ | ■ | | 8079205 | DHAA-G-R3-25-B8-20 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 8079207 | DHAA-G-R3-25-B8-25 |
| | 32 | 20 | ■ | ■ | | 8079217 | DHAA-G-R3-32-B8-20 |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 8079218 | DHAA-G-R3-32-B8-25 |
| | 32 | 35 | ■ | ■ | | 8079221 | DHAA-G-R3-32-B8-35 |
|  | EHMB | HGPT-B | | | DHAA, HAPG | | |
| | 20 | 40 | ■ | ■ | 2 | 537184 | HAPG-SD2-26 |
| | 20, 25, 32 | 50 | ■ | ■ | | 564956 | DHAA-G-Q5-32-B8-50 |
| | 25, 32 | 63 | ■ | ■ | | 537188 | HAPG-SD2-28 |
|  | ELCC | HGPT-B | | | DHAA | | |
| | 60 | 35 | ■ | ■ | 2 | 5162493 | DHAA-G-E21-60-B8-35 |
| | 60 | 40 | ■ | ■ | | 5162495 | DHAA-G-E21-60-B8-40 |
| | 60 | 50 | ■ | ■ | | 5162497 | DHAA-G-E21-60-B8-50 |
| | 70 | 40 | ■ | ■ | | 2092070 | DHAA-G-Q11-32-B8-40 |
| | 70, 90 | 50 | ■ | ■ | | 2118750 | DHAA-G-Q11-32-B8-50 |
| | 70, 90, 110 | 63 | ■ | ■ | | 5162500 | DHAA-G-E21-70...110-B8-63 |
| | 90, 110 | 80 | ■ | ■ | | 5162502 | DHAA-G-E21-70...110-B8-80 |
| | ELCC | HGPT-B-G | | | DHAA | | |
| | 60 | 35 | ■ | ■ | 2 | 5162494 | DHAA-G-E21-60-B8G-35 |
| | 60 | 40 | ■ | ■ | | 5162496 | DHAA-G-E21-60-B8G-40 |
| | 60 | 50 | ■ | ■ | | 5162498 | DHAA-G-E21-60-B8G-50 |
| | 70 | 40 | ■ | ■ | | 2597387 | DHAA-G-Q11-32-B8G-40 |
| | 70, 90 | 50 | ■ | ■ | | 2597428 | DHAA-G-Q11-32-B8G-50 |
| | 70, 90, 110 | 63 | ■ | ■ | | 5162501 | DHAA-G-E21-70...110-B8G-63 |
| 90, 110 | 80 | ■ | ■ | | 5162503 | DHAA-G-E21-70...110-B8G-80 | |


1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Adaptador para pinzas de tres dedos DHDS

Accesorios




Kit adaptador
DHAA, HAPG, HMSV, HMVA

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Kit adaptador | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------|
| | | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| DRRD/DHDS | DRRD | DHDS | DHAA | | |
|  | 12 | 16 | 2 | 2823512 | DHAA-G-Q11-12-B4-16 |
| | 16 | 16 | | 2136626 | DHAA-G-Q11-16-B4-16 |
| | 16 | 32 | | 2151381 | DHAA-G-Q11-16-B4-32 |
| | 20 | 32 | | 2136339 | DHAA-G-Q11-20-B4-32 |
| | 25 | 32 | | 1471583 | DHAA-G-Q11-25-B4-32 |
| | 25 | 50 | | 1731165 | DHAA-G-Q11-25-B4-50 |
| | 32 | 50 | | 1907040 | DHAA-G-Q11-32-B4-50 |
| | 35 | 50 | | 2135899 | DHAA-G-Q11-35-B4-50 |
| HSP/DHDS | HSP | DHDS | HAPG | | |
|  | 16 | 16 | 2 | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 25 | 16 | | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | | | | 540883 | HAPG-72-B |
| HSW/DHDS | HSW | DHDS | HAPG | | |
|  | 16 | 16 | 2 | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | | | | 540882 | HAPG-71-B |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

2) Solo para DGEA...






Accesorios

Kit adaptador DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | | Descarga de datos CAD → www.festo.com |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Kit adaptador | | | |
| | | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto | |
| DSM/DHDS | DSM | DHDS | HAPG | | | |
|  | 8, 10 | 16 | 2 | 187569 | HAPG-35 | |
| | 25 | 32 | | 163272 | HAPG-23 | |
| DSM-...-HD/DHDS | DSM-...-HD | DHDS | DHAA | | | |
|  | 12 | 16 | 2 | 8072232 | DHAA-G-R3-12-B19-16 | |
| | 16 | 16 | | 8079175 | DHAA-G-R3-16-B19-16 | |
| | 16 | 32 | | 8079191 | DHAA-G-R3-16-B19-32 | |
| | 25 | 32 | | 8079196 | DHAA-G-R3-25-B19-32 | |
| | 25 | 50 | | 8079199 | DHAA-G-R3-25-B19-50 | |
| | 32 | 50 | | 8079210 | DHAA-G-R3-32-B19-50 | |
| ERMB/DHDS | ERMB | DHDS | HAPG | | | |
|  | 20 | 32 | 2 | 184481 | HAPG-SD2-5 | |
| | 25 | 50 | | 184484 | HAPG-SD2-8 | |
| | 32 | 50 | | 184487 | HAPG-SD2-11 | |
| ERMO/DHDS | ERMO | DHDS | DHAA | | | |
|  | 12 | 16 | 2 | 8072232 | DHAA-G-R3-12-B19-16 | |
| | 16 | 16 | | 8079175 | DHAA-G-R3-16-B19-16 | |
| | 16 | 32 | | 8079191 | DHAA-G-R3-16-B19-32 | |
| | 25 | 32 | | 8079196 | DHAA-G-R3-25-B19-32 | |
| | 25 | 50 | | 8079199 | DHAA-G-R3-25-B19-50 | |
| | 32 | 50 | | 8079210 | DHAA-G-R3-32-B19-50 | |
| EHMB/DHDS | EHMB | DHDS | HAPG | | | |
|  | 20 | 50 | 2 | 184487 | HAPG-SD2-11 | |
| | 25, 32 | 50 | | 526026 | HAPG-SD2-20 | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Adaptador para pinzas de tres dedos HGDD, estancas

Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)





Nota

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Kit adaptador | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| DGSL/HGDD | DGSL | HGDD | DHAA | | |
|  | 16, 20, 25 | 35 | 2 | 2371422 | DHAA-G-G3-20-B13-35 |
| | 20, 25 | 40 | | 2373773 | DHAA-G-H2-16-B13-40 |
| | 25 | 50 | | 2377625 | DHAA-G-H2-20-B13-50 |
| | DGSL | HGDD-G1/G2 | DHAA, HAPG | | |
| | 16, 20, 25 | 35 | 2 | 542436 | HAPG-94 |
| | 20, 25 | 40 | | 542437 | HAPG-95 |
| 25 | 50 | 2378415 | | DHAA-G-H2-20-B13G-50 | |
| DRRD/HGDD | DRRD | HGDD | DHAA | | |
|  | 20 | 35 | 2 | 2075498 | DHAA-G-Q11-20-B13-35 |
| | 25 | 35 | | 1718041 | DHAA-G-Q11-25-B13-35 |
| | 25 | 40 | | 1718564 | DHAA-G-Q11-25-B13-40 |
| | 32 | 40 | | 2077119 | DHAA-G-Q11-32-B13-40 |
| | 32 | 50 | | 2078975 | DHAA-G-Q11-32-B13-50 |
| | 35 | 50 | | 2079171 | DHAA-G-Q11-35-B13-50 |
| | 35, 40 | 63 | | 2079579 | DHAA-G-Q11-3 5/40-B13-63 |
| | DRRD | HGDD-G1/G2 | | DHAA | |
| | 20 | 35 | 2 | 2837144 | DHAA-G-Q11-20-B13G-35 |
| | 25 | 35 | | 2837169 | DHAA-G-Q11-25-B13G-35 |
| | 25 | 40 | | 2837182 | DHAA-G-Q11-25-B13G-40 |
| | 32 | 40 | | 2837254 | DHAA-G-Q11-32-B13G-40 |
| | 32 | 50 | | 2837269 | DHAA-G-Q11-32-B13G-50 |
| | 35 | 50 | | 2837283 | DHAA-G-Q11-35-B13G-50 |
| 35, 40 | 63 | 2837337 | | DHAA-G-Q11-3 5/40-B13G-63 | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc




Accesorios

Kit adaptador
DHAA/HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Kit adaptador | | |
| | | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
|  | EGSL | HGDD | DHAA | | |
| | 45, 55, 75 | 35 | 2 | 2371422 | DHAA-G-G3-20-B13-35 |
| | 75 | 40 | | 2373773 | DHAA-G-H2-16-B13-40 |
| | 75 | 50 | | 2377625 | DHAA-G-H2-20-B13-50 |
| | EGSL | HGDD-G1/G2 | DHAA, HAPG | | |
| | 45, 55, 75 | 35 | 2 | 542436 | HAPG-94 |
| | 75 | 40 | | 542437 | HAPG-95 |
| | 75 | 50 | | 2378415 | DHAA-G-H2-20-B13G-50 |
| |  | ERMB | HGDD | DHAA | |
| 20, 25, 32 | | 35 | 2 | 2376297 | DHAA-G-Q5-20-B13-35 |
| 25, 32 | | 40 | | 2376728 | DHAA-G-Q5-25-B13-40 |
| 32 | | 50 | | 2377625 | DHAA-G-H2-20-B13-50 |
| ERMB | | HGDD-G1/G2 | DHAA, HAPG | | |
| 20, 25, 32 | | 35 | 2 | 542441 | HAPG-SD2-34 |
| 25, 32 | | 40 | | 542442 | HAPG-SD2-35 |
| 32 | | 50 | | 2378415 | DHAA-G-H2-20-B13G-50 |
|  | | EHMB | HGDD | DHAA | |
| | 20 | 35 | 2 | 2376297 | DHAA-G-Q5-20-B13-35 |
| | 20 | 40 | | 2376728 | DHAA-G-Q5-25-B13-40 |
| | 20 | 50 | | 2377625 | DHAA-G-H2-20-B13-50 |
| | EHMB | HGDD-G1/G2 | DHAA, HAPG | | |
| | 20 | 35 | 2 | 542441 | HAPG-SD2-34 |
| | 20 | 40 | | 542442 | HAPG-SD2-35 |
| | 20 | 50 | | 2378415 | DHAA-G-H2-20-B13G-50 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Adaptador para pinzas de tres dedos HGDT, robustas

Accesorios

Kit adaptador HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Nota

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Kit adaptador CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto | |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| DGSL/HGDT | DGSL | HGDT | HAPG | | | |
| | 16 | 25 | 2 | 542439 | HAPG-SD2-32 | |
| | 16 | 35 | | 542436 | HAPG-94 | |
| | 20, 25 | 35 | | 548805 | ZBV-9-7 | |
| | 20, 25 | 40 | | 542436 | HAPG-94 | |
| | 20, 25 | 40 | | 542437 | HAPG-95 | |
| | 25 | 50 | | 542443 | HAPG-SD2-36 | |
| | | | | 548806 | ZBV-12-9 | |
| DRRD/HGDT | DRRD | HGDT | DHAA | | | |
| | 16 | 25 | 2 | 2079812 | DHAA-G-Q11-16-B7/B7G-25 | |
| | 20 | 25 | | 2079695 | DHAA-G-Q11-20-B7/B7G-25 | |
| | 20 | 35 | | 2077056 | DHAA-G-Q11-20-B7-35 | |
| | 25 | 35 | | 1735057 | DHAA-G-Q11-25-B7-35 | |
| | 25 | 40 | | 1735103 | DHAA-G-Q11-25-B7-40 | |
| | 32 | 40 | | 2077253 | DHAA-G-Q11-32-B7-40 | |
| | 32 | 50 | | 2077335 | DHAA-G-Q11-32-B7-50 | |
| | 35 | 50 | | 2079063 | DHAA-G-Q11-35-B7-50 | |
| | 35, 40 | 63 | | 2079274 | DHAA-G-Q11-35/40-B7-63 | |
| | DRRD | HGDT-G | | DHAA | | |
| | 20 | 35 | | 2 | 2832455 | DHAA-G-Q11-20-B7G-35 |
| | 25 | 35 | | | 2832483 | DHAA-G-Q11-25-B7G-35 |
| | 25 | 40 | | | 2832545 | DHAA-G-Q11-25-B7G-40 |
| | 32 | 40 | | | 2832575 | DHAA-G-Q11-32-B7G-40 |
| 32 | 50 | 2832600 | DHAA-G-Q11-32-B7G-50 | | | |
| 35 | 50 | 2832617 | DHAA-G-Q11-35-B7G-50 | | | |
| 35, 40 | 63 | 2832631 | DHAA-G-Q11-35/40-B7G-63 | | | |
| | | | | | | |
| EGSL/HGDT | EGSL | HGDT | HAPG | | | |
| | 35 | 25 | 2 | 542433 | HAPG-97 | |
| | 45, 55 | 25 | | 542439 | HAPG-SD2-32 | |
| | 45, 55, 75 | 35 | | 542436 | HAPG-94 | |
| | 75 | 40 | | 542437 | HAPG-95 | |
| | 75 | 50 | | 542443 | HAPG-SD2-36 | |
| ERMB/HGDT | ERMB | HGDT | HAPG | | | |
| | 20, 25 | 25 | 2 | 542440 | HAPG-SD2-33 | |
| | 20, 25, 32 | 35 | | 542441 | HAPG-SD2-34 | |
| | 25, 32 | 40 | | 542442 | HAPG-SD2-35 | |
| | 32 | 50 | | 542443 | HAPG-SD2-36 | |
| EHMB/HGDT | EHMB | HGDT | HAPG | | | |
| | 20 | 35 | 2 | 542441 | HAPG-SD2-34 | |
| | 20 | 40 | | 542442 | HAPG-SD2-35 | |
| | 20 | 50 | | 542443 | HAPG-SD2-36 | |







1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Kit adaptador
HMSV, HAPG, DHAA

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la
interfaz de fijación individual y el
material de fijación necesario.


| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | | | | Descarga de datos CAD → www.festo.com | | |
|---|--------------------|-------------|---|---|----------|--------------------|---------|--|--|--|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza | | Kit adaptador | | Código de producto | | | | |
| | | Tamaño | Possibilidad de montaje | CRC ¹⁾ | N.º art. | | | | | |
| | | |  |  | | | | | | |
|  | DGST/DHRS | DGST | DHRS | | | DHAA | | | | |
| | | 10 | 10 | ■ | ■ | 2 | 8161907 | DHAA-G-G8-10-B20-10 | | |
| | | 12 | 16 | ■ | ■ | | 8161909 | DHAA-G-G8-12-B20-16 | | |
| | | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8161908 | DHAA-G-G8-16-B20-16 | | |
| | | 20 | 25 | ■ | ■ | | 8161905 | DHAA-G-G8-20-B20-25 | | |
| | | 25 | 32 | ■ | ■ | | 8161906 | DHAA-G-G8-25-B20-32 | | |
|  | DGSL/DHRS | DGSL | DHRS | | | HMSV | | | | |
| | | 8, 10 | 10 | ■ | ■ | 2 | 548784 | HMSV-54 | | |
| | | 12, 16 | 16 | ■ | ■ | | 548785 | HMSV-55 | | |
| | | 20, 25 | 25, 32 | ■ | ■ | | 548786 | HMSV-56 | | |
|  | DPZ/DHRS | DPZ | DHRS | | | HAPG | | | | |
| | | 10, 16 | 16 | ■ | – | 2 | 163250 | HAPG-1 | | |
| | | 16 | 25 | ■ | – | | 163251 | HAPG-2 | | |
| | | 20 | 25 | ■ | – | | 163252 | HAPG-3 | | |
| | | 25, 32 | 32 | ■ | – | | 163253 | HAPG-4 | | |
|  | DRRD/DHRS | DRRD | DHRS | | | DHAA | | | | |
| | | 8 | 10 | ■ | ■ | 2 | 2816591 | DHAA-G-Q11-8-B2/B3-10 | | |
| | | 10 | 10 | ■ | ■ | | 2816068 | DHAA-G-Q11-10-B2/B3-10 | | |
| | | 12 | 10 | ■ | ■ | | 2814790 | DHAA-G-Q11-12-B2/B3-10 | | |
| | | 12 | 16 | ■ | ■ | | 2811183 | DHAA-G-Q11-12-B2/B3-16 | | |
| | | 16 | 16 | ■ | ■ | | 1979085 | DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16 | | |
| | | 16 | 25 | ■ | ■ | | 1978889 | DHAA-G-Q11-16-B2/B3-25 | | |
| | | 20 | 25 | ■ | ■ | | 1978443 | DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 | | |
| | | 20 | 32 | ■ | ■ | | 1979912 | DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32 | | |
| | | 25 | 25 | ■ | ■ | | 1801802 | DHAA-G-Q11-25-B2/B3-25 | | |
| | | 25 | 32 | ■ | ■ | | 1802969 | DHAA-G-Q11-25-B2/B3-32 | | |
| | | 32 | 32 | ■ | ■ | | 1979992 | DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32 | | |
| | | 32 | 40 | ■ | ■ | | 1980014 | DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40 | | |
| | | 35, 40 | 40 | ■ | ■ | | 1980059 | DHAA-G-Q11-3 5/40-B2/B3-40 | | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios







Kit adaptador
HAPG, DHAA

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza | | Kit adaptador | | | |
|--|--------------------|-------------|---|---|-------------------|-------------|---------------------|
| | | Tamaño | Posibilidad de montaje | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | | |  |  | | | |
| HSP/DHRS | HSP | DHRS | | | HAPG | | |
|  | 12 | 10 | ■ | – | 2 | 192709 | HAPG-60-S1 |
| | | | | | | 540881 | HAPG-70-B |
| | 16 | 10 | ■ | – | | 192706 | HAPG-37-S1 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 16 | 16 | ■ | – | | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 25 | 16 | ■ | – | 192705 | HAPG-36-S1 | |
| | | | | | 540883 | HAPG-72-B | |
| | 25 | 25 | ■ | – | 193922 | HAPG-37-S4 | |
| | | | | | 540883 | HAPG-72-B | |
| HSW/DHRS | HSW | DHRS | | | HAPG | | |
|  | 12, 16 | 10 | ■ | – | 2 | 192706 | HAPG-37-S1 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 12, 16 | 16 | ■ | – | | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| DSM/DHRS | DSM-...-FW | DHRS | | | HAPG | | |
|  | 6, 8, 10 | 10 | ■ | ■ | 2 | 187568 | HAPG-34 |
| | DSM-... | DHRS | | | | HAPG | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 163266 | HAPG-17 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 163267 | HAPG-18 |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 163268 | HAPG-19 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 163269 | HAPG-20 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 163270 | HAPG-21 |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 163271 | HAPG-22 |
| DSM-...-HD/DHRS | DSM-...-HD | DHRS | | | DHAA | | |
|  | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 8072157 | DHAA-G-R3-12-B18-10 |
| | 12 | 10 | ■ | ■ | | 8072172 | DHAA-G-R3-12-B20-10 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8071917 | DHAA-G-R3-16-B18-10 |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 8079173 | DHAA-G-R3-16-B18-16 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 8071956 | DHAA-G-R3-25-B18-16 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 8079201 | DHAA-G-R3-25-B20-32 |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 8079208 | DHAA-G-R3-32-B18-25 |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 8079212 | DHAA-G-R3-32-B20-40 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios








Kit adaptador
HAPG, HMSV, DHAA

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la
interfaz de fijación individual y el
material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza | | Kit adaptador | | Código de producto |
|---|--------------------|-------------|---|---|-------------------|-----------------------------|
| | | Tamaño | Posibilidad de montaje | | CRC ¹⁾ | |
| | | |  |  | | |
|  | DSL | DHRS | | | HAPG | |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | 2 | 163266 HAPG-17 |
| | 20 | 16 | ■ | ■ | | 163267 HAPG-18 |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 163268 HAPG-19 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 163269 HAPG-20 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 163270 HAPG-21 |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 163271 HAPG-22 |
|  | EGSL | DHRS | | | HMSV | |
| | 35 | 10 | ■ | ■ | 2 | 548784 HMSV-54 |
| | 45, 55 | 16 | ■ | ■ | | 1088262 HMSV-70 |
| | 75 | 25, 32 | ■ | ■ | | 548785 HMSV-55 |
| | | | | | | 548786 HMSV-56 |
|  | ERMB | DHRS | | | HAPG | |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | 2 | 184479 HAPG-SD2-3 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 184482 HAPG-SD2-6 |
| | 20 | 32 | ■ | ■ | | 184480 HAPG-SD2-4 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 184483 HAPG-SD2-7 |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 184485 HAPG-SD2-9 |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 184486 HAPG-SD2-10 |
|  | ERMO | DHRS | | | DHAA | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 8072157 DHAA-G-R3-12-B18-10 |
| | 12 | 10 | ■ | ■ | | 8072172 DHAA-G-R3-12-B20-10 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8071917 DHAA-G-R3-16-B18-10 |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 8079173 DHAA-G-R3-16-B18-16 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 8071956 DHAA-G-R3-25-B18-16 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 8079201 DHAA-G-R3-25-B20-32 |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 8079208 DHAA-G-R3-32-B18-25 |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 8079212 DHAA-G-R3-32-B20-40 |
|  | EHMB | DHRS | | | HAPG | |
| | 20 | 32 | ■ | ■ | 2 | 184485 HAPG-SD2-9 |
| | 20 | 40 | ■ | ■ | | 184486 HAPG-SD2-10 |
| | 25, 32 | 40 | ■ | ■ | | 526027 HAPG-SD2-21 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

**Kit adaptador
DHAA**

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



- Nota

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|---|------------------------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DGSL/HGRT | DGSL | HGRT | | | DHAA | | |
| | 8, 10 | 16 | ■ | ■ | 2 | 1273902 | DHAA-G-G6-8-B11-16 |
| | 12, 16 | 16 | ■ | ■ | | 1467524 | DHAA-G-G6-12-B11-16 |
| | 12, 16 | 20 | ■ | ■ | | 1278364 | DHAA-G-G6-12-B11-20 |
| | 20, 25 | 25 | ■ | ■ | | 1468307 | DHAA-G-G6-20-B11-25 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 1280494 | DHAA-G-G6-25-B11-32 |
| DRRD/HGRT | DRRD | HGRT | | | DHAA | | |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | 2 | 2185606 | DHAA-G-Q11-16-B11-16 |
| | 20 | 20 | ■ | ■ | | 2184467 | DHAA-G-Q11-20-B11-20 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 1741183 | DHAA-G-Q11-25-B11-25 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 1743177 | DHAA-G-Q11-25-B11-32 |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 2184080 | DHAA-G-Q11-32-B11-25 |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 2184322 | DHAA-G-Q11-32-B11-32 |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 2184652 | DHAA-G-Q11-32-B11-40 |
| | 35 | 40 | ■ | ■ | | 2185436 | DHAA-G-Q11-35-B11-40 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios







Kit adaptador DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|---|---|-------------------|----------|---------------------|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza | | Kit adaptador | | N.º art. | Código de producto |
| | | Tamaño | Posibilidad de montaje | | CRC ¹⁾ | | |
| | | |  |  | | | |
|  | HSP | HGRT | | | DHAA, HAPG | | |
| | 16 | 16 | ■ | – | 2 | 1274347 | DHAA-G-H4-16-B11-16 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 25 | 16 | ■ | – | | 1274347 | DHAA-G-H4-16-B11-16 |
| | | | | | | 540883 | HAPG-72-B |
|  | HSW | HGRT | | | DHAA, HAPG | | |
| | 12, 16 | 16 | ■ | – | 2 | 1274347 | DHAA-G-H4-16-B11-16 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
|  | EGSL | HGRT | | | DHAA | | |
| | 45, 55 | 20 | ■ | ■ | 2 | 1278364 | DHAA-G-G6-12-B11-20 |
| | 45, 55 | 25 | ■ | ■ | | 1279418 | DHAA-G-E8-45-B11-25 |
| | 75 | 25 | ■ | ■ | | 1468307 | DHAA-G-G6-20-B11-25 |
| | 75 | 32 | ■ | ■ | | 1280494 | DHAA-G-G6-25-B11-32 |
|  | ERMB | HGRT | | | DHAA | | |
| | 20 | 20 | ■ | ■ | 2 | 1465263 | DHAA-G-Q5-20-B11-20 |
| | 25, 32 | 25 | ■ | ■ | | 1279439 | DHAA-G-Q5-25-B11-25 |
| | 25, 32 | 32 | ■ | ■ | | 1468949 | DHAA-G-Q5-25-B11-32 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios







Kit adaptador
HAPG, HAPS, HMSV

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador | | Pinza | | Kit adaptador | | |
|--|-------------|-------------|---|---|-------------------|----------|----------------------------|
| | Tamaño | Tamaño | Posibilidad de montaje | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | | |  |  | | | |
| DGST/ACS  | DGST | DHWS | | | DHAA | | |
| | 10 | 10 | ■ | ■ | 2 | 8161907 | DHAA-G-G8-10-B20-10 |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | | 8161909 | DHAA-G-G8-12-B20-16 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8161908 | DHAA-G-G8-16-B20-16 |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 8161905 | DHAA-G-G8-20-B20-25 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 8161906 | DHAA-G-G8-25-B20-32 |
| DGSL/DHWS  | DGSL | DHWS | | | HMSV | | |
| | 8, 10 | 10 | ■ | ■ | 2 | 548784 | HMSV-54 |
| | 12, 16 | 16 | ■ | ■ | | 548785 | HMSV-55 |
| | 20, 25 | 25, 32 | ■ | ■ | | 548786 | HMSV-56 |
| DPZ/DHWS  | DPZ | DHWS | | | HAPG | | |
| | 10, 16 | 16 | ■ | – | 2 | 163250 | HAPG-1 |
| | 16 | 25 | ■ | – | | 163251 | HAPG-2 |
| | 20 | 25 | ■ | – | | 163252 | HAPG-3 |
| | 25, 32 | 32 | ■ | – | | 163253 | HAPG-4 |
| DRRD/DHWS  | DRRD | DHWS | | | DHAA | | |
| | 8 | 10 | ■ | ■ | 2 | 2816591 | DHAA-G-Q11-8-B2/B3-10 |
| | 10 | 10 | ■ | ■ | | 2816068 | DHAA-G-Q11-10-B2/B3-10 |
| | 12 | 10 | ■ | ■ | | 2814790 | DHAA-G-Q11-12-B2/B3-10 |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | | 2811183 | DHAA-G-Q11-12-B2/B3-16 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 1979085 | DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16 |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 1978889 | DHAA-G-Q11-16-B2/B3-25 |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 1978443 | DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 |
| | 20 | 32 | ■ | ■ | | 1979912 | DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 1801802 | DHAA-G-Q11-25-B2/B3-25 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 1802969 | DHAA-G-Q11-25-B2/B3-32 |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 1979992 | DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32 |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 1980014 | DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40 |
| | 35, 40 | 40 | ■ | ■ | | 1980059 | DHAA-G-Q11-3 5/40-B2/B3-40 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc





Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---|---|-------------------|-----------|---------------------|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | |
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
|  | HSP | DHWS | | | HAPG | | |
| | 12 | 10 | ■ | – | 2 | 192709 | HAPG-60-S1 |
| | | | | | | 540881 | HAPG-70-B |
| | 16 | 10 | ■ | – | | 192706 | HAPG-37-S1 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 16 | 16 | ■ | – | | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | | | | | 540882 | HAPG-71-B | |
| | 25 | 16 | ■ | – | | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | | | | | | 540883 | HAPG-72-B |
| | 25 | 25 | ■ | – | | 193922 | HAPG-37-S4 |
| | | | | | | 540883 | HAPG-72-B |
|  | HSW | DHWS | | | HAPG | | |
| | 12, 16 | 10 | ■ | – | 2 | 192706 | HAPG-37-S1 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | 12, 16 | 16 | ■ | – | | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | | | | | | 540882 | HAPG-71-B |
|  | DSM-...-FW | DHWS | | | HAPG | | |
| | 6, 8, 10 | 10 | ■ | ■ | 2 | 187568 | HAPG-34 |
| | DSM-... | DHWS | | | HAPG | | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 163266 | HAPG-17 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 163267 | HAPG-18 |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 163268 | HAPG-19 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 163269 | HAPG-20 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 163270 | HAPG-21 |
| 32 | 32 | ■ | ■ | | 163271 | HAPG-22 | |
|  | DSM-...-HD | DHWS | | | DHAA | | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 8072157 | DHAA-G-R3-12-B18-10 |
| | 12 | 10 | ■ | ■ | | 8072172 | DHAA-G-R3-12-B20-10 |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8071917 | DHAA-G-R3-16-B18-10 |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 8079173 | DHAA-G-R3-16-B18-16 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 8071956 | DHAA-G-R3-25-B18-16 |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 8079201 | DHAA-G-R3-25-B20-32 |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 8079208 | DHAA-G-R3-32-B18-25 |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 8079212 | DHAA-G-R3-32-B20-40 |








1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG, HMSV

Material:
Aleación forjada de aluminio
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 - **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.


| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | | | Descarga de datos CAD → www.festo.com | |
|--|--------------------|-----------------|---|---|------------------------------------|----------|--|--|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto | |
| | | |  |  | | | | |
|  | DSL | DHWS | | | HAPG | | | |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | 2 | 163266 | HAPG-17 | |
| | 20 | 16 | ■ | ■ | | 163267 | HAPG-18 | |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 163268 | HAPG-19 | |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 163269 | HAPG-20 | |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 163270 | HAPG-21 | |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 163271 | HAPG-22 | |
|  | EGSL | DHWS | | | HMSV | | | |
| | 35 | 10 | ■ | ■ | 2 | 548784 | HMSV-54 | |
| | 45, 55 | 16 | ■ | ■ | | 1088262 | HMSV-70 | |
| | 75 | 25, 32 | ■ | ■ | | 548785 | HMSV-55 | |
| | | | | | | 548786 | HMSV-56 | |
|  | ERMB | DHWS | | | HAPG | | | |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | 2 | 184479 | HAPG-SD2-3 | |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 184482 | HAPG-SD2-6 | |
| | 20 | 32 | ■ | ■ | | 184480 | HAPG-SD2-4 | |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 184483 | HAPG-SD2-7 | |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 184485 | HAPG-SD2-9 | |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 184486 | HAPG-SD2-10 | |
|  | ERMO | DHWS | | | DHAA | | | |
| | 12 | 16 | ■ | ■ | 2 | 8072157 | DHAA-G-R3-12-B18-10 | |
| | 12 | 10 | ■ | ■ | | 8072172 | DHAA-G-R3-12-B20-10 | |
| | 16 | 16 | ■ | ■ | | 8071917 | DHAA-G-R3-16-B18-10 | |
| | 16 | 25 | ■ | ■ | | 8079173 | DHAA-G-R3-16-B18-16 | |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 8071956 | DHAA-G-R3-25-B18-16 | |
| | 25 | 32 | ■ | ■ | | 8079201 | DHAA-G-R3-25-B20-32 | |
| | 32 | 32 | ■ | ■ | | 8079208 | DHAA-G-R3-32-B18-25 | |
| | 32 | 40 | ■ | ■ | | 8079212 | DHAA-G-R3-32-B20-40 | |
|  | EHMB | DHWS | | | HAPG | | | |
| | 20 | 32 | ■ | ■ | 2 | 184485 | HAPG-SD2-9 | |
| | 20 | 40 | ■ | ■ | | 184486 | HAPG-SD2-10 | |
| | 25, 32 | 40 | ■ | ■ | | 526027 | HAPG-SD2-21 | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc




Accesorios

Kit adaptador
HMVA, HMSV, HAVB

Material:
 Aleación forjada de aluminio
 En conformidad con la Directiva
 2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
 El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador Descarga de datos CAD → www.festo.com


| Combinación | Actuador | Pinza | | Kit adaptador | | | |
|---|-------------|-------------|---|---|-------------------|----------|--------------------|
| | Tamaño | Tamaño | Posibilidad de montaje | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | | |  |  | | | |
| DGPL/HGDS | DGPL | HGDS | | | HMSV, HMVA | | |
|  | DGPL-25 | 12, 16, 20 | ■ | ■ | 2 | 177653 | HMSV-7 |
| | | | | | | 534290 | HMSV-38 |
| | | | | | | 196788 | HMVA-DLA1 8/25 |
| | DGPL-40 | 12, 16, 20 | ■ | ■ | | 177653 | HMSV-7 |
| | | | | | | 534290 | HMSV-38 |
| | | | | | | 196790 | HMVA-DLA40 |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios









Kit adaptador
DHAA, HAPG, HMSV

Material:
Aleación forjada de aluminio
Sin cobre ni PTFE
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

 **Nota**
El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador

Descarga de datos CAD → www.festo.com

| Combinación | Actuador | | Pinza | | Kit adaptador | | |
|--|------------------------------------|-------------|---|---|-------------------------|------------|---------------------|
| | Tamaño | Tamaño | Posibilidad de montaje | | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto |
| | | |  |  | | | |
| EGSC/EHPS | EGSC | EHPS | | | HMSV | | |
|  | 60 | 16, 20 | ■ | ■ | 2 | 8106581 | DHAA-G-E8-60-B18-16 |
| EGSL/EHPS | EGSL | EHPS | | | HMSV | | |
|  | 45, 55 | 16 | ■ | ■ | 2 | 548785 | HMSV-55 |
| | 75 | 20, 25 | ■ | ■ | | 548786 | HMSV-56 |
| ERMB/EHPS | ERMB | EHPS | | | HAPG | | |
|  | 20 | 16, 20 | ■ | ■ | 2 | 184479 | HAPG-SD2-3 |
| | 25 | 16, 20 | ■ | ■ | | 184482 | HAPG-SD2-6 |
| | 20 | 25 | ■ | ■ | | 184480 | HAPG-SD2-4 |
| | 25 | 25 | ■ | ■ | | 184483 | HAPG-SD2-7 |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 184485 | HAPG-SD2-9 |
| ERMO/EHPS | ERMO | EHPS | | | DHAA | | |
|  | 16 | 16 | ■ | ■ | 2 | 8079173 | DHAA-G-R3-16-B18-16 |
| | 25 | 16, 20 | ■ | ■ | | 8071956 | DHAA-G-R3-25-B18-16 |
| | 32 | 20 | ■ | ■ | | 8079214 | DHAA-G-R3-32-B18-20 |
| | 32 | 25 | ■ | ■ | | 8079208 | DHAA-G-R3-32-B18-25 |
| EHMB/EHPS | EHMB | EHPS | | | HAPG | | |
|  | 20 | 25 | ■ | ■ | 2 | 184485 | HAPG-SD2-9 |
| | 25, 32 | 25 | ■ | ■ | | 8078739 | DHAA-G-H1-25-B18-25 |
| DGPL/EHPS | DGPL | EHPS | | | HMVA, HAPG, HMSV | | |
|  | Montaje directo | | | | | | |
| | 25, 32 | 16 | ■ | ■ | 2 | 196788 | HMVA-DLA18/25 |
| | | | | | | 193922 | HAPG-37-S4 |
| | 40 | 16 | ■ | ■ | 2 | 196790 | HMVA-DLA40 |
| | | | | | | 193922 | HAPG-37-S4 |
| | Fijación por cola de milano | | | | | | |
| | 25 | 16 | ■ | ■ | 2 | 196788 | HMVA-DLA18/25 |
| | | | | | | 177768 | HMSV-28 |
| | 40 | 16, 20 | ■ | ■ | 2 | 196790 | HMVA-DLA40 |
| | | | | | | 177768 | HMSV-28 |
| 40 | 25 | ■ | ■ | 2 | 196790 | HMVA-DLA40 | |
| | | | | | 177769 | HMSV-29 | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc







Accesorios

Kit adaptador
DHAA, HAPG, HMSV

Material:
Aleación forjada de aluminio
Sin cobre ni PTFE
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

-  - Nota

El kit incluye la interfaz de fijación individual y el material de fijación necesario.

| Combinaciones admisibles de actuador y pinza con kit adaptador | | | | | | | Descarga de datos CAD → www.festo.com | |
|---|--------------------|-----------------|---|---|-------------------|----------|--|--|
| Combinación | Actuador Tamaño | Pinza Tamaño | Posibilidad de montaje | | Kit adaptador | | | |
| | | |  |  | CRC ¹⁾ | N.º art. | Código de producto | |
| EGSC/HEPP | EGSC | HEPP | | | HMSV | | | |
|  | 32 | 28 | ■ | ■ | 2 | 8150924 | DHAA-G-E19-32-B24-28 | |
| | 45 | 28 | ■ | ■ | | 8178992 | DHAA-G-E19-45-B24-28 | |
| | 60 | 28 | ■ | – | | 8178994 | DHAA-G-E19-60-B24-28 | |
| | 45 | 36 | ■ | ■ | | 8150922 | DHAA-G-E19-45-B24-36 | |
| | 60 | 36 | ■ | – | | 8178996 | DHAA-G-E19-60-B24-36 | |
| EGSL/HEPP | EGSL | HEPP | | | HMSV | | | |
|  | 35 | 28 | ■ | ■ | 2 | 8150917 | DHAA-G-E8-35-B24-28 | |
| | 45 | 28 | ■ | ■ | | 8150920 | DHAA-G-E8-45-B24-28 | |
| | 55 | 28 | ■ | ■ | | 8178987 | DHAA-G-E8-55-B24-28 | |
| | 75 | 28 | ■ | – | | 8178988 | DHAA-G-E8-75-B24-28 | |
| | 55 | 36 | ■ | ■ | | 8150914 | DHAA-G-E8-55-B24-36 | |
| | 75 | 36 | ■ | – | | 8178990 | DHAA-G-E8-75-B24-36 | |
| ERMB/HEPP | ERMB | HEPP | | | HAPG | | | |
|  | 20 | 28 | ■ | ■ | 2 | 8154540 | DHAA-G-R1-20-B24-28 | |
| | 25 | 28 | ■ | ■ | | 8154544 | DHAA-G-R1-25-B24-28 | |
| | 20 | 36 | ■ | ■ | | 8154542 | DHAA-G-R1-20-B24-36 | |
| | 25 | 36 | ■ | ■ | | 8179001 | DHAA-G-R1-25-B24-36 | |
| | 25 | 42 | ■ | ■ | | 8154546 | DHAA-G-R1-25-B24-42 | |
| | 32 | 42 | ■ | ■ | | 8154548 | DHAA-G-R1-32-B24-42 | |
| ELCC/HEPP | ELCC | HEPP | | | DHAA | | | |
|  | 60 | 28 | ■ | ■ | 2 | 8150928 | DHAA-G-E21-60-B24-28 | |
| | 70 | 28 | ■ | ■ | | 8150926 | DHAA-G-E21-70-B24-28 | |
| | 60 | 36 | ■ | ■ | | 8150930 | DHAA-G-E21-60-B24-36 | |
| | 70 | 36 | ■ | – | | 8150935 | DHAA-G-E21-70-B24-36 | |
| | 90 | 36 | ■ | ■ | | 8150932 | DHAA-G-E21-90-B24-36 | |
| | 70 | 42 | ■ | ■ | | 8150953 | DHAA-G-E21-70-B24-42 | |
| | 90 | 42 | ■ | ■ | | 8150939 | DHAA-G-E21-90-B24-42 | |
| | 110 | 42 | ■ | ■ | | 8178999 | DHAA-G-E21-110-B24-42 | |

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc