


保护管

FESTO




保护管

技术参数

FESTO

保护管MKV-PG 用于塑料气管

材料:
聚氯乙烯, 弹簧钢
用于保护气管和电缆。
弹性佳, 可伸缩, 防水, 防油抗
酸。




订货数据							
用于复合插头	4mm气管的最大数量	内径 x 外径 [mm]	最大弯曲半径 +10% [mm]	重量 [g]	订货号	型号	PU* [m]
-	3	15x19	19	215	7 404	MKV-PG-13,5	50
KSV-5	5	21x27	27	300	7 549	MKV-PG-21	50
KSV-8	8	29x36	36	470	7 550	MKV-PG-29	25
KSV-16-B	16	38x45	45	680	7 147	MKV-PG-36	25
KSV-32-B	32	48x56	56	1 075	7 148	MKV-PG-48	25

* 包装单位数量

保护管接头 MKVV 锁定螺母 MKVM 用于塑料气管

材料:
塑料



尺寸					
接口 D	B	L	L1	≈	≈ 1
Pg 13.5	5.4	42	10	24	27
Pg 21	7	58	11	35	36
Pg 29	7.5	59	12	45	46
Pg 36	8.5	62.5	12	54	60
Pg 48	8.5	68	15	65	70

订货数据 - 保护管接头			
用于保护管	重量 [g]	订货号	型号
Pg 13.5	7	19 113	MKVV-PG-13,5-B
Pg 21	27	19 114	MKVV-PG-21-B
Pg 29	50	19 115	MKVV-PG-29-B
Pg 36	21	19 116	MKVV-PG-36-B
Pg 48	35	19 117	MKVV-PG-48-B

订货数据 - 锁定螺母			
用于保护管	重量 [g]	订货号	型号
Pg 13.5	1	7 411	MKVM-PG-13,5
Pg 21	4	9 691	MKVM-PG-21
Pg 29	6	9 692	MKVM-PG-29
Pg 36	12	7 413	MKVM-PG-36
Pg 48	13	7 414	MKVM-PG-48

-  - 注意
保护管 MKV 可与复合插头
KSV组合。
➔ Internet: ksv

-  - 注意
附加保护管用于抓取和装配技
术中的安装元件。
➔ Internet: mkr, mkg