


Asignación de ventosas de vacío ESV a ventosas de vacío ESS

FESTO



Códigos del producto

001	Serie	
ESV	Ventosa	
002	Tamaño de la ventosa con rosca de fijación	
20	20 mm de diámetro	
30	Diámetro de 30 mm	
40	Diámetro de 40 mm	
50	50 mm de diámetro	
60	60 mm de diámetro	
80	80 mm de diámetro	
100	100 mm de diámetro	
150	150 mm de diámetro	
200	200 mm de diámetro	

003	Forma de la ventosa con rosca de fijación	
S	Redonda, estándar	
G	Redondo, forma de campana	
E	Redondo, extraprofundo	
B	Redondo, fuelle, de 1,5	
C	Redondo, fuelle, de 3,5	

004	Material	
F	Caucho fluorado	
N	Caucho nitrílico	
S	Silicona	
U	Poliuretano	
T	Elastómero de poliuretano de alto rendimiento	

005	Propiedades adicionales	
	Sin	
A	Antiestático	

Para ESS-S... (redondo, plano)

Referencias de pedido				
Diámetro de la ventosa [mm]	ESS		ESV	
	N.º art.	Código de producto	N.º art.	Código de producto
Caucho fluorado				
2	189267	ESS-2-SF	–	
4	189272	ESS-4-SF	–	
6	189277	ESS-6-SF	–	
8	189282	ESS-8-SF	–	
10	189287	ESS-10-SF	–	
15	189292	ESS-15-SF	–	
20	189297	ESS-20-SF	190982	ESV-20-SF
30	189302	ESS-30-SF	190987	ESV-30-SF
40	189307	ESS-40-SF	190992	ESV-40-SF
50	189312	ESS-50-SF	190997	ESV-50-SF
60	189317	ESS-60-SF	191002	ESV-60-SF
80	189321	ESS-80-SF	191006	ESV-80-SF
100	189325	ESS-100-SF	191010	ESV-100-SF
150	189329	ESS-150-SF	191014	ESV-150-SF
200	189333	ESS-200-SF	191018	ESV-200-SF
Caucho nitrílico				
2	189264	ESS-2-SN	–	
4	189269	ESS-4-SN	–	
6	189274	ESS-6-SN	–	
8	189279	ESS-8-SN	–	
10	189284	ESS-10-SN	–	
15	189289	ESS-15-SN	–	
20	189294	ESS-20-SN	190979	ESV-20-SN
30	189299	ESS-30-SN	190984	ESV-30-SN
40	189304	ESS-40-SN	190989	ESV-40-SN
50	189309	ESS-50-SN	190994	ESV-50-SN
60	189314	ESS-60-SN	190999	ESV-60-SN
80	189318	ESS-80-SN	191003	ESV-80-SN
100	189322	ESS-100-SN	191007	ESV-100-SN
150	189326	ESS-150-SN	191011	ESV-150-SN
200	189330	ESS-200-SN	191015	ESV-200-SN
Caucho de butadieno, antiestático				
2	189268	ESS-2-SNA	–	
4	189273	ESS-4-SNA	–	
6	189278	ESS-6-SNA	–	
8	189283	ESS-8-SNA	–	
10	189288	ESS-10-SNA	–	
15	189293	ESS-15-SNA	–	
20	189298	ESS-20-SNA	190983	ESV-20-SNA
30	189303	ESS-30-SNA	190988	ESV-30-SNA
40	189308	ESS-40-SNA	190993	ESV-40-SNA
50	189313	ESS-50-SNA	190998	ESV-50-SNA

Para ESS-S... (redondo, plano)

Referencias de pedido				
Diámetro de la ventosa [mm]	ESS		ESV	
	N.º art.	Código de producto	N.º art.	Código de producto
Silicona				
2	189266	ESS-2-SS	–	
4	189271	ESS-4-SS	–	
6	189276	ESS-6-SS	–	
8	189281	ESS-8-SS	–	
10	189286	ESS-10-SS	–	
15	189291	ESS-15-SS	–	
20	189296	ESS-20-SS	190981	ESV-20-SS
30	189301	ESS-30-SS	190986	ESV-30-SS
40	189306	ESS-40-SS	190991	ESV-40-SS
50	189311	ESS-50-SS	190996	ESV-50-SS
60	189316	ESS-60-SS	191001	ESV-60-SS
80	189320	ESS-80-SS	191005	ESV-80-SS
100	189324	ESS-100-SS	191009	ESV-100-SS
150	189328	ESS-150-SS	191013	ESV-150-SS
200	189332	ESS-200-SS	191017	ESV-200-SS
Poliuretano				
2	189265	ESS-2-SU	–	
4	189270	ESS-4-SU	–	
6	189275	ESS-6-SU	–	
8	189280	ESS-8-SU	–	
10	189285	ESS-10-SU	–	
15	189290	ESS-15-SU	–	
20	189295	ESS-20-SU	190980	ESV-20-SU
30	189300	ESS-30-SU	190985	ESV-30-SU
40	189305	ESS-40-SU	190990	ESV-40-SU
50	189310	ESS-50-SU	190995	ESV-50-SU
60	189315	ESS-60-SU	191000	ESV-60-SU
80	189319	ESS-80-SU	191004	ESV-80-SU
100	189323	ESS-100-SU	191008	ESV-100-SU
150	189327	ESS-150-SU	191012	ESV-150-SU
200	189331	ESS-200-SU	191016	ESV-200-SU

Para ESS-E... (redondo, extra profundo)

Referencias de pedido				
Diámetro de la ventosa [mm]	ESS		ESV	
	N.º art.	Código de producto	N.º art.	Código de producto
Caucho fluorado				
15	189337	ESS-15-EF	–	
20	189341	ESS-20-EF	191026	ESV-20-EF
30	189345	ESS-30-EF	191030	ESV-30-EF
40	189349	ESS-40-EF	191034	ESV-40-EF
50	189353	ESS-50-EF	191038	ESV-50-EF
60	189357	ESS-60-EF	191042	ESV-60-EF
80	189361	ESS-80-EF	191046	ESV-80-EF
100	189365	ESS-100-EF	191050	ESV-100-EF
Caucho nitrílico				
15	189334	ESS-15-EN	–	
20	189338	ESS-20-EN	191023	ESV-20-EN
30	189342	ESS-30-EN	191027	ESV-30-EN
40	189346	ESS-40-EN	191031	ESV-40-EN
50	189350	ESS-50-EN	191035	ESV-50-EN
60	189354	ESS-60-EN	191039	ESV-60-EN
80	189358	ESS-80-EN	191043	ESV-80-EN
100	189362	ESS-100-EN	191047	ESV-100-EN
Silicona				
15	189336	ESS-15-ES	–	
20	189340	ESS-20-ES	191025	ESV-20-ES
30	189344	ESS-30-ES	191029	ESV-30-ES
40	189348	ESS-40-ES	191033	ESV-40-ES
50	189352	ESS-50-ES	191037	ESV-50-ES
60	189356	ESS-60-ES	191041	ESV-60-ES
80	189360	ESS-80-ES	191045	ESV-80-ES
100	189364	ESS-100-ES	191049	ESV-100-ES
Poliuretano				
15	189335	ESS-15-EU	–	
20	189339	ESS-20-EU	191024	ESV-20-EU
30	189343	ESS-30-EU	191028	ESV-30-EU
40	189347	ESS-40-EU	191032	ESV-40-EU
50	189351	ESS-50-EU	191036	ESV-50-EU
60	189355	ESS-60-EU	191040	ESV-60-EU
80	189359	ESS-80-EU	191044	ESV-80-EU
100	189363	ESS-100-EU	191048	ESV-100-EU

Para ESS-B... (redondo, fuelle de 1,5 pliegues)

Referencias de pedido				
Diámetro de la ventosa [mm]	ESS		ESV	
	N.º art.	Código de producto	N.º art.	Código de producto
Caucho nitrílico				
10	189374	ESS-10-BN	–	
20	189378	ESS-20-BN	191054	ESV-20-BN
30	189382	ESS-30-BN	191057	ESV-30-BN
40	189386	ESS-40-BN	191060	ESV-40-BN
50	189390	ESS-50-BN	191063	ESV-50-BN
80	189394	ESS-80-BN	191066	ESV-80-BN
Silicona				
10	189376	ESS-10-BS	–	
20	189380	ESS-20-BS	191056	ESV-20-BS
30	189384	ESS-30-BS	191059	ESV-30-BS
40	189388	ESS-40-BS	191062	ESV-40-BS
50	189392	ESS-50-BS	191065	ESV-50-BS
80	189396	ESS-80-BS	191068	ESV-80-BS
Poliuretano				
10	189375	ESS-10-BU	–	
20	189379	ESS-20-BU	191055	ESV-20-BU
30	189383	ESS-30-BU	191058	ESV-30-BU
40	189387	ESS-40-BU	191061	ESV-40-BU
50	189391	ESS-50-BU	191064	ESV-50-BU
80	189395	ESS-80-BU	191067	ESV-80-BU

Para ESS-B... (redondo, fuelle de 1,5 pliegues)

Referencias de pedido					
Diámetro de la ventosa [mm]	Conexión de vacío	ESS N.º art.	Código de producto	ESV N.º art.	Código de producto
40	M6	525989	ESS-40-BT-M6	–	
	M10	525990	ESS-40-BT-M10	–	
	Rosca interior G1/4	525991	ESS-40-BT-G1/4-I	–	
	Rosca exterior G1/4	525992	ESS-40-BT-G1/4	–	
	–	–		526006	ESV-40-BT
50	M6	525993	ESS-50-BT-M6	–	
	M10	525994	ESS-50-BT-M10	–	
	Rosca interior G1/4	525995	ESS-50-BT-G1/4-I	–	
	Rosca exterior G1/4	525996	ESS-50-BT-G1/4	–	
	–	–		526007	ESV-50-BT
80	M10	525997	ESS-80-BT-M10	–	
	Rosca interior G1/4	525998	ESS-80-BT-G1/4-I	–	
	Rosca exterior G1/4	525999	ESS-80-BT-G1/4	–	
	–	–		526008	ESV-80-BT

Para ESS-C... (redondo, fuelle de 3,5 pliegues)

Referencias de pedido				
Diámetro de la ventosa [mm]	ESS		ESV	
	N.º art.	Código de producto	N.º art.	Código de producto
Caucho nitrílico				
10	189398	ESS-10-CN	–	
20	189400	ESS-20-CN	191071	ESV-20-CN
30	189402	ESS-30-CN	191073	ESV-30-CN
40	189404	ESS-40-CN	191075	ESV-40-CN
50	189406	ESS-50-CN	191077	ESV-50-CN
Silicona				
10	189399	ESS-10-CS	–	
20	189401	ESS-20-CS	191072	ESV-20-CS
30	189403	ESS-30-CS	191074	ESV-30-CS
40	189405	ESS-40-CS	191076	ESV-40-CS
50	189407	ESS-50-CS	191078	ESV-50-CS

Para ESS-G... (redondo, acampanado)

Referencias de pedido					
Diámetro de la ventosa [mm]	Conexión de vacío	ESS N.º art.	Código de producto	ESV N.º art.	Código de producto
30	M6	525968	ESS-30-GT-M6	–	
	M10	525969	ESS-30-GT-M10	–	
	Rosca interior G1/8	525970	ESS-30-GT-G1/8-I	–	
	Rosca exterior G1/8	525971	ESS-30-GT-G1/8	–	
	–	–		526000	ESV-30-GT
40	M6	525972	ESS-40-GT-M6	–	
	M10	525973	ESS-40-GT-M10	–	
	Rosca interior G1/4	525974	ESS-40-GT-G1/4-I	–	
	Rosca exterior G1/4	525975	ESS-40-GT-G1/4	–	
	–	–		526001	ESV-40-GT
50	M6	525976	ESS-50-GT-M6	–	
	M10	525977	ESS-50-GT-M10	–	
	Rosca interior G1/4	525978	ESS-50-GT-G1/4-I	–	
	Rosca exterior G1/4	525979	ESS-50-GT-G1/4	–	
	–	–		526002	ESV-50-GT
60	M10	525980	ESS-60-GT-M10	–	
	Rosca interior G1/4	525981	ESS-60-GT-G1/4-I	–	
	Rosca exterior G1/4	525982	ESS-60-GT-G1/4	–	
	–	–		526003	ESV-60-GT
80	M10	525983	ESS-80-GT-M10	–	
	Rosca interior G1/4	525984	ESS-80-GT-G1/4-I	–	
	Rosca exterior G1/4	525985	ESS-80-GT-G1/4	–	
	–	–		526004	ESV-80-GT
100	M10	525986	ESS-100-GT-M10	–	
	Rosca interior G1/4	525987	ESS-100-GT-G1/4-I	–	
	Rosca exterior G1/4	525988	ESS-100-GT-G1/4	–	
	–	–		526005	ESV-100-GT