


Conektor multi-tubo KM

FESTO



Características

Información resumida



Volumen de suministro: 2 mitades de acoplamiento, 1 placa de juntas, 2 tuercas hexagonales M4 x 20 DIN 84.2 M4 DIN 934 y anillos de retención.

En combinación con el boquilla de enchufe KDV-... Se pueden acoplar un máximo de 22 cables. Se utiliza como salida de armario de control. Las mitades de acoplamiento pueden equiparse con enchufes para mangas de plástico con diferentes diámetros nominales y rangos de presión. Los enchufes están conectados por la placa de sellado.

Las posiciones de acoplamiento individuales están numeradas (0 a 21) y se asignan inequívocamente entre sí mediante pasadores de fijación. Las dos mitades están conectadas entre sí por tornillos. El acoplamiento y el enchufe deben pedirse por separado según el equipo deseado. Los anillos de retención y los tornillos de montaje necesarios se suministran con el acoplamiento.

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión neumática	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm, Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm, Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Diámetro nominal	4 mm
Conexiones máx.	22

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento	-0,095 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 8 bar
Presión de funcionamiento	-13,775 ... 116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--:--]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C
Temperatura del medio	-10 ... 60°C


Materiales

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Dimensiones

Dimensiones

Descargar datos CAD  www.festo.com



[1] Boquilla de enchufe KDV

[2] Tornillo de cabeza hueca M4 x 20 DIN 84

[3] Tuerca hexagonal M4 DIN 934

[4] Marco deslizante

[5] Para el montaje en marcos deslizantes: Tornillo de cabeza hueca M4 x 12 DIN 84, tuerca hexagonal M4 DIN 934

Referencias de pedido

Referencias de pedido						
	Conexión neumática	Diámetro nominal	Conexiones máx.	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4 mm	22	1	13694	KM-22-B

Accesorios

Boquilla de enchufe						
	Conexión neumática	Diámetro nominal	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Envase [unidad]	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	1,5 mm	1 - riesgo de corrosión bajo	10	244937	KDV-PK-2
	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,5 mm			208378	KDV-PK-3
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,4 mm			208380	KDV-PK-4

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc