

**Racor rápido roscado, cartucho de racor, pulgadas QSP**

**FESTO**



## Características

### Información resumida

- Cartuchos de inserción, latón niquelado
- Tapón ciego y adaptador, plástico
- Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío

## Códigos del producto

<b>001</b>	Serie	
<b>QSP10</b>	Cartucho	
<b>QSP14</b>	Cartucho	
<b>002</b>	Conexión neumática 1	
<b>10</b>	Cartucho 10 mm	
<b>14</b>	Cartucho 14 mm	

<b>003</b>	Conexión neumática 2 [pulgadas]	
<b>1/4</b>	Racor de conexión de 1/4"	
<b>5/16</b>	Racor de conexión de 5/16"	
<b>5/32</b>	Racor de conexión de 5/32"	
<b>004</b>	Sistema de unidades	
<b>U</b>	Imperial	

## Hoja de datos

### Especificaciones técnicas generales – Rosca exterior métrica y G

Conexión neumática 1	Cartucho de 10 mm	Cartucho de 14 mm
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4" Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"
Forma constructiva	Principio Push-pull	
Posición de montaje	Cualquiera	

### Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente	-5 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC <sup>1)</sup>	1 - riesgo de corrosión bajo
Clasificación marítima <sup>2)</sup>	Véase el certificado

1) Más información en [www.festo.com/x/topic/crc](http://www.festo.com/x/topic/crc)


2) Más información en [www.festo.com/catalogue/qsp](http://www.festo.com/catalogue/qsp) → Support/Downloads

### Materiales

Material del cuerpo	Latón, Latón niquelado, Niquelado
Color del anillo extractor	Gris
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

## Dimensiones

## Dimensiones

Descargar datos CAD  [www.festo.com](http://www.festo.com)

	D1	D5 Ø	H1	H2	H3
QSP10-5/32-U	5/32"	9,8	16,2	6,7	11,7
QSP14-1/4-U	1/4"	13,7	22,3	7,8	-
QSP14-5/16-U	5/16"	13,7	22,3	7,8	-

## Racor rápido roscado, cartucho de racor, pulgadas QSP

### Referencias de pedido

Referencias de pedido - Cartucho					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Cartucho de 10 mm	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	1	172974	QSP10-5/32-U
	Cartucho de 14 mm	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"		172985	QSP14-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"		172986	QSP14-5/16-U