

**Racor rápido roscado, cartucho racor, polímero negro, pulgadas QSPK**

**FESTO**



## Características

### Información resumida

Cartuchos, polímero negro

- Ahorro de espacio de instalación
- Montaje sin rosca

## Códigos del producto

001	Serie	003	Conexión neumática 2 [pulgadas]
QSPK18	Cartucho	1/4	Racor de conexión de 1/4"
QSPLK18	Cartucho	3/8	Racor de conexión de 3/8"
002	Conexión neumática 1	004	Sistema de unidades
18	Cartucho 18 mm	U	Imperial

## Hoja de datos

### Especificaciones técnicas generales – Rosca exterior métrica y G

Conexión neumática 1	Cartucho de 18 mm
Tamaño	Mini Estándar
Forma constructiva	Principio Push-pull
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	10
Color del anillo extractor	Gris

### Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente	-5 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC <sup>1)</sup>	1 - riesgo de corrosión bajo
Clasificación marítima <sup>2)</sup>	Véase el certificado

1) Más información en [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)


2) Más información en [www.festo.com/catalogue/qsp](http://www.festo.com/catalogue/qsp) → Support/Downloads

### Materiales

Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material del anillo extractor	POM
Color del anillo extractor	Gris
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de apriamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

## Dimensiones

## Dimensiones – Cartucho QSPK18-1/4-U


Descargar datos CAD  [www.festo.com](http://www.festo.com)

	D1	D5 ∅	H1	H2	H3
QSPK18-1/4-U	1/4"	17,7	13,9	7,75	11,7

## Dimensiones

### Dimensiones – Cartucho QSPK18-3/8-U


Descargar datos CAD  [www.festo.com](http://www.festo.com)



	D1	D5 ∅	H1	H2	H3
QSPK18-3/8-U	3/8"	17,7	24,5	7,75	20,2

## Dimensiones

## Dimensiones – Cartucho QSPLK18

Descargar datos CAD  [www.festo.com](http://www.festo.com)

	D1	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	L1	L2
QSPLK18-1/4-U	1/4"	17,7	12	16,3	7,75	20,5	11,7
QSPLK18-3/8-U	3/8"	17,7	17,7	19,6	7,75	29,5	20,2

## Racor rápido roscado, cartucho racor, polímero negro, pulgadas QSPK

### Referencias de pedido

Referencias de pedido: forma recta						
	Tamaño	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Mini	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	3,8 mm	2,9 g	132172	QSPK18-1/4-U
	Estándar	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	6,7 mm	8,2 g	132174	QSPK18-3/8-U

Referencias de pedido: en forma de L						
	Tamaño	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Mini	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	3,6 mm	3,8 g	132176	QSPLK18-1/4-U
	Estándar	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	6,5 mm	10,9 g	132641	QSPLK18-3/8-U