


技术参数

电缆分接头 ASI-KVT-FK

- 扁平电缆分接头，用于任意点的 AS-I 网络分支分接
- 用于并行或对称电缆安装
- 极性容错保护



主要技术参数		
安装位置		任意
安装方式		通过通孔
工作电压范围	[V AC]	0 ... 60
	[V DC]	0 ... 75
额定电流	[A]	3
连接方式		绝缘位移技术
接口横截面	[mm ²]	1.5
防护等级		IP65 (完全装配后)
产品重量	[g]	7.2

材料	
壳体	PA
针脚触点	青铜


工作和环境条件	
环境温度，电缆非固定安装	[°C] -5 ... +50
贮存温度	[°C] -30 ... +85

技术参数

尺寸

CAD 相关数据 → www.festo.com


ASI-KVT-FK



- [1] 触点针脚，用于扁平电缆触点
- [2] 安装选项，用于标签 IBS-6x10

型号	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	L3
ASI-KVT-FK	10	5	3.2	16.5	4.5	47	40	26

ASI-KVT-FK-S




- [1] 触点针脚，用于扁平电缆触点
- [2] 安装选项，用于标签 IBS-6x10

型号	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	L3
ASI-KVT-FK-S	10	5	3.2	16.5	4.5	47	40	26

订货数据

	订货号	型号
电缆并联	18786	ASI-KVT-FK
电缆对称	18797	ASI-KVT-FK-S

订货数据 - 附件

	简要说明	订货号	型号
	标签 6x10 mm, 64 枚/幅	18576	IBS-6x10