

- 束管带用于扎紧气管
- 弯管支架用于布置气管
- 多管托架用于固定气管


多管托架/束管带 PB, PKB, PKS

FESTO

技术参数

束管带 PB
用于扎紧气管

材料:
聚酰胺



尺寸和订货数据							
最大捆扎直径 \varnothing [mm]	厚度 [mm]	B	L	重量/件 [g]	代号	型号	PU ¹⁾
30	0.9	3.4	140	2	6 741	PB-140	10
45	1.2	4.6	172	3	6 742	PB-172	10
100	1.2	4.8	378	4	6 743	PB-378	10

1) 包装单元内的数量

螺旋束管带 PKB-50-BL
用于扎紧气管

材料:
聚乙烯




尺寸和订货数据					
束缚气管的最大直径 \varnothing 50 mm	颜色	重量 [g/m]	代号	型号	PU ¹⁾ [m]
60 3 mm 气管	蓝色	10	3 656	PKB-50-BL	50
50 4 mm 气管					
28 6 mm 气管					
13 9 mm 气管					

1) 包装单元

气管支撑件 PKS
用于布置气管, 防止弯折

材料:
聚乙烯



尺寸和订货数据												
气管外径 [mm]	B	C	D	H	L	R	α	β	重量/件 [g]	代号	型号	PU ¹⁾
6	8	8	2	10	23	10	-	90°	1	4 132	PKS-4	10
8	10	10	3	13	37.5	21	15°	60°	4	4 133	PKS-6	10
11.5	13.5	15	3	16.5	57	33.75	15°	60°	11	4 134	PKS-9	10



1) 包装单元内的数量

多管托架/束管带 KK

技术参数

FESTO

多管托架 KK
用于固定气管



尺寸和订货数据											
气管外径	托架个数	B	D ∅	H	L	L1	L2	重量/件	代号	型号	PU ¹⁾
[mm]								[g]			
4.3	10	12	2	9	98.6	10	4.3	1	3 635	KK-3	10
6	9	14	3	9	94	10.5	5	5	2 147	KK-4	10
8	10	14	3	11	142.5	14.5	6	10	2 148	KK-6	10
11.5	6	18	3	16	128.5	22	9.25	18	2 149	KK-9	10
17.6	4	20	5	23	117	30	13.5	52	4 463	KK-13	10

1) 包装单元内的数量

硬管、气管和接头
气管托架/束管带

5.3