


## 平行组件 EAMM-U

**FESTO**



Festo 核心产品范围  
涵盖您大多数的自动化应用

全球:  
好用:  
快捷:

快速交付  
Festo 高质量水准  
选型快捷

我们从庞大的产品样本中精选了最为重要的  
产品和功能，组成了 Festo 核心产品范围。

核心产品范围为您的自动化需求提  
供最佳价值。

只要找到  
这个星星!

主要特性

概述

以下组件通过摩擦锁定来耦合电机和电缸。  
这些组件可以链接 Festo 电机或第三方电机。

Electric Motion Sizing  
电缸选型和配置




选型可为您提供可用组合一览。  
工程设计工具 "Electric Motion Sizing" 帮助您找到正确的组合。

快速、安全地找到合适的驱动元件：Electric Motion Sizing 可以根据很少的应用数据和操作步骤计算出匹配的电缸、电机和伺服驱动器组合。此外，它还能为您提供所选组合的包括零件清单和相关文档在内的所有相关数据。这样一来，不但能避免设计错误，还能显著提高系统能效。而其与 Festo Automation Suite 配合使用，能够进一步简化调试操作。  
详情，请登录 [www.festo.com/ems](http://www.festo.com/ems)

快速找到电缸与第三方电机的可用组合

选择所需电缸，注意“电机接口”一栏的代码

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Elektrozyliner ESBF



Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
→ ab Seite 67  
Technische Daten für Axialbausätze  
→ ab Seite 72

| Motor/Getriebe <sup>1)</sup> | Schnittstelle | Axialbausatz                                                        |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ                          | Motor         | Teile-Nr. Typ                                                       |
| ESBF-32                      |               |                                                                     |
| mit Servomotor               |               |                                                                     |
| EMME-AS-40-...               | 40P           | ☆ 1976465 EAMM-A-D32-40P<br>2207372 EAMM-A-D32-40P-S1 <sup>2)</sup> |
| EMMS-AS-40-..., Fremdmotor   | 40A           | 543147 EAMM-A-D32-40A<br>1322178 EAMM-A-D32-40A-S1 <sup>2)</sup>    |

在第三方电机接口表中查找接口代码 (→ 自页码 56) 并比对所需第三方电机是否在列

| Fremdmotoren und Fremdgetriebe |                |                                                                                             |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittstelle                  | Hersteller     | Typ                                                                                         |
| Fremdmotoren                   |                |                                                                                             |
| 58AA                           | SEW Eurodrive  | CMP40; CMP40S/IM                                                                            |
|                                | Bosch Rexroth  | MKD 025; MSK030B; MSK030C; MSK03x                                                           |
|                                | Danaher Motion | AKM21 AC; AKM21 AN; AKM22 AC; AKM22 AN; AKM23 AC; AKM23 AN; AKM24 AC; AKM24 AN; AKM2x AC/AN |
|                                | Beckhoff       | AM3021; AM3022; AM3023; AM3024                                                              |
|                                | B+R Automation | 8ISA2                                                                                       |
|                                | Mitsubishi     | AKM21; AKM21x-Ax; AKM22; AKM22x-Ax; AKM23; AKM23x-Ax; AKM24; AKM24x-Ax                      |
| 60AA                           | Fastech        | EzM2-60S/IM/L                                                                               |



注意

取决于电机和电缸的组合，在特定情况下，电缸可能无法达到最大进给力。使用平行组件时，必须考虑特定组件的空载驱动扭矩。

## 主要特性

| 型号             | 适用电缸                                                                                                                                                                             | 安装方向 | 传动比     | 简要说明                                                                                                   | → 页码 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EAMM-U-...-D   | <ul style="list-style-type: none"> <li>有杆电缸 ESBF</li> <li>小型滑台 EGSL</li> </ul>                                                                                                   | 所有方向 | $i = 1$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>可选防护等级 IP65</li> </ul>                                          | 4    |
| EAMM-U-...-S   | <ul style="list-style-type: none"> <li>丝杠式电缸 ELGA-BS</li> <li>丝杠式电缸 EGC-BS</li> <li>丝杠式电缸 EGC-HD-BS</li> </ul>                                                                   | 所有方向 | $i = 1$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件供货范围内，用于电缸轴的支撑。</li> </ul> | 4    |
| EAMM-U-...-V/T | <ul style="list-style-type: none"> <li>有杆电缸 EPCC</li> <li>小型滑台 EGSC-BS</li> <li>丝杠式电缸 ELGD-BS</li> <li>丝杠式电缸 ELGD-BS-WD</li> <li>丝杠式电缸 ELGC-BS</li> <li>丝杠式电缸 ELGT-BS</li> </ul> | 所有方向 | $i = 1$ | —                                                                                                      | 46   |

### 附件，用于平行组件 EAMM-U-...-D/S

#### 夹紧元件 EADT

→ 页码 41



结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145 用于调节齿形带张紧力。旋转壳体的一个孔内的夹紧元件可将电机推离电缸（为此，电机可在一条槽内被移动）。这样，夹紧元件就可以用低扭力来产生高齿形带张紧力。

#### 对向轴承 EAMG

→ 页码 42



对向轴承 EAMG 减轻电缸或电机轴承上的负载，提高高负载下的使用寿命。对于每个对向轴承，需要一个额外的夹紧套 EAMH-...-P。

#### 夹紧套 EAMH-...-P

→ 页码 43



要改动对向轴承，必须用带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 来替换平行组件标配的不带耳轴的夹紧套。

#### 夹紧套 EAMH-...


→ 页码 44



弹簧销用于适配与平行组件轴直径有偏差的第三方电机。


#### 密封组件 EADS-F-...

→ 页码 45



备件，用于密封平行组件 EAMM-U-...-S1，位于电机和组件之间。

接口一览




| 电缸机械接口 |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| D19    | EGSL-35                                |
| D32    | ESBF-32, EGSL-45                       |
| D40    | ESBF-40, EGSL-55                       |
| D50    | ESBF-50                                |
| D60    | EGSL-75, ESBF-63                       |
| D80    | ESBF-80                                |
| D100   | ESBF-100                               |
| S38    | ELGA-BS-70, EGC-70-BS, EGC-HD-125-BS   |
| S48    | ELGA-BS-80, EGC-80-BS, EGC-HD-160-BS   |
| S62    | ELGA-BS-120, EGC-120-BS, EGC-HD-220-BS |
| S95    | ELGA-BS-150, EGC-185-BS                |

|       |              |
|-------|--------------|
| 120G  | 减速机 EMGA-120 |
| 50GA  | 第三方减速机       |
| 68GA  | 第三方减速机       |
| 70GA  | 第三方减速机       |
| 90GA  | 第三方减速机       |
| 120GA | 第三方减速机       |
| 126AA | 第三方减速机       |

| 电机接口  |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 38AA  | 第三方电机                               |
| 40A   | 第三方电机                               |
| 40P   | 伺服电机 EMME-AS-40, EMMB-AS-40         |
| 40R   | 第三方电机                               |
| 40RA  | 第三方电机                               |
| 42A   | 轻伺服电机 EMMT-ST-42, EMMB-ST-42        |
| 57A   | 轻伺服电机 EMMT-ST-57, EMMB-ST-57        |
| 55A   | 第三方电机                               |
| 57AA  | 第三方电机                               |
| 57AC  | 第三方电机                               |
| 58AA  | 第三方电机                               |
| 60AA  | 第三方电机                               |
| 60P   | 伺服电机 EMMT-AS-60, EMMB-AS-60, 第三方电机  |
| 60PA  | 第三方电机                               |
| 60R   | 第三方电机                               |
| 60RA  | 第三方电机                               |
| 60RB  | 第三方电机                               |
| 70A   | 第三方电机                               |
| 70AA  | 第三方电机                               |
| 70AB  | 第三方电机                               |
| 80P   | 伺服电机 EMMT-AS-80, EMMB-AS-80         |
| 80PB  | 第三方电机                               |
| 80R   | 第三方电机                               |
| 82AA  | 第三方电机                               |
| 84AA  | 第三方电机                               |
| 87A   | 轻伺服电机 EMMT-ST-87, EMMB-ST-87, 第三方电机 |
| 88A   | 第三方电机                               |
| 100A  | 伺服电机 EMMT-AS-100                    |
| 150A  | 伺服电机 EMMT-AS-150                    |
| 126AA | 第三方电机                               |
| 40G   | 减速机 EMGA-40                         |
| 60G   | 减速机 EMGA-60-P-...-SAS/SST           |
| 60H   | 减速机 EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P    |
| 80G   | 减速机 EMGA-80                         |

## 产品范围一览

## 许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56


| 电机/减速机 <sup>2)</sup>              | 电机接口 | 平行组件      |                                       |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------------------------|
| 型号                                |      | 订货号       | 型号                                    |
| <b>ESBF-32</b>                    |      |           |                                       |
| <b>配伺服电机</b>                      |      |           |                                       |
| 第三方电机                             | 38AA | 8058924   | EAMM-U-50-D32-38AA-78                 |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...    | 40P  | 8164734   | EAMM-U-50-D32-40P-48 <sup>4)</sup>    |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...    | 40P  | ★ 2153283 | EAMM-U-50-D32-40P-78                  |
|                                   |      | 2154009   | EAMM-U-50-D32-40P-78-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方电机                             | 40A  | 1201591   | EAMM-U-50-D32-40A-78                  |
|                                   |      | 1202302   | EAMM-U-50-D32-40A-78-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方电机                             | 40R  | 1201662   | EAMM-U-50-D32-40R-78                  |
| 第三方电机                             | 40RA | 8058925   | EAMM-U-50-D32-40RA-78                 |
| 第三方电机                             | 55A  | 1210126   | EAMM-U-60-D32-55A-91                  |
|                                   |      | 1210450   | EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方电机                             | 58AA | 8058930   | EAMM-U-60-D32-58AA-91                 |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60, 第三方电机 | 60P  | 8125069   | EAMM-U-60-D32-60P-91                  |
| 第三方电机                             | 60R  | 1210434   | EAMM-U-60-D32-60R-91                  |
|                                   |      | 1210455   | EAMM-U-60-D32-60R-91-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方电机                             | 60RA | 8123497   | EAMM-U-60-D32-60RA-91                 |
| 第三方电机                             | 60RB | 8058932   | EAMM-U-60-D32-60RB-91                 |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60        | 60P  | ★ 2619586 | EAMM-U-70-D32-60P-96                  |
|                                   |      | 2619688   | EAMM-U-70-D32-60P-96-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方电机                             | 70A  | 2755565   | EAMM-U-70-D32-70A-96                  |
|                                   |      | 2781711   | EAMM-U-70-D32-70A-96-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方电机                             | 70AA | 8123499   | EAMM-U-70-D32-70AA-96                 |
| <b>配轻伺服电机</b>                     |      |           |                                       |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...        | 42A  | ★ 1201607 | EAMM-U-50-D32-42A-78                  |
|                                   |      | 1202312   | EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 <sup>1)</sup> |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...        | 57A  | ★ 1210419 | EAMM-U-60-D32-57A-91                  |
|                                   |      | 1210453   | EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方电机                             | 57AC | 8058929   | EAMM-U-60-D32-57AC-91                 |
| 第三方电机                             | 60AA | 8123498   | EAMM-U-60-D32-60AA-91                 |

1) 防护等级 IP65

2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

4) 对向轴承 EAMG 不可与该平行组件组合。




注意

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

## 产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56


| 电机/减速机 <sup>2)</sup>                                       | 电机接口       | 平行组件      |                                        |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------|
| 型号                                                         |            | 订货号       | 型号                                     |
| <b>ESBF-32</b>                                             |            |           |                                        |
| <b>配减速机</b>                                                |            |           |                                        |
| EMGA-40-P-...                                              | 40G        | 1577358   | EAMM-U-60-D32-40G-91                   |
| EMGC-40-P-...                                              |            | 1577346   | EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 <sup>1)</sup>  |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>3)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 2778393   | EAMM-U-70-D32-60H-96                   |
|                                                            |            | 2781450   | EAMM-U-70-D32-60H-96-S1 <sup>1)</sup>  |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>3)</sup>                        | 60G        | 2748181   | EAMM-U-70-D32-60G-96                   |
|                                                            |            | 2778302   | EAMM-U-70-D32-60G-96-S1 <sup>1)</sup>  |
| 第三方减速机                                                     | 68GA       | 8058951   | EAMM-U-70-D32-68GA-96                  |
| <b>ESBF-40</b>                                             |            |           |                                        |
| <b>配伺服电机</b>                                               |            |           |                                        |
| 第三方电机                                                      | 40R        | 8058934   | EAMM-U-60-D40-40R-91                   |
| 第三方电机                                                      | 55A        | 1210438   | EAMM-U-60-D40-55A-91                   |
|                                                            |            | 1210458   | EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 <sup>1)</sup>  |
| 第三方电机                                                      | 58AA       | 8058940   | EAMM-U-60-D40-58AA-91                  |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60                                 | 60P        | ★ 2617488 | EAMM-U-70-D40-60P-96                   |
|                                                            |            | 2546123   | EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 <sup>1)</sup>  |
| 第三方电机                                                      | 60PA       | 8058972   | EAMM-U-86-D40-60PA-102                 |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60                                 | 60P        | 8164735   | EAMM-U-60-D40-60P-61 <sup>4)</sup>     |
| 第三方电机                                                      | 60R        | 1210446   | EAMM-U-60-D40-60R-91                   |
| 第三方电机                                                      |            | 1210466   | EAMM-U-60-D40-60R-91-S1 <sup>1)</sup>  |
| 第三方电机                                                      | 60RA       | 8058952   | EAMM-U-70-D40-60RA-96                  |
| 第三方电机                                                      | 70A        | 2786204   | EAMM-U-70-D40-70A-96                   |
|                                                            |            | 2786316   | EAMM-U-70-D40-70A-96-S1 <sup>1)</sup>  |
| 第三方电机                                                      | 70A        | 1212826   | EAMM-U-86-D40-70A-102                  |
|                                                            |            | 1212854   | EAMM-U-86-D40-70A-102-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方电机                                                      | 70AA, 70AB | 8058973   | EAMM-U-86-D40-70AA-102                 |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80                                 | 80P        | ★ 2802441 | EAMM-U-86-D40-80P-102                  |
|                                                            |            | 2802656   | EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方电机                                                      | 80PB       | 8123501   | EAMM-U-86-D40-80PB-102                 |
| 第三方电机                                                      | 82AA       | 8058975   | EAMM-U-86-D40-82AA-102                 |
| 第三方电机                                                      | 84AA       | 8058976   | EAMM-U-86-D40-84AA-102                 |
| 第三方电机                                                      | 88A        | 1362229   | EAMM-U-86-D40-88A-102                  |
| <b>配轻伺服电机</b>                                              |            |           |                                        |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...                                 | 57A        | ★ 1210442 | EAMM-U-60-D40-57A-91                   |
|                                                            |            | 1210462   | EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 <sup>1)</sup>  |
| 第三方电机                                                      | 57AC       | 8058939   | EAMM-U-60-D40-57AC-91                  |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A        | ★ 1215802 | EAMM-U-86-D40-87A-102                  |
|                                                            |            | 1215814   | EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 <sup>1)</sup> |

1) 防护等级 IP65

2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

4) 对向轴承 EAMG 不可与该平行组件组合。




注意

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

## 产品范围一览

## 许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF




- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>2)</sup>                                       | 电机接口 | 平行组件      |                                          |
|------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------|
| 型号                                                         |      | 订货号       | 型号                                       |
| <b>ESBF-40</b>                                             |      |           |                                          |
| <b>配减速机</b>                                                |      |           |                                          |
| EMGA-40-P-...                                              | 40G  | 1577165   | EAMM-U-60-D40-40G-91                     |
| EMGC-40-P-...                                              |      | 1435968   | EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 <sup>1)</sup>    |
| 第三方减速机                                                     | 50GA | 8058935   | EAMM-U-60-D40-50GA-91                    |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>3)</sup> , 第三方减速机 | 60H  | 2786101   | EAMM-U-70-D40-60H-96                     |
|                                                            |      | 2786137   | EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 <sup>1)</sup>    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>3)</sup>                        | 60G  | 2785471   | EAMM-U-70-D40-60G-96                     |
|                                                            |      | 2785542   | EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 <sup>1)</sup>    |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>3)</sup> , 第三方减速机 | 60H  | 1586496   | EAMM-U-86-D40-60H-102                    |
|                                                            |      | 1586372   | EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 <sup>1)</sup>   |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>3)</sup>                        | 60G  | 1586445   | EAMM-U-86-D40-60G-102                    |
|                                                            |      | 1586429   | EAMM-U-86-D40-60G-102-S1 <sup>1)</sup>   |
| 第三方减速机                                                     | 68GA | 8058954   | EAMM-U-70-D40-68GA-96                    |
| <b>ESBF-50</b>                                             |      |           |                                          |
| <b>配伺服电机</b>                                               |      |           |                                          |
| 第三方电机                                                      | 60P  | 8123171   | EAMM-U-70-D50-60P-96                     |
| 第三方电机                                                      | 60RA | 8058963   | EAMM-U-70-D50-60RA-96                    |
| 第三方电机                                                      | 70A  | 2786899   | EAMM-U-70-D50-70A-96                     |
|                                                            |      | 2756078   | EAMM-U-70-D50-70A-96-S1 <sup>1)</sup>    |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80                                 | 80P  | ★ 2803053 | EAMM-U-86-D50-80P-102                    |
|                                                            |      | 2803073   | EAMM-U-86-D50-80P-102-S1 <sup>1)</sup>   |
| 第三方电机                                                      | 80PB | 8107089   | EAMM-U-86-D50-80PB-102                   |
| 第三方电机                                                      | 84AA | 8107241   | EAMM-U-110-D50-84AA-120                  |
| EMMT-AS-100-...                                            | 100A | 2799424   | EAMM-U-110-D50-100A-120                  |
|                                                            |      | 2799488   | EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 <sup>1)</sup> |

1) 防护等级 IP65

2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。


3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm



用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>2)</sup>                                       | 电机接口       | 平行组件      |                                         |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| 型号                                                         |            | 订货号       | 型号                                      |
| ESBF-50                                                    |            |           |                                         |
| 配轻伺服电机                                                     |            |           |                                         |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A        | 2802708   | EAMM-U-86-D50-87A-102                   |
|                                                            |            | 2802742   | EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 <sup>1)</sup>  |
| 配减速机                                                       |            |           |                                         |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>3)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 2803326   | EAMM-U-86-D50-60H-102                   |
|                                                            |            | 2803325   | EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 <sup>1)</sup>  |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>3)</sup>                        | 60G        | 2803125   | EAMM-U-86-D50-60G-102                   |
|                                                            |            | 2803197   | EAMM-U-86-D50-60G-102-S1 <sup>1)</sup>  |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>3)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 2798760   | EAMM-U-110-D50-60H-120                  |
|                                                            |            | 2799150   | EAMM-U-110-D50-60H-120-S1 <sup>1)</sup> |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>3)</sup>                        | 60G        | 2797368   | EAMM-U-110-D50-60G-120                  |
|                                                            |            | 2798665   | EAMM-U-110-D50-60G-120-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方减速机                                                     | 68GA       | 8058965   | EAMM-U-70-D50-68GA-96                   |
| 第三方减速机                                                     | 70GA       | 8107044   | EAMM-U-86-D50-70GA-102                  |
| EMGA-80-P-...                                              | 80G        | 2799196   | EAMM-U-110-D50-80G-120                  |
|                                                            |            | 2799281   | EAMM-U-110-D50-80G-120-S1 <sup>1)</sup> |
| 第三方减速机                                                     | 120GA      | 8059040   | EAMM-U-110-D50-120GA-120                |
| ESBF-63                                                    |            |           |                                         |
| 配伺服电机                                                      |            |           |                                         |
| 第三方电机                                                      | 55A        | 8058979   | EAMM-U-86-D60-55A-102                   |
| 第三方电机                                                      | 58AA       | 8058981   | EAMM-U-86-D60-58AA-102                  |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60                                 | 60P        | 8058982   | EAMM-U-86-D60-60P-102                   |
| 第三方电机                                                      | 60PA       | 8058983   | EAMM-U-86-D60-60PA-102                  |
| 第三方电机                                                      | 60RB       | 8058986   | EAMM-U-86-D60-60RB-102                  |
| 第三方电机                                                      | 70A        | 1212477   | EAMM-U-86-D60-70A-102                   |
|                                                            |            | 1212835   | EAMM-U-86-D60-70A-102-S1 <sup>1)</sup>  |
| 第三方电机                                                      | 70AA, 70AB | 8058988   | EAMM-U-86-D60-70AA-102                  |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80                                 | 80P        | ★ 2155875 | EAMM-U-86-D60-80P-102                   |
|                                                            |            | 2156527   | EAMM-U-86-D60-80P-102-S1 <sup>1)</sup>  |

1) 防护等级 IP65  
2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。  
3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/ SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

注意


结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。



## 产品范围一览

## 许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF




- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>2)</sup>                                        | 电机接口  | 平行组件      |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------|
| 型号                                                          |       | 订货号       | 型号                                       |
| ESBF-63                                                     |       |           |                                          |
| 配伺服电机                                                       |       |           |                                          |
| 第三方电机                                                       | 80PB  | 8107722   | EAMM-U-86-D60-80PB-102                   |
| 第三方电机                                                       | 82AA  | 8058992   | EAMM-U-86-D60-82AA-102                   |
| 第三方电机                                                       | 84AA  | 8058993   | EAMM-U-86-D60-84AA-102                   |
| 第三方电机                                                       | 84AA  | 8059043   | EAMM-U-110-D60-84AA-120                  |
| 第三方电机                                                       | 88A   | 1441042   | EAMM-U-86-D60-88A-102                    |
| 第三方电机                                                       | 88A   | 8059044   | EAMM-U-110-D60-88A-120                   |
| 第三方电机                                                       | 90R   | 1202981   | EAMM-U-110-D60-90R-120                   |
|                                                             |       | 1203181   | EAMM-U-110-D60-90R-120-S1 <sup>1)</sup>  |
|                                                             |       |           |                                          |
| EMMT-AS-100-...                                             | 100A  | 1202436   | EAMM-U-110-D60-100A-120 <sup>1)</sup>    |
|                                                             |       | 1203112   | EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 <sup>1)</sup> |
|                                                             |       |           |                                          |
| 配轻伺服电机                                                      |       |           |                                          |
| 第三方电机                                                       | 57AA  | 8058980   | EAMM-U-86-D60-57AA-102                   |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                           | 87A   | ★ 1215784 | EAMM-U-86-D60-87A-102                    |
|                                                             |       | 1215810   | EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 <sup>1)</sup>   |
| 配减速机                                                        |       |           |                                          |
| EMGA-60-P-....SAS/SST <sup>3)</sup>                         | 60G   | 1586347   | EAMM-U-86-D60-60G-102                    |
|                                                             |       | 1437163   | EAMM-U-86-D60-60G-102-S1 <sup>1)</sup>   |
| EMGA-60-P-....EAS,<br>EMGC-60-P-.... <sup>3)</sup> , 第三方减速机 | 60H   | 1586276   | EAMM-U-86-D60-60H-102                    |
|                                                             |       | 1530837   | EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 <sup>1)</sup>   |
| EMGA-60-P-....SAS/SST <sup>3)</sup>                         | 60G   | 1543240   | EAMM-U-110-D60-60G-120                   |
|                                                             |       | 1436183   | EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 <sup>1)</sup>  |
| EMGA-60-P-....EAS,<br>EMGC-60-P-.... <sup>3)</sup> , 第三方减速机 | 60H   | 1542264   | EAMM-U-110-D60-60H-120                   |
|                                                             |       | 1530621   | EAMM-U-110-D60-60H-120-S1 <sup>1)</sup>  |
| 第三方减速机                                                      | 70GA  | 8058990   | EAMM-U-86-D60-70GA-102                   |
| EMGA-80-P-....                                              | 80G   | 1532949   | EAMM-U-110-D60-80G-120                   |
|                                                             |       | 1530875   | EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 <sup>1)</sup>  |
| 第三方减速机                                                      | 90GA  | 8107723   | EAMM-U-110-D60-90GA-120                  |
| 第三方减速机                                                      | 120GA | 8059046   | EAMM-U-110-D60-120GA-120                 |

1) 防护等级 IP65

2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm




结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>2)</sup> |            | 电机接口    | 平行组件                                      |    |
|----------------------|------------|---------|-------------------------------------------|----|
| 型号                   |            |         | 订货号                                       | 型号 |
| ESBF-80              |            |         |                                           |    |
| 配伺服电机                |            |         |                                           |    |
| 第三方电机                | 84AA       | 8059048 | EAMM-U-110-D80-84AA-120                   |    |
| EMMT-AS-100-...      | 100A       | 1465438 | EAMM-U-110-D80-100A-120                   |    |
|                      |            | 1433650 | EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 <sup>1)</sup>  |    |
| 第三方电机                | 126AA      | 8059069 | EAMM-U-145-D80-126AA-188                  |    |
| EMMT-AS-150-...      | 140A, 150A | 8157285 | EAMM-U-145-D80-150A-188                   |    |
|                      |            | 8157286 | EAMM-U-145-D80-150A-188-S1 <sup>1)</sup>  |    |
| 配减速机                 |            |         |                                           |    |
| EMGA-80-P-...        | 80G        | 1589614 | EAMM-U-110-D80-80G-120                    |    |
|                      |            | 1589706 | EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 <sup>1)</sup>   |    |
| 第三方减速机               | 90GA       | 8105897 | EAMM-U-145-D80-90GA-188                   |    |
| 第三方减速机               | 120GA      | 8059050 | EAMM-U-110-D80-120GA-120                  |    |
| ESBF-100             |            |         |                                           |    |
| 配伺服电机                |            |         |                                           |    |
| EMMT-AS-150-...      | 140A, 150A | 8157283 | EAMM-U-145-D100-150A-188                  |    |
|                      |            | 8157284 | EAMM-U-145-D100-150A-188-S1 <sup>1)</sup> |    |
| 配减速机                 |            |         |                                           |    |
| EMGA-120-P-...       | 120G       | 2803620 | EAMM-U-145-D100-120G-188                  |    |
|                      |            | 2803622 | EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 <sup>1)</sup> |    |

1) 防护等级 IP65  
2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。  
3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm


**注意**

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

## 产品范围一览

## 许用电缸/电机组合，用于小型滑台式电缸 EGSL



- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>1)</sup>                                       | 电机接口 | 平行组件      |                                    |
|------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------|
| 型号                                                         |      | 订货号       | 型号                                 |
| <b>EGSL-35</b>                                             |      |           |                                    |
| 配伺服电机                                                      |      |           |                                    |
| 第三方电机                                                      | 38AA | 8107032   | EAMM-U-50-D19-38AA-78              |
| 第三方电机                                                      | 40R  | 8107034   | EAMM-U-50-D19-40R-78               |
| <b>EGSL-45</b>                                             |      |           |                                    |
| 配伺服电机                                                      |      |           |                                    |
| 第三方电机                                                      | 38AA | 8058924   | EAMM-U-50-D32-38AA-78              |
| 第三方电机                                                      | 40A  | 1201591   | EAMM-U-50-D32-40A-78               |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...                             | 40P  | 8164734   | EAMM-U-50-D32-40P-48 <sup>3)</sup> |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...                             | 40P  | ★ 2153283 | EAMM-U-50-D32-40P-78               |
| 第三方电机                                                      | 40RA | 8058925   | EAMM-U-50-D32-40RA-78              |
| 第三方电机                                                      | 55A  | 1210126   | EAMM-U-60-D32-55A-91               |
| 第三方电机                                                      | 58AA | 8058930   | EAMM-U-60-D32-58AA-91              |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60, 第三方电机                          | 60P  | 8125069   | EAMM-U-60-D32-60P-91               |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60                                 | 60P  | ★ 2619586 | EAMM-U-70-D32-60P-96               |
| 第三方电机                                                      | 60RA | 8123497   | EAMM-U-60-D32-60RA-91              |
| 第三方电机                                                      | 60RB | 8058932   | EAMM-U-60-D32-60RB-91              |
| 第三方电机                                                      | 70A  | 2755565   | EAMM-U-70-D32-70A-96               |
| 第三方电机                                                      | 70AA | 8123499   | EAMM-U-70-D32-70AA-96              |
| 配轻伺服电机                                                     |      |           |                                    |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...                                 | 42A  | ★ 1201607 | EAMM-U-50-D32-42A-78               |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...                                 | 57A  | ★ 1210419 | EAMM-U-60-D32-57A-91               |
| 第三方电机                                                      | 57AC | 8058929   | EAMM-U-60-D32-57AC-91              |
| 第三方电机                                                      | 60AA | 8123498   | EAMM-U-60-D32-60AA-91              |
| 配减速机                                                       |      |           |                                    |
| EMGA-40-P-...                                              | 40G  | 1577358   | EAMM-U-60-D32-40G-91               |
| EMGC-40-P-...                                              |      |           |                                    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                        | 60G  | 2748181   | EAMM-U-70-D32-60G-96               |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H  | 2778393   | EAMM-U-70-D32-60H-96               |
| 第三方减速机                                                     | 68GA | 8058951   | EAMM-U-70-D32-68GA-96              |


1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

3) 对向轴承 EAMG 不可与该平行组件组合。

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于小型滑台式电缸 EGSL




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>1)</sup>                 | 电机接口       | 平行组件      |                                    |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 型号                                   |            | 订货号       | 型号                                 |
| EGSL-55                              |            |           |                                    |
| 配伺服电机                                |            |           |                                    |
| 第三方电机                                | 55A        | 1210438   | EAMM-U-60-D40-55A-91               |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60           | 60P        | ★ 2617488 | EAMM-U-70-D40-60P-96               |
| 第三方电机                                | 70A        | 2786204   | EAMM-U-70-D40-70A-96               |
| 第三方电机                                | 70A        | 1212826   | EAMM-U-86-D40-70A-102              |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80           | 80P        | 2802441   | EAMM-U-86-D40-80P-102              |
| 第三方电机                                | 40R        | 8058934   | EAMM-U-60-D40-40R-91               |
| 第三方电机                                | 58AA       | 8058940   | EAMM-U-60-D40-58AA-91              |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60           | 60P        | 8164735   | EAMM-U-60-D40-60P-61 <sup>3)</sup> |
| 第三方电机                                | 60R        | 1210446   | EAMM-U-60-D40-60R-91               |
| 第三方电机                                | 60RA       | 8058952   | EAMM-U-70-D40-60RA-96              |
| 第三方电机                                | 60PA       | 8058972   | EAMM-U-86-D40-60PA-102             |
| 第三方电机                                | 70AA, 70AB | 8058973   | EAMM-U-86-D40-70AA-102             |
| 第三方电机                                | 80PB       | 8123501   | EAMM-U-86-D40-80PB-102             |
| 第三方电机                                | 82AA       | 8058975   | EAMM-U-86-D40-82AA-102             |
| 第三方电机                                | 84AA       | 8058976   | EAMM-U-86-D40-84AA-102             |
| 第三方电机                                | 88A        | 1362229   | EAMM-U-86-D40-88A-102              |
| 配轻伺服电机                               |            |           |                                    |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...           | 57A        | ★ 1210442 | EAMM-U-60-D40-57A-91               |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机    | 87A        | ★ 1215802 | EAMM-U-86-D40-87A-102              |
| 第三方电机                                | 57AC       | 8058939   | EAMM-U-60-D40-57AC-91              |
| 配减速机                                 |            |           |                                    |
| EMGA-40-P-...                        | 40G        | 1577165   | EAMM-U-60-D40-40G-91               |
| EMGC-40-P-...                        |            |           |                                    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>  | 60G        | 2785471   | EAMM-U-70-D40-60G-96               |
| EMGA-60-P-...-EAS,                   | 60H        | 2786101   | EAMM-U-70-D40-60H-96               |
| EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 |            |           |                                    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>  | 60G        | 1586445   | EAMM-U-86-D40-60G-102              |
| EMGA-60-P-...-EAS,                   | 60H        | 1586496   | EAMM-U-86-D40-60H-102              |
| EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 |            |           |                                    |
| 第三方减速机                               | 50GA       | 8058935   | EAMM-U-60-D40-50GA-91              |
| 第三方减速机                               | 68GA       | 8058954   | EAMM-U-70-D40-68GA-96              |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许可传输扭矩。  
2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm  
3) 对向轴承 EAMG 不可与该平行组件组合。

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于小型滑台式电缸 EGSL



- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>1)</sup>                                       | 电机接口       | 平行组件      |                          |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 型号                                                         |            | 订货号       | 型号                       |
| EGSL-75                                                    |            |           |                          |
| 配伺服电机                                                      |            |           |                          |
| 第三方电机                                                      | 55A        | 8058979   | EAMM-U-86-D60-55A-102    |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60                                 | 60P        | 8058982   | EAMM-U-86-D60-60P-102    |
| 第三方电机                                                      | 70A        | 1212477   | EAMM-U-86-D60-70A-102    |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80                                 | 80P        | ★ 2155875 | EAMM-U-86-D60-80P-102    |
| EMMT-AS-100-...                                            | 100A       | 1202436   | EAMM-U-110-D60-100A-120  |
| 第三方电机                                                      | 58AA       | 8058981   | EAMM-U-86-D60-58AA-102   |
| 第三方电机                                                      | 60PA       | 8058983   | EAMM-U-86-D60-60PA-102   |
| 第三方电机                                                      | 60RB       | 8058986   | EAMM-U-86-D60-60RB-102   |
| 第三方电机                                                      | 70AA, 70AB | 8058988   | EAMM-U-86-D60-70AA-102   |
| 第三方电机                                                      | 80PB       | 8107722   | EAMM-U-86-D60-80PB-102   |
| 第三方电机                                                      | 82AA       | 8058992   | EAMM-U-86-D60-82AA-102   |
| 第三方电机                                                      | 84AA       | 8058993   | EAMM-U-86-D60-84AA-102   |
| 第三方电机                                                      | 88A        | 1441042   | EAMM-U-86-D60-88A-102    |
| 第三方电机                                                      | 84AA       | 8059043   | EAMM-U-110-D60-84AA-120  |
| 第三方电机                                                      | 88A        | 8059044   | EAMM-U-110-D60-88A-120   |
| 配轻伺服电机                                                     |            |           |                          |
| 第三方电机                                                      | 57AA       | 8058980   | EAMM-U-86-D60-57AA-102   |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A        | ★ 1215784 | EAMM-U-86-D60-87A-102    |
| 配减速机                                                       |            |           |                          |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                        | 60G        | 1536988   | EAMM-U-86-D60-60G-102    |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 1536988   | EAMM-U-86-D60-60H-102    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                        | 60G        | 1543240   | EAMM-U-110-D60-60G-120   |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 1542264   | EAMM-U-110-D60-60H-120   |
| EMGA-80-P-...                                              | 80G        | 1532949   | EAMM-U-110-D60-80G-120   |
| 第三方减速机                                                     | 70GA       | 8058990   | EAMM-U-86-D60-70GA-102   |
| 第三方减速机                                                     | 90GA       | 8107723   | EAMM-U-110-D60-90GA-120  |
| 第三方减速机                                                     | 120GA      | 8059046   | EAMM-U-110-D60-120GA-120 |


1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。  
2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

注意

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

## 产品范围一览

### 许用电缸/电机组合，用于丝杠式电缸 ELGA-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56


| 电机/减速机 <sup>1)</sup>           | 电机接口       | 平行组件      |                        |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| 型号                             |            | 订货号       | 型号                     |
| <b>ELGA-BS-...-70</b>          |            |           |                        |
| <b>配伺服电机</b>                   |            |           |                        |
| 第三方电机                          | 38AA       | 8058926   | EAMM-U-50-S38-38AA-78  |
| 第三方电机                          | 40A        | 1217708   | EAMM-U-50-S38-40A-78   |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... | 40P        | ★ 2155239 | EAMM-U-50-S38-40P-78   |
| 第三方电机                          | 40R        | 8058943   | EAMM-U-60-S38-40R-91   |
| 第三方电机                          | 55A        | 1218538   | EAMM-U-60-S38-55A-91   |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8058947   | EAMM-U-60-S38-58AA-91  |
| 第三方电机                          | 60P        | 8125092   | EAMM-U-60-S38-60P-91   |
| 第三方电机                          | 60RA       | 8058948   | EAMM-U-60-S38-60RA-91  |
| <b>配轻伺服电机</b>                  |            |           |                        |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...     | 42A        | ★ 1217945 | EAMM-U-50-S38-42A-78   |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...     | 57A        | ★ 1218568 | EAMM-U-60-S38-57A-91   |
| 第三方电机                          | 57AC       | 8058946   | EAMM-U-60-S38-57AC-91  |
| <b>配减速机</b>                    |            |           |                        |
| EMGA-40-P-...                  | 40G        | 2283732   | EAMM-U-60-S38-40G-91   |
| EMGC-40-P-...                  | 40G        | 2283732   | EAMM-U-60-S38-40G-91   |
| 第三方减速机                         | 50GA       | 8107724   | EAMM-U-60-S38-50GA-91  |
| <b>ELGA-BS-...-80</b>          |            |           |                        |
| <b>配伺服电机</b>                   |            |           |                        |
| 第三方电机                          | 40R        | 8058949   | EAMM-U-60-S48-40R-91   |
| 第三方电机                          | 55A        | 1219370   | EAMM-U-60-S48-55A-91   |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8058950   | EAMM-U-60-S48-58AA-91  |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8058995   | EAMM-U-86-S48-58AA-102 |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8059008   | EAMM-U-86-S48-58AA-177 |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P        | ★ 2629253 | EAMM-U-70-S48-60P-96   |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P        | 8058996   | EAMM-U-86-S48-60P-102  |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P        | 8059011   | EAMM-U-86-S48-60P-177  |
| 第三方电机                          | 60PA       | 8059012   | EAMM-U-86-S48-60PA-177 |
| 第三方电机                          | 60R        | 8105843   | EAMM-U-70-S48-60R-96   |
| 第三方电机                          | 60RA       | 8058969   | EAMM-U-70-S48-60RA-96  |
| 第三方电机                          | 60RB       | 8058997   | EAMM-U-86-S48-60RB-102 |
| 第三方电机                          | 60RB       | 8059014   | EAMM-U-86-S48-60RB-177 |
| 第三方电机                          | 70A        | 2787320   | EAMM-U-70-S48-70A-96   |
| 第三方电机                          | 70A        | 1217689   | EAMM-U-86-S48-70A-102  |
| 第三方电机                          | 70A        | 8059016   | EAMM-U-86-S48-70A-177  |
| 第三方电机                          | 70AB       | 8058970   | EAMM-U-70-S48-70AB-96  |
| 第三方电机                          | 70AA, 70AB | 8058999   | EAMM-U-86-S48-70AA-102 |
| 第三方电机                          | 70AA, 70AB | 8059017   | EAMM-U-86-S48-70AA-177 |
| 第三方电机                          | 82AA       | 8059002   | EAMM-U-86-S48-82AA-102 |
| 第三方电机                          | 82AA       | 8059021   | EAMM-U-86-S48-82AA-177 |
| 第三方电机                          | 84AA       | 8059003   | EAMM-U-86-S48-84AA-102 |
| 第三方电机                          | 84AA       | 8059022   | EAMM-U-86-S48-84AA-177 |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

## 产品范围一览

## 许用电缸/电机组合，用于丝杠式电缸 ELGA-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56


| 电机/减速机 <sup>1)</sup>                                    | 电机接口       | 平行组件      |                          |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 型号                                                      |            | 订货号       | 型号                       |
| <b>ELGA-BS-...-80</b>                                   |            |           |                          |
| 配轻伺服电机                                                  |            |           |                          |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...                              | 57A        | 1219379   | EAMM-U-60-S48-57A-91     |
| 第三方电机                                                   | 60AA       | 8105898   | EAMM-U-60-S48-60AA-91    |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                       | 87A        | 8059004   | EAMM-U-86-S48-87A-102    |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                       | 87A        | 1217604   | EAMM-U-86-S48-87A-177    |
| 配减速机                                                    |            |           |                          |
| EMGA-40-P-...                                           | 40G        | 2283760   | EAMM-U-60-S48-40G-91     |
| EMGC-40-P-...                                           | 40G        | 2283760   | EAMM-U-60-S48-40G-91     |
| 第三方减速机                                                  | 50GA       | 8105900   | EAMM-U-60-S48-50GA-91    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                     | 60G        | 2283760   | EAMM-U-70-S48-60G-96     |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                     | 60G        | 1587251   | EAMM-U-86-S48-60G-102    |
| 第三方减速机                                                  | 60G        | 8059009   | EAMM-U-86-S48-60G-177    |
| EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 2801715   | EAMM-U-70-S48-60H-96     |
| EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 1587338   | EAMM-U-86-S48-60H-102    |
| 第三方减速机                                                  | 70GA       | 8059000   | EAMM-U-86-S48-70GA-102   |
| 第三方减速机                                                  | 70GA       | 8059019   | EAMM-U-86-S48-70GA-177   |
| <b>ELGA-BS-...-120</b>                                  |            |           |                          |
| 配伺服电机                                                   |            |           |                          |
| 第三方电机                                                   | 55A        | 8059033   | EAMM-U-86-S62-55A-177    |
| 第三方电机                                                   | 60PA       | 8059026   | EAMM-U-86-S62-60PA-102   |
| 第三方电机                                                   | 60PA       | 8059034   | EAMM-U-86-S62-60PA-177   |
| 第三方电机                                                   | 70A        | 8059027   | EAMM-U-86-S62-70A-102    |
| 第三方电机                                                   | 70A        | 1217543   | EAMM-U-86-S62-70A-177    |
| 第三方电机                                                   | 70AA, 70AB | 8059028   | EAMM-U-86-S62-70AA-102   |
| 第三方电机                                                   | 70AA, 70AB | 8059036   | EAMM-U-86-S62-70AA-177   |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80                              | 80P        | ★ 2157004 | EAMM-U-86-S62-80P-177    |
| 第三方电机                                                   | 80PB       | 8105905   | EAMM-U-86-S62-80PB-177   |
| 第三方电机                                                   | 82AA       | 8059031   | EAMM-U-86-S62-82AA-102   |
| 第三方电机                                                   | 82AA       | 8059038   | EAMM-U-86-S62-82AA-177   |
| 第三方电机                                                   | 84AA       | 8059051   | EAMM-U-110-S62-84AA-120  |
| 第三方电机                                                   | 84AA       | 8059057   | EAMM-U-110-S62-84AA-207  |
| 第三方电机                                                   | 88A        | 8059052   | EAMM-U-110-S62-88A-120   |
| 第三方电机                                                   | 88A        | 8059058   | EAMM-U-110-S62-88A-207   |
| EMMT-AS-100-...                                         | 100A       | ★ 1217381 | EAMM-U-110-S62-100A-207  |
| 第三方电机                                                   | 126AA      | 8059073   | EAMM-U-145-S62-126AA-288 |
| EMMT-AS-150-...,                                        | 140A, 150A | 8157287   | EAMM-U-145-S62-150A-288  |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于丝杠式电缸 ELGA-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>1)</sup>                                       |            | 电机接口 | 平行组件    |                         |
|------------------------------------------------------------|------------|------|---------|-------------------------|
| 型号                                                         |            |      | 订货号     | 型号                      |
| ELGA-BS-...-120                                            |            |      |         |                         |
| 配轻伺服电机                                                     |            |      |         |                         |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A        |      | 8059032 | EAMM-U-86-S62-87A-102   |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A        | ★    | 1217373 | EAMM-U-86-S62-87A-177   |
| 配减速机                                                       |            |      |         |                         |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                        | 60G        |      | 1587411 | EAMM-U-86-S62-60G-177   |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        |      | 1587453 | EAMM-U-86-S62-60H-177   |
| 第三方减速机                                                     | 70GA       |      | 8105902 | EAMM-U-86-S62-70GA-177  |
| ELGA-BS-...-150                                            |            |      |         |                         |
| 配伺服电机                                                      |            |      |         |                         |
| 第三方电机                                                      | 84AA       |      | 8059063 | EAMM-U-110-S95-84AA-207 |
| EMMT-AS-100-...                                            | 100A       |      | 1220656 | EAMM-U-110-S95-100A-207 |
| EMMT-AS-150-...                                            | 140A, 150A |      | 1220582 | EAMM-U-145-S95-140A-288 |
| 配减速机                                                       |            |      |         |                         |
| EMGA-80-P-...                                              | 80G        |      | 1589544 | EAMM-U-110-S95-80G-207  |
| 第三方减速机                                                     | 90GA       |      | 8105907 | EAMM-U-110-S95-90GA-207 |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。  
2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm


**- 注意**

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41



## 产品范围一览

## 许用电缸/电机组合，用于丝杠式电缸 EGC-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56


| 电机/减速机 <sup>1)</sup>           | 电机接口       | 平行组件      |                        |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| 型号                             |            | 订货号       | 型号                     |
| EGC-70-...-BS                  |            |           |                        |
| 配伺服电机                          |            |           |                        |
| 第三方电机                          | 38AA       | 8058926   | EAMM-U-50-S38-38AA-78  |
| 第三方电机                          | 40A        | 1217708   | EAMM-U-50-S38-40A-78   |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... | 40P        | ★ 2155239 | EAMM-U-50-S38-40P-78   |
| 第三方电机                          | 40R        | 8058943   | EAMM-U-60-S38-40R-91   |
| 第三方电机                          | 55A        | 1218538   | EAMM-U-60-S38-55A-91   |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8058947   | EAMM-U-60-S38-58AA-91  |
| 第三方电机                          | 60P        | 8125092   | EAMM-U-60-S38-60P-91   |
| 第三方电机                          | 60RA       | 8058948   | EAMM-U-60-S38-60RA-91  |
| 配轻伺服电机                         |            |           |                        |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...     | 42A        | ★ 1217945 | EAMM-U-50-S38-42A-78   |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...     | 57A        | ★ 1218568 | EAMM-U-60-S38-57A-91   |
| 第三方电机                          | 57AC       | 8058946   | EAMM-U-60-S38-57AC-91  |
| 配减速机                           |            |           |                        |
| EMGA-40-P-...                  | 40G        | 2283732   | EAMM-U-60-S38-40G-91   |
| EMGC-40-P-...                  | 40G        | 2283732   | EAMM-U-60-S38-40G-91   |
| 第三方减速机                         | 50GA       | 8107724   | EAMM-U-60-S38-50GA-91  |
| EGC-80-...-BS                  |            |           |                        |
| 配伺服电机                          |            |           |                        |
| 第三方电机                          | 40R        | 8058949   | EAMM-U-60-S48-40R-91   |
| 第三方电机                          | 55A        | 1219370   | EAMM-U-60-S48-55A-91   |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8058950   | EAMM-U-60-S48-58AA-91  |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8058995   | EAMM-U-86-S48-58AA-102 |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8059008   | EAMM-U-86-S48-58AA-177 |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P        | ★ 2629253 | EAMM-U-70-S48-60P-96   |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P        | 8058996   | EAMM-U-86-S48-60P-102  |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P        | 8059011   | EAMM-U-86-S48-60P-177  |
| 第三方电机                          | 60PA       | 8059012   | EAMM-U-86-S48-60PA-177 |
| 第三方电机                          | 60R        | 8105843   | EAMM-U-70-S48-60R-96   |
| 第三方电机                          | 60RA       | 8058969   | EAMM-U-70-S48-60RA-96  |
| 第三方电机                          | 60RB       | 8058997   | EAMM-U-86-S48-60RB-102 |
| 第三方电机                          | 60RB       | 8059014   | EAMM-U-86-S48-60RB-177 |
| 第三方电机                          | 70A        | 2787320   | EAMM-U-70-S48-70A-96   |
| 第三方电机                          | 70A        | 1217689   | EAMM-U-86-S48-70A-102  |
| 第三方电机                          | 70A        | 8059016   | EAMM-U-86-S48-70A-177  |
| 第三方电机                          | 70AB       | 8058970   | EAMM-U-70-S48-70AB-96  |
| 第三方电机                          | 70AA, 70AB | 8058999   | EAMM-U-86-S48-70AA-102 |
| 第三方电机                          | 70AA, 70AB | 8059017   | EAMM-U-86-S48-70AA-177 |
| 第三方电机                          | 82AA       | 8059002   | EAMM-U-86-S48-82AA-102 |
| 第三方电机                          | 82AA       | 8059021   | EAMM-U-86-S48-82AA-177 |
| 第三方电机                          | 84AA       | 8059003   | EAMM-U-86-S48-84AA-102 |
| 第三方电机                          | 84AA       | 8059022   | EAMM-U-86-S48-84AA-177 |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

## 产品范围一览

### 许用电缸/电机组合，用于丝杠式电缸 EGC-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56


| 电机/减速机 <sup>1)</sup>                                    | 电机接口       | 平行组件      |                          |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 型号                                                      |            | 订货号       | 型号                       |
| <b>EGC-80-...-BS</b>                                    |            |           |                          |
| 配轻伺服电机                                                  |            |           |                          |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...                              | 57A        | 1219379   | EAMM-U-60-S48-57A-91     |
| 第三方电机                                                   | 60AA       | 8105898   | EAMM-U-60-S48-60AA-91    |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                       | 87A        | 8059004   | EAMM-U-86-S48-87A-102    |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                       | 87A        | 1217604   | EAMM-U-86-S48-87A-177    |
| 配减速机                                                    |            |           |                          |
| EMGA-40-P-...                                           | 40G        | 2283760   | EAMM-U-60-S48-40G-91     |
| EMGC-40-P-...                                           | 40G        | 2283760   | EAMM-U-60-S48-40G-91     |
| 第三方减速机                                                  | 50GA       | 8105900   | EAMM-U-60-S48-50GA-91    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                     | 60G        | 2283760   | EAMM-U-70-S48-60G-96     |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                     | 60G        | 1587251   | EAMM-U-86-S48-60G-102    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                     | 60G        | 8059009   | EAMM-U-86-S48-60G-177    |
| EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 2801715   | EAMM-U-70-S48-60H-96     |
| EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 1587338   | EAMM-U-86-S48-60H-102    |
| 第三方减速机                                                  | 70GA       | 8059000   | EAMM-U-86-S48-70GA-102   |
| 第三方减速机                                                  | 70GA       | 8059019   | EAMM-U-86-S48-70GA-177   |
| <b>EGC-120-...-BS</b>                                   |            |           |                          |
| 配伺服电机                                                   |            |           |                          |
| 第三方电机                                                   | 55A        | 8059033   | EAMM-U-86-S62-55A-177    |
| 第三方电机                                                   | 60PA       | 8059026   | EAMM-U-86-S62-60PA-102   |
| 第三方电机                                                   | 60PA       | 8059034   | EAMM-U-86-S62-60PA-177   |
| 第三方电机                                                   | 70A        | 8059027   | EAMM-U-86-S62-70A-102    |
| 第三方电机                                                   | 70A        | 1217543   | EAMM-U-86-S62-70A-177    |
| 第三方电机                                                   | 70AA, 70AB | 8059028   | EAMM-U-86-S62-70AA-102   |
| 第三方电机                                                   | 70AA, 70AB | 8059036   | EAMM-U-86-S62-70AA-177   |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80                              | 80P        | ★ 2157004 | EAMM-U-86-S62-80P-177    |
| 第三方电机                                                   | 80PB       | 8105905   | EAMM-U-86-S62-80PB-177   |
| 第三方电机                                                   | 82AA       | 8059031   | EAMM-U-86-S62-82AA-102   |
| 第三方电机                                                   | 82AA       | 8059038   | EAMM-U-86-S62-82AA-177   |
| 第三方电机                                                   | 84AA       | 8059051   | EAMM-U-110-S62-84AA-120  |
| 第三方电机                                                   | 84AA       | 8059057   | EAMM-U-110-S62-84AA-207  |
| 第三方电机                                                   | 88A        | 8059052   | EAMM-U-110-S62-88A-120   |
| 第三方电机                                                   | 88A        | 8059058   | EAMM-U-110-S62-88A-207   |
| EMMT-AS-100-...                                         | 100A       | ★ 1217381 | EAMM-U-110-S62-100A-207  |
| 第三方电机                                                   | 126AA      | 8059073   | EAMM-U-145-S62-126AA-288 |
| EMMT-AS-150-...,                                        | 140A, 150A | 8157287   | EAMM-U-145-S62-150A-288  |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于丝杠式电缸 EGC-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>1)</sup>                                       | 电机接口       | 平行组件      |                         |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 型号                                                         |            | 订货号       | 型号                      |
| EGC-120-...-BS                                             |            |           |                         |
| 配轻伺服电机                                                     |            |           |                         |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A        | 8059032   | EAMM-U-86-S62-87A-102   |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A        | ★ 1217373 | EAMM-U-86-S62-87A-177   |
| 配减速机                                                       |            |           |                         |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                        | 60G        | 1587411   | EAMM-U-86-S62-60G-177   |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 1587453   | EAMM-U-86-S62-60H-177   |
| 第三方减速机                                                     | 70GA       | 8105902   | EAMM-U-86-S62-70GA-177  |
| EGC-185-...-BS                                             |            |           |                         |
| 配伺服电机                                                      |            |           |                         |
| 第三方电机                                                      | 84AA       | 8059063   | EAMM-U-110-S95-84AA-207 |
| EMMT-AS-100-...                                            | 100A       | 1220656   | EAMM-U-110-S95-100A-207 |
| EMMT-AS-150-...                                            | 140A, 150A | 8157288   | EAMM-U-145-S95-150A-288 |
| 配减速机                                                       |            |           |                         |
| EMGA-80-P-...                                              | 80G        | 1589544   | EAMM-U-110-S95-80G-207  |
| 第三方减速机                                                     | 90GA       | 8105907   | EAMM-U-110-S95-90GA-207 |


1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。  
2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

注意

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于带重载导轨的丝杠式电缸 EGC-HD-BS




- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>1)</sup>           | 电机接口       | 平行组件      |                        |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| 型号                             |            | 订货号       | 型号                     |
| EGC-HD-125-....-BS             |            |           |                        |
| 配伺服电机                          |            |           |                        |
| 第三方电机                          | 38AA       | 8058926   | EAMM-U-50-S38-38AA-78  |
| 第三方电机                          | 40A        | 1217708   | EAMM-U-50-S38-40A-78   |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... | 40P        | ★ 2155239 | EAMM-U-50-S38-40P-78   |
| 第三方电机                          | 40R        | 8058943   | EAMM-U-60-S38-40R-91   |
| 第三方电机                          | 55A        | 1218538   | EAMM-U-60-S38-55A-91   |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8058947   | EAMM-U-60-S38-58AA-91  |
| 第三方电机                          | 60P        | 8125092   | EAMM-U-60-S38-60P-91   |
| 第三方电机                          | 60RA       | 8058948   | EAMM-U-60-S38-60RA-91  |
| 配轻伺服电机                         |            |           |                        |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-....    | 42A        | ★ 1217945 | EAMM-U-50-S38-42A-78   |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-....    | 57A        | ★ 1218568 | EAMM-U-60-S38-57A-91   |
| 第三方电机                          | 57AC       | 8058946   | EAMM-U-60-S38-57AC-91  |
| 配减速机                           |            |           |                        |
| EMGA-40-P-....                 | 40G        | 2283732   | EAMM-U-60-S38-40G-91   |
| EMGC-40-P-....                 | 40G        | 2283732   | EAMM-U-60-S38-40G-91   |
| 第三方减速机                         | 50GA       | 8107724   | EAMM-U-60-S38-50GA-91  |
| EGC-HD-160-....-BS             |            |           |                        |
| 配伺服电机                          |            |           |                        |
| 第三方电机                          | 40R        | 8058949   | EAMM-U-60-S48-40R-91   |
| 第三方电机                          | 55A        | 1219370   | EAMM-U-60-S48-55A-91   |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8058950   | EAMM-U-60-S48-58AA-91  |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8058995   | EAMM-U-86-S48-58AA-102 |
| 第三方电机                          | 58AA       | 8059008   | EAMM-U-86-S48-58AA-177 |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P        | ★ 2629253 | EAMM-U-70-S48-60P-96   |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P        | 8058996   | EAMM-U-86-S48-60P-102  |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P        | 8059011   | EAMM-U-86-S48-60P-177  |
| 第三方电机                          | 60PA       | 8059012   | EAMM-U-86-S48-60PA-177 |
| 第三方电机                          | 60R        | 8105843   | EAMM-U-70-S48-60R-96   |
| 第三方电机                          | 60RA       | 8058969   | EAMM-U-70-S48-60RA-96  |
| 第三方电机                          | 60RB       | 8058997   | EAMM-U-86-S48-60RB-102 |
| 第三方电机                          | 60RB       | 8059014   | EAMM-U-86-S48-60RB-177 |
| 第三方电机                          | 70A        | 2787320   | EAMM-U-70-S48-70A-96   |
| 第三方电机                          | 70A        | 1217689   | EAMM-U-86-S48-70A-102  |
| 第三方电机                          | 70A        | 8059016   | EAMM-U-86-S48-70A-177  |
| 第三方电机                          | 70AB       | 8058970   | EAMM-U-70-S48-70AB-96  |
| 第三方电机                          | 70AA, 70AB | 8058999   | EAMM-U-86-S48-70AA-102 |
| 第三方电机                          | 70AA, 70AB | 8059017   | EAMM-U-86-S48-70AA-177 |
| 第三方电机                          | 82AA       | 8059002   | EAMM-U-86-S48-82AA-102 |
| 第三方电机                          | 82AA       | 8059021   | EAMM-U-86-S48-82AA-177 |
| 第三方电机                          | 84AA       | 8059003   | EAMM-U-86-S48-84AA-102 |
| 第三方电机                          | 84AA       | 8059022   | EAMM-U-86-S48-84AA-177 |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。  
2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

## 产品范围一览

## 许用电缸/电机组合，用于带重载导轨的丝杠式电缸 EGC-HD-BS



- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56


| 电机/减速机 <sup>1)</sup><br>型号                                 | 电机接口       | 平行组件<br>订货号 | 型号                       |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|
| <b>EGC-HD-160-...-BS</b>                                   |            |             |                          |
| <b>配轻伺服电机</b>                                              |            |             |                          |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...                                 | 57A        | 1219379     | EAMM-U-60-S48-57A-91     |
| 第三方电机                                                      | 60AA       | 8105898     | EAMM-U-60-S48-60AA-91    |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A        | 8059004     | EAMM-U-86-S48-87A-102    |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A        | 1217604     | EAMM-U-86-S48-87A-177    |
| <b>配减速机</b>                                                |            |             |                          |
| EMGA-40-P-...                                              | 40G        | 2283760     | EAMM-U-60-S48-40G-91     |
| EMGC-40-P-...                                              | 40G        | 2283760     | EAMM-U-60-S48-40G-91     |
| 第三方减速机                                                     | 50GA       | 8105900     | EAMM-U-60-S48-50GA-91    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                        | 60G        | 2283760     | EAMM-U-70-S48-60G-96     |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                        | 60G        | 1587251     | EAMM-U-86-S48-60G-102    |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                        | 60G        | 8059009     | EAMM-U-86-S48-60G-177    |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 2801715     | EAMM-U-70-S48-60H-96     |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H        | 1587338     | EAMM-U-86-S48-60H-102    |
| 第三方减速机                                                     | 70GA       | 8059000     | EAMM-U-86-S48-70GA-102   |
| 第三方减速机                                                     | 70GA       | 8059019     | EAMM-U-86-S48-70GA-177   |
| <b>EGC-HD-220-...-BS</b>                                   |            |             |                          |
| <b>配伺服电机</b>                                               |            |             |                          |
| 第三方电机                                                      | 55A        | 8059033     | EAMM-U-86-S62-55A-177    |
| 第三方电机                                                      | 60PA       | 8059026     | EAMM-U-86-S62-60PA-102   |
| 第三方电机                                                      | 60PA       | 8059034     | EAMM-U-86-S62-60PA-177   |
| 第三方电机                                                      | 70A        | 8059027     | EAMM-U-86-S62-70A-102    |
| 第三方电机                                                      | 70A        | 1217543     | EAMM-U-86-S62-70A-177    |
| 第三方电机                                                      | 70AA, 70AB | 8059028     | EAMM-U-86-S62-70AA-102   |
| 第三方电机                                                      | 70AA, 70AB | 8059036     | EAMM-U-86-S62-70AA-177   |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80                                 | 80P        | ★ 2157004   | EAMM-U-86-S62-80P-177    |
| 第三方电机                                                      | 80PB       | 8105905     | EAMM-U-86-S62-80PB-177   |
| 第三方电机                                                      | 82AA       | 8059031     | EAMM-U-86-S62-82AA-102   |
| 第三方电机                                                      | 82AA       | 8059038     | EAMM-U-86-S62-82AA-177   |
| 第三方电机                                                      | 84AA       | 8059051     | EAMM-U-110-S62-84AA-120  |
| 第三方电机                                                      | 84AA       | 8059057     | EAMM-U-110-S62-84AA-207  |
| 第三方电机                                                      | 88A        | 8059052     | EAMM-U-110-S62-88A-120   |
| 第三方电机                                                      | 88A        | 8059058     | EAMM-U-110-S62-88A-207   |
| EMMT-AS-100-...                                            | 100A       | ★ 1217381   | EAMM-U-110-S62-100A-207  |
| 第三方电机                                                      | 126AA      | 8059073     | EAMM-U-145-S62-126AA-288 |
| EMMT-AS-150-...,                                           | 140A, 150A | 8157287     | EAMM-U-145-S62-150A-288  |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于带重载导轨的丝杠式电缸 EGC-HD-BS



- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机/减速机 <sup>1)</sup><br>型号                                 | 电机接口 | 平行组件<br>订货号 | 型号                     |
|------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------|
| <b>EGC-HD-220-...-BS</b>                                   |      |             |                        |
| <b>配轻伺服电机</b>                                              |      |             |                        |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A  | 8059032     | EAMM-U-86-S62-87A-102  |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机                          | 87A  | ★ 1217373   | EAMM-U-86-S62-87A-177  |
| <b>配减速机</b>                                                |      |             |                        |
| EMGA-60-P-...-SAS/SST <sup>2)</sup>                        | 60G  | 1587411     | EAMM-U-86-S62-60G-177  |
| EMGA-60-P-...-EAS,<br>EMGC-60-P-... <sup>2)</sup> , 第三方减速机 | 60H  | 1587453     | EAMM-U-86-S62-60H-177  |
| 第三方减速机                                                     | 70GA | 8105902     | EAMM-U-86-S62-70GA-177 |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许可传输扭矩。  
2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

## 技术参数


材料:

壳体: 锻造铝合金

夹紧套, 齿形带齿轮: 耐腐蚀钢

齿形带: 氯丁橡胶

螺丝: 镀锌钢



| 主要技术参数                    |            |               |                              |               |                |           |           |
|---------------------------|------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 型号                        | 适用电缸       | 可传递扭矩<br>[Nm] | 转动惯量<br>[kgmm <sup>2</sup> ] | 最大速度<br>[rpm] | 空载驱动扭矩<br>[Nm] | 重量<br>[g] | → 页码      |
| EAMM-U-50-D19-38AA-78     | EGSL       | 1             | 12.1                         | 6000          | 0.01           | 600       | 28        |
| EAMM-U-50-D19-40R-78      | EGSL       |               |                              |               |                | 600       |           |
| EAMM-U-50-D32-32B-78      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 608       | 28,<br>34 |
| EAMM-U-50-D32-38AA-78     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 600       |           |
| EAMM-U-50-D32-40A-78      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 600       |           |
| EAMM-U-50-D32-40A-78-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 620       |           |
| EAMM-U-50-D32-40P-48      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 479       |           |
| EAMM-U-50-D32-40P-78      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 596       |           |
| EAMM-U-50-D32-40P-78-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 610       |           |
| EAMM-U-50-D32-40RA-78     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 600       |           |
| EAMM-U-50-D32-42A-78      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 610       |           |
| EAMM-U-50-D32-42A-78-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 630       |           |
| EAMM-U-60-D32-40G-91      | ESBF, EGSL | 3             | 26.7                         | 6000          | 0.07           | 1100      |           |
| EAMM-U-60-D32-40G-91-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 1140      |           |
| EAMM-U-60-D32-42B/C-91    | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1100      |           |
| EAMM-U-60-D32-42B/C-91-S1 | ESBF       |               |                              |               |                | 1140      |           |
| EAMM-U-60-D32-55A-91      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1050      |           |
| EAMM-U-60-D32-55A-91-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 1100      |           |
| EAMM-U-60-D32-57A-91      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1160      |           |
| EAMM-U-60-D32-57A-91-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 1190      |           |
| EAMM-U-60-D32-57AC-91     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1150      |           |
| EAMM-U-60-D32-58AA-91     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1150      |           |
| EAMM-U-60-D32-60AA-91     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1150      |           |
| EAMM-U-60-D40-60P-61      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 926       |           |
| EAMM-U-60-D32-60P-91      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1130      |           |
| EAMM-U-60-D32-60RA-91     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1150      |           |
| EAMM-U-60-D32-60RB-91     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1150      |           |
| EAMM-U-60-D40-40G-91      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1080      |           |
| EAMM-U-60-D40-40G-91-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 1130      |           |
| EAMM-U-60-D40-40R-91      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1150      |           |
| EAMM-U-60-D40-42B/C-91    | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1080      |           |
| EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1 | ESBF       |               |                              |               |                | 1130      |           |
| EAMM-U-60-D40-50GA-91     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1150      |           |
| EAMM-U-60-D40-55A-91      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1040      |           |
| EAMM-U-60-D40-55A-91-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 1080      |           |
| EAMM-U-60-D40-57A-91      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1140      |           |
| EAMM-U-60-D40-57A-91-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 1170      |           |
| EAMM-U-60-D40-57AC-91     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1150      |           |
| EAMM-U-60-D40-58AA-91     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 1150      |           |

## 技术参数

| 主要技术参数                     |            |               |                 |               |                |           |           |
|----------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 型号                         | 适用电缸       | 可传递扭矩<br>[Nm] | 转动惯量<br>[kgmm²] | 最大速度<br>[rpm] | 空载驱动扭矩<br>[Nm] | 重量<br>[g] | → 页码      |
| EAMM-U-70-D32-52B/C-96     | ESBF, EGSL | 7             | 118             | 5000          | 0.18           | 1800      | 28,<br>34 |
| EAMM-U-70-D32-52B/C-96-S1  | ESBF       |               |                 |               |                | 1820      |           |
| EAMM-U-70-D32-60G-96       | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1760      |           |
| EAMM-U-70-D32-60G-96-S1    | ESBF       |               |                 |               |                | 1790      |           |
| EAMM-U-70-D32-60H-96       | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1750      |           |
| EAMM-U-70-D32-60H-96-S1    | ESBF       |               |                 |               |                | 1780      |           |
| EAMM-U-70-D32-60P-96       | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1750      |           |
| EAMM-U-70-D32-60P-96-S1    | ESBF       |               |                 |               |                | 1770      |           |
| EAMM-U-70-D32-68GA-96      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1800      |           |
| EAMM-U-70-D32-70A-96       | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1720      |           |
| EAMM-U-70-D32-70A-96-S1    | ESBF       |               |                 |               |                | 1750      |           |
| EAMM-U-70-D32-70AA-96      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1750      |           |
| EAMM-U-70-D40-52B/C-96     | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1780      |           |
| EAMM-U-70-D40-52B/C-96-S1  | ESBF       |               |                 |               |                | 1800      |           |
| EAMM-U-70-D40-60G-96       | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1740      |           |
| EAMM-U-70-D40-60G-96-S1    | ESBF       |               |                 |               |                | 1770      |           |
| EAMM-U-70-D40-60H-96       | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1730      |           |
| EAMM-U-70-D40-60H-96-S1    | ESBF       |               |                 |               |                | 1760      |           |
| EAMM-U-70-D40-60P-96       | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1730      |           |
| EAMM-U-70-D40-60P-96-S1    | ESBF       |               |                 |               |                | 1750      |           |
| EAMM-U-70-D40-60RA-96      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1800      |           |
| EAMM-U-70-D40-68GA-96      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1800      |           |
| EAMM-U-70-D40-70A-96       | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1700      |           |
| EAMM-U-70-D40-70A-96-S1    | ESBF       |               |                 |               |                | 1730      |           |
| EAMM-U-70-D50-60P-96       | ESBF       |               |                 |               |                | 1730      |           |
| EAMM-U-70-D50-70A-96       | ESBF       |               |                 |               |                | 1700      |           |
| EAMM-U-70-D50-70A-96-S1    | ESBF       |               |                 |               |                | 1730      |           |
| EAMM-U-70-D50-60RA-96      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1800      |           |
| EAMM-U-70-D50-68GA-96      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 1800      |           |
| EAMM-U-86-D40-52B/C-102    | ESBF, EGSL | 9.5           | 175             | 5000          | 0.25           | 2520      | 28        |
| EAMM-U-86-D40-52B/C-102-S1 | ESBF       |               |                 |               |                | 2540      |           |
| EAMM-U-86-D40-60G-102      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2480      |           |
| EAMM-U-86-D40-60G-102-S1   | ESBF       |               |                 |               |                | 2500      |           |
| EAMM-U-86-D40-60H-102      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2470      |           |
| EAMM-U-86-D40-60H-102-S1   | ESBF       |               |                 |               |                | 2490      |           |
| EAMM-U-86-D40-60PA-102     | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2500      |           |
| EAMM-U-86-D40-70A-102      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2450      |           |
| EAMM-U-86-D40-70A-102-S1   | ESBF       |               |                 |               |                | 2460      |           |
| EAMM-U-86-D40-70AA-102     | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2500      |           |
| EAMM-U-86-D40-70AB-102     | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2500      |           |
| EAMM-U-86-D40-80P-102      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2300      |           |
| EAMM-U-86-D40-80PB-102     | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2300      |           |
| EAMM-U-86-D40-80P-102-S1   | ESBF       |               |                 |               |                | 2320      |           |
| EAMM-U-86-D40-82AA-102     | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2500      |           |
| EAMM-U-86-D40-84AA-102     | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2500      |           |
| EAMM-U-86-D40-87A-102      | ESBF, EGSL |               |                 |               |                | 2510      |           |
| EAMM-U-86-D40-87A-102-S1   | ESBF       |               |                 |               |                | 2530      |           |
| EAMM-U-86-D50-80P-102      | ESBF       |               |                 |               |                | 2330      |           |
| EAMM-U-86-D50-80PB-102     |            |               |                 |               |                | 2330      |           |
| EAMM-U-86-D50-80P-102-S1   |            |               |                 |               |                | 2350      |           |
| EAMM-U-86-D50-87A-102      |            |               |                 |               |                | 2550      |           |
| EAMM-U-86-D50-87A-102-S1   |            |               |                 |               |                | 2560      |           |
| EAMM-U-86-D50-60H-102      |            |               |                 |               |                | 2500      |           |
| EAMM-U-86-D50-60H-102-S1   |            |               |                 |               |                | 2520      |           |
| EAMM-U-86-D50-60G-102      |            |               |                 |               |                | 2510      |           |
| EAMM-U-86-D50-60G-102-S1   |            |               |                 |               |                | 2530      |           |



## 技术参数

| 主要技术参数                     |            |               |                              |               |                |            |           |      |
|----------------------------|------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|------|
| 型号                         | 适用电缸       | 可传递扭矩<br>[Nm] | 转动惯量<br>[kgmm <sup>2</sup> ] | 最大速度<br>[rpm] | 空载驱动扭矩<br>[Nm] | 重量<br>[g]  | → 页码      |      |
| EAMM-U-86-D60-52B/C-102    | ESBF, EGSL | 9.5           | 175                          | 5000          | 0.25           | 2520       | 28,<br>34 |      |
| EAMM-U-86-D60-52B/C-102-S1 | ESBF       |               |                              |               |                | 2540       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-55A-102      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-57AA-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-58AA-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-60G-102      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2480       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-60G-102-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-60H-102      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2470       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-60H-102-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 2490       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-60P-102      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-60PA-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-60RB-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-70A-102      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2440       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-70A-102-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 2460       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-70AA-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-70AB-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-70GA-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-80P-102      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2300       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-80PB-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2300       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-80P-102-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 2320       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-82AA-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-84AA-102     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2500       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-87A-102      | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 2510       |           |      |
| EAMM-U-86-D60-87A-102-S1   | ESBF       |               |                              |               |                | 2520       |           |      |
| EAMM-U-110-D50-100A-120    | ESBF       | 25            | 799                          | 5000          | 0.3            | 4990       | 28        |      |
| EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 |            |               |                              |               |                | 5050       |           |      |
| EAMM-U-110-D50-60H-120     |            |               |                              |               |                | 5280       |           |      |
| EAMM-U-110-D50-60H-120-S1  |            |               |                              |               |                | 5310       |           |      |
| EAMM-U-110-D50-60G-120     |            |               |                              |               |                | 5290       |           |      |
| EAMM-U-110-D50-60G-120-S1  |            |               |                              |               |                | 5320       |           |      |
| EAMM-U-110-D50-80G-120     |            |               |                              |               |                | 5160       |           |      |
| EAMM-U-110-D50-84AA-120    |            |               |                              |               |                |            |           |      |
| EAMM-U-110-D50-80G-120-S1  |            |               |                              |               |                | 5220       |           |      |
| EAMM-U-110-D50-120GA-120   |            |               |                              |               |                | ESBF, EGSL |           | 5250 |
| EAMM-U-110-D60-60G-120     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 5250       | 28,<br>34 |      |
| EAMM-U-110-D60-60G-120-S1  | ESBF       |               |                              |               |                | 5080       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-60H-120     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 5240       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-60H-120-S1  | ESBF       |               |                              |               |                | 5270       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-62B-120     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 5230       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-62B-120-S1  | ESBF       |               |                              |               |                | 5270       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-80G-120     | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 5120       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-80G-120-S1  | ESBF       |               |                              |               |                | 5180       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-84AA-120    | ESBF       |               |                              |               |                | 5250       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-88A-120     | ESBF       |               |                              |               |                | 5250       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-90GA-120    | ESBF       |               |                              |               |                | 5250       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-100A-120    | ESBF, EGSL |               |                              |               |                | 4950       |           |      |
| EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 | ESBF       |               |                              |               |                | 5020       |           |      |
| EAMM-U-110-D80-80G-120     | ESBF       |               |                              |               |                | 5240       | 28,<br>34 |      |
| EAMM-U-110-D80-80G-120-S1  |            |               |                              |               |                | 5310       |           |      |
| EAMM-U-110-D80-120GA-120   |            |               |                              |               |                | ESBF, EGSL |           | 5250 |
| EAMM-U-110-D80-100A-120    |            |               |                              |               |                | ESBF       |           | 5070 |
| EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 |            |               |                              |               |                |            |           | 5140 |
| EAMM-U-145-D80-126AA-188   | ESBF, EGSL | 50            | 2270                         | 4000          | 2.0            | 12000      |           |      |
| EAMM-U-145-D80-90GA-188    |            |               |                              |               |                | 12000      |           |      |

## 技术参数

| 主要技术参数<br>型号                | 适用电缸                          | 可传递扭矩<br>[Nm] | 转动惯量<br>[kgmm <sup>2</sup> ] | 最大速度<br>[rpm] | 空载驱动扭矩<br>[Nm] | 重量<br>[g] | → 页码 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------|------|
| EAMM-U-145-D80-140A-188     | ESBF                          | 50            | 2270                         | 4000          | 2.0            | 11900     | 28   |
| EAMM-U-145-D80-140A-188-S1  |                               |               |                              |               |                | 12100     |      |
| EAMM-U-145-D80-150A-188     |                               |               |                              |               |                | 11500     |      |
| EAMM-U-145-D80-150A-188-S1  |                               |               |                              |               |                | 11600     |      |
| EAMM-U-145-D100-120G-188    |                               |               |                              |               |                | 12000     |      |
| EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 |                               |               |                              |               |                | 12100     |      |
| EAMM-U-145-D100-140A-188    |                               |               |                              |               |                | 11800     |      |
| EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 |                               |               |                              |               |                | 11900     |      |
| EAMM-U-145-D100-150A-188    |                               |               |                              |               |                | 11400     |      |
| EAMM-U-145-D100-150A-188-S1 |                               |               |                              |               |                | 11500     |      |
| EAMM-U-50-S38-38AA-78       | ELGA-BS, EGC-BS,<br>EGC-HD-BS | 1             | 12.1                         | 6000          | 0.01           | 600       | 38   |
| EAMM-U-50-S38-40A-78        |                               |               |                              |               |                | 580       |      |
| EAMM-U-50-S38-40P-78        |                               |               |                              |               |                | 577       |      |
| EAMM-U-50-S38-42A-78        |                               |               |                              |               |                | 590       |      |
| EAMM-U-60-S38-40G-91        | ELGA-BS, EGC-BS,<br>EGC-HD-BS | 3             | 26.7                         | 6000          | 0.07           | 1040      | 38   |
| EAMM-U-60-S38-40R-91        |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-60-S38-55A-91        |                               |               |                              |               |                | 990       |      |
| EAMM-U-60-S38-57A-91        |                               |               |                              |               |                | 1090      |      |
| EAMM-U-60-S38-57AC-91       |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-60-S38-58AA-91       |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-60-S38-50GA-91       |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-60-S38-60P-91        |                               |               |                              |               |                | 1120      |      |
| EAMM-U-60-S38-60RA-91       |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-60-S48-40G-91        |                               |               |                              |               |                | 1110      |      |
| EAMM-U-60-S48-40R-91        |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-60-S48-50GA-91       |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-60-S48-55A-91        |                               |               |                              |               |                | 1060      |      |
| EAMM-U-60-S48-57A-91        |                               |               |                              |               |                | 1160      |      |
| EAMM-U-60-S48-58AA-91       |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-60-S48-60AA-91       |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-70-S48-60G-96        | ELGA-BS, EGC-BS,<br>EGC-HD-BS | 7             | 118                          | 5000          | 0.18           | 1780      | 38   |
| EAMM-U-70-S48-60H-96        |                               |               |                              |               |                | 1780      |      |
| EAMM-U-70-S48-60P-96        |                               |               |                              |               |                | 1790      |      |
| EAMM-U-70-S48-60R-96        |                               |               |                              |               |                | 1790      |      |
| EAMM-U-70-S48-60RA-96       |                               |               |                              |               |                | 1800      |      |
| EAMM-U-70-S48-70A-96        |                               |               |                              |               |                | 1750      |      |
| EAMM-U-70-S48-70AB-96       |                               |               |                              |               |                | 1150      |      |
| EAMM-U-86-S48-58AA-102      | ELGA-BS, EGC-BS,<br>EGC-HD-BS | 9.5           | 175                          | 5000          | 0.25           | 2500      | 38   |
| EAMM-U-86-S48-60G-102       |                               |               |                              |               |                | 2480      |      |
| EAMM-U-86-S48-60H-102       |                               |               |                              |               |                | 2470      |      |
| EAMM-U-86-S48-60P-102       |                               |               |                              |               |                | 2500      |      |
| EAMM-U-86-S48-60RB-102      |                               |               |                              |               |                | 2500      |      |
| EAMM-U-86-S48-70A-102       |                               |               |                              |               |                | 2440      |      |
| EAMM-U-86-S48-70AA-102      |                               |               |                              |               |                | 2500      |      |
| EAMM-U-86-S48-70GA-102      |                               |               |                              |               |                | 2500      |      |
| EAMM-U-86-S48-82AA-102      |                               |               |                              |               |                | 2500      |      |
| EAMM-U-86-S48-84AA-102      |                               |               |                              |               |                | 2500      |      |
| EAMM-U-86-S48-87A-102       |                               |               |                              |               |                | 2500      |      |
| EAMM-U-86-S48-58AA-177      |                               |               |                              |               |                | 3300      |      |
| EAMM-U-86-S48-60G-177       |                               |               |                              |               |                | 3300      |      |
| EAMM-U-86-S48-60P-177       |                               |               |                              |               |                | 3300      |      |
| EAMM-U-86-S48-60PA-177      |                               |               |                              |               |                | 3300      |      |
| EAMM-U-86-S48-60PB-177      |                               |               |                              |               |                | 3300      |      |
| EAMM-U-86-S48-70A-177       |                               |               |                              |               |                | 3300      |      |

## 技术参数

| 主要技术参数                   |                               |               |                 |               |                |           |      |      |      |     |       |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|------|------|------|-----|-------|
| 型号                       | 适用电缸                          | 可传递扭矩<br>[Nm] | 转动惯量<br>[kgmm²] | 最大速度<br>[rpm] | 空载驱动扭矩<br>[Nm] | 重量<br>[g] | → 页码 |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S48-70AA-177   | ELGA-BS, EGC-BS,<br>EGC-HD-BS | 9.5           | 175             | 5000          | 0.25           | 3300      | 38   |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S48-70AB-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S48-70GA-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S48-82AA-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S48-84AA-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S48-87A-177    |                               |               |                 |               |                | 3270      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-60PA-102   |                               |               |                 |               |                | 2500      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-70A-102    |                               |               |                 |               |                | 2500      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-70AA-102   |                               |               |                 |               |                | 2500      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-70AB-102   |                               |               |                 |               |                | 2500      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-82AA-102   |                               |               |                 |               |                | 2500      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-87A-102    |                               |               |                 |               |                | 2500      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-55A-177    |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-60G-177    |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-60H-177    |                               |               |                 |               |                | 3290      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-60PA-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-70A-177    |                               |               |                 |               |                | 3270      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-70AA-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-70AB-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-70GA-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-80PB-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-80P-177    |                               |               |                 |               |                | 3130      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-82AA-177   |                               |               |                 |               |                | 3300      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-86-S62-87A-177    |                               |               |                 |               |                | 3330      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-110-S62-84AA-120  | ELGA-BS, EGC-BS,<br>EGC-HD-BS | 25            | 799             | 5000          | 0.3            | 5250      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-110-S62-88A-120   |                               |               |                 |               |                | 5250      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-110-S62-84AA-207  |                               |               |                 |               |                | 6900      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-110-S62-88A-207   |                               |               |                 |               |                | 6900      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-110-S62-100A-207  | 6900                          |               |                 |               |                |           |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-110-S95-100A-207  | EGC-BS                        |               |                 |               |                | 6810      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-110-S95-80G-207   |                               |               |                 |               |                | 6940      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-110-S95-90GA-207  |                               |               |                 |               |                | 6940      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-110-S95-84AA-207  |                               |               |                 |               |                | 6900      |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-145-S62-126AA-288 | ELGA-BS, EGC-BS,<br>EGC-HD-BS |               |                 |               |                | 50        |      | 2270 | 4000 | 2.0 | 15000 |
| EAMM-U-145-S62-140A-288  |                               |               |                 |               |                |           |      |      |      |     | 15030 |
| EAMM-U-145-S62-150A-288  | 14600                         |               |                 |               |                |           |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-145-S95-140A-288  | 14850                         |               |                 |               |                |           |      |      |      |     |       |
| EAMM-U-145-S95-150A-288  | 14500                         |               |                 |               |                |           |      |      |      |     |       |

| 工作和环节条件                 |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| 减速比                     |      | 1:1              |
| 环境温度                    | [°C] | -10 ... +60      |
| 贮存温度                    | [°C] | -25 ... +60      |
| 防护等级 <sup>1)</sup>      |      |                  |
| EAMM-U-...              |      | IP40             |
| EAMM-U-...-S1           |      | IP65             |
| 相对湿度                    | [%]  | 0 ... 95         |
| 耐腐蚀等级 CRC <sup>2)</sup> |      | 2                |
| 材料注意事项                  |      | RoHS 合规          |
| 油漆湿润缺陷物质标准              |      | VDMA24364 区域 III |

1) 仅与连接的电机和电缸组合使用时。

2) 耐腐蚀等级 CRC 2，符合 Festo FN 940070 标准

Moderate corrosion stress. Indoor applications in which condensation can occur. External visible parts with primarily decorative surface requirements that are in direct contact with a normal industrial environment.

技术参数

尺寸和订货数据

ESBF-BS-...

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

主图例:  
[1] 平行组件  
[2] 有杆电缸  
[3] 电机  
[4] 接口, 用于安装附件  
[5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)


| 型号                      | B1 | B2   | D1 | H1    | H2<br>±1 | H3   | H4   | L1 | L2  | T1 | 订货号       | 型号                      |  |
|-------------------------|----|------|----|-------|----------|------|------|----|-----|----|-----------|-------------------------|--|
| EAMM-U-50-D32-32B-78    | 50 | 32.5 | M6 | 128.8 | 78       | 22.8 | 32.5 | 45 | —   | 15 | 1570862   | EAMM-U-50-D32-32B-78    |  |
| EAMM-U-50-D32-38AA-78   |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8058924   | EAMM-U-50-D32-38AA-78   |  |
| EAMM-U-50-D32-40RA-78   |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8058925   | EAMM-U-50-D32-40RA-78   |  |
| EAMM-U-50-D32-40A-78    |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 1201591   | EAMM-U-50-D32-40A-78    |  |
| EAMM-U-50-D32-40A-78-S1 |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 1202302   | EAMM-U-50-D32-40A-78-S1 |  |
| EAMM-U-50-D32-40P-48    |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8164734   | EAMM-U-50-D32-40P-48    |  |
| EAMM-U-50-D32-40P-78    |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | ★ 2153283 | EAMM-U-50-D32-40P-78    |  |
| EAMM-U-50-D32-40P-78-S1 |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 2154009   | EAMM-U-50-D32-40P-78-S1 |  |
| EAMM-U-50-D32-42A-78    |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | ★ 1201607 | EAMM-U-50-D32-42A-78    |  |
| EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 1202312   | EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 |  |
| EAMM-U-60-D32-40G-91    | 60 | 32.5 | M6 | 157   | 91.5     | 27.5 | 32.5 | 56 | 8   | 15 | 1577358   | EAMM-U-60-D32-40G-91    |  |
| EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |    | 8.5 |    | 1577346   | EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 |  |
| EAMM-U-60-D32-55A-91    |    |      |    |       |          |      |      |    | —   |    | 1210126   | EAMM-U-60-D32-55A-91    |  |
| EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 1210450   | EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 |  |
| EAMM-U-60-D32-57A-91    |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | ★ 1210419 | EAMM-U-60-D32-57A-91    |  |
| EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 1210453   | EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 |  |
| EAMM-U-60-D32-57AC-91   |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8058929   | EAMM-U-60-D32-57AC-91   |  |
| EAMM-U-60-D32-58AA-91   |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8058930   | EAMM-U-60-D32-58AA-91   |  |
| EAMM-U-60-D32-60RB-91   |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8058932   | EAMM-U-60-D32-60RB-91   |  |
| EAMM-U-60-D32-60AA-91   |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8123498   | EAMM-U-60-D32-60AA-91   |  |
| EAMM-U-60-D32-60P-91    |    |      |    |       |          |      |      |    | 4   |    | 8125069   | EAMM-U-60-D32-60P-91    |  |
| EAMM-U-60-D32-60RA-91   |    |      |    |       |          |      |      |    | —   |    | 8123497   | EAMM-U-60-D32-60RA-91   |  |
| EAMM-U-60-D40-40G-91    |    | 38   | M6 | 157   | 91.5     | 27.5 | 38   | 56 | 8   | 15 | 1577165   | EAMM-U-60-D40-40G-91    |  |
| EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |    | 8.5 |    | 1435968   | EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 |  |
| EAMM-U-60-D40-40R-91    |    |      |    |       |          |      |      |    | —   |    | 8058934   | EAMM-U-60-D40-40R-91    |  |
| EAMM-U-60-D40-50GA-91   |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8058935   | EAMM-U-60-D40-50GA-91   |  |
| EAMM-U-60-D40-55A-91    |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 1210438   | EAMM-U-60-D40-55A-91    |  |
| EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 1210458   | EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 |  |
| EAMM-U-60-D40-57A-91    |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | ★ 1210442 | EAMM-U-60-D40-57A-91    |  |
| EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 1210462   | EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 |  |
| EAMM-U-60-D40-57AC-91   |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8058939   | EAMM-U-60-D40-57AC-91   |  |
| EAMM-U-60-D40-58AA-91   |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8058940   | EAMM-U-60-D40-58AA-91   |  |
| EAMM-U-60-D40-60P-61    |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 8164735   | EAMM-U-60-D40-60P-61    |  |
| EAMM-U-60-D40-60R-91    |    |      |    |       |          |      |      |    |     |    | 1210446   | EAMM-U-60-D40-60R-91    |  |

## 技术参数

## 尺寸和订货数据

 CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ESBF-BS-...



主图例:

[1] 平行组件

[2] 有杆电缸

[3] 电机

[4] 接口, 用于安装附件


[5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)

| 型号                      | B1 | B2   | D1 | H1    | H2<br>±1 | H3   | H4   | L1   | L2  | T1 | 订货号       | 型号                      |                         |
|-------------------------|----|------|----|-------|----------|------|------|------|-----|----|-----------|-------------------------|-------------------------|
| EAMM-U-70-D32-60G-96    | 70 | 32.5 | M6 | 173.5 | 96       | 34.5 | 32.5 | 64.5 | 8   | 15 | 2748181   | EAMM-U-70-D32-60G-96    |                         |
| EAMM-U-70-D32-60G-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      | 8.5 |    | 2778302   | EAMM-U-70-D32-60G-96-S1 |                         |
| EAMM-U-70-D32-60H-96    |    |      |    |       |          |      |      |      | 8   |    | 2778393   | EAMM-U-70-D32-60H-96    |                         |
| EAMM-U-70-D32-60H-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      | 8.5 |    | 2781450   | EAMM-U-70-D32-60H-96-S1 |                         |
| EAMM-U-70-D32-60P-96    |    |      |    |       |          |      |      |      | -   |    | ★ 2619586 | EAMM-U-70-D32-60P-96    |                         |
| EAMM-U-70-D32-60P-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2619688   | EAMM-U-70-D32-60P-96-S1 |                         |
| EAMM-U-70-D32-68GA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8058951   | EAMM-U-70-D32-68GA-96   |                         |
| EAMM-U-70-D32-70A-96    |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2755565   | EAMM-U-70-D32-70A-96    |                         |
| EAMM-U-70-D32-70A-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2781711   | EAMM-U-70-D32-70A-96-S1 |                         |
| EAMM-U-70-D32-70AA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8123499   | EAMM-U-70-D32-70AA-96   |                         |
| EAMM-U-70-D40-60G-96    |    | 38   | M6 | 173.5 | 96       | 34.5 | 38   | 64.5 | 8   | 15 | 2785471   | EAMM-U-70-D40-60G-96    |                         |
| EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      | 8.5 |    | 2785542   | EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 |                         |
| EAMM-U-70-D40-60H-96    |    |      |    |       |          |      |      |      | 8   |    | 2786101   | EAMM-U-70-D40-60H-96    |                         |
| EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      | 8.5 |    | 2786137   | EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 |                         |
| EAMM-U-70-D40-60P-96    |    |      |    |       |          |      |      |      | -   |    | ★ 2617488 | EAMM-U-70-D40-60P-96    |                         |
| EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2546123   | EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 |                         |
| EAMM-U-70-D40-60RA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8058952   | EAMM-U-70-D40-60RA-96   |                         |
| EAMM-U-70-D40-68GA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 17        | 8058954                 | EAMM-U-70-D40-68GA-96   |
| EAMM-U-70-D40-70A-96    |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | -         | 2786204                 | EAMM-U-70-D40-70A-96    |
| EAMM-U-70-D40-70A-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    |           | 2786316                 | EAMM-U-70-D40-70A-96-S1 |
| EAMM-U-70-D50-60P-96    | 70 | 46.5 | M8 | 173.5 | 96       | 34.5 | 46.5 | 66.5 | 15  | -  | 8123171   | EAMM-U-70-D50-60P-96    |                         |
| EAMM-U-70-D50-60RA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     | 17 | 8058963   | EAMM-U-70-D50-60RA-96   |                         |
| EAMM-U-70-D50-68GA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     | -  | 8058965   | EAMM-U-70-D50-68GA-96   |                         |
| EAMM-U-70-D50-70A-96    |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2786899   | EAMM-U-70-D50-70A-96    |                         |
| EAMM-U-70-D50-70A-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2756078   | EAMM-U-70-D50-70A-96-S1 |                         |

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 有杆电缸
- [3] 电机
- [4] 接口，用于安装附件
- [5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)

| 型号                       | B1 | B2   | D1 | H1    | H2<br>±1 | H3 | H4   | L1 | L2   | T1 | 订货号       | 型号                       |  |
|--------------------------|----|------|----|-------|----------|----|------|----|------|----|-----------|--------------------------|--|
| EAMM-U-86-D40-60G-102    | 86 | 38   | M6 | 188.5 | 102.5    | 38 | 38   | 69 | 8    | 16 | 1586445   | EAMM-U-86-D40-60G-102    |  |
| EAMM-U-86-D40-60G-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |    | 8.5  |    | 1586429   | EAMM-U-86-D40-60G-102-S1 |  |
| EAMM-U-86-D40-60H-102    |    |      |    |       |          |    |      |    | 8    |    | 1586496   | EAMM-U-86-D40-60H-102    |  |
| EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |    | 8.5  |    | 1586372   | EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 |  |
| EAMM-U-86-D40-60PA-102   |    |      |    |       |          |    |      |    | -    |    | 8058972   | EAMM-U-86-D40-60PA-102   |  |
| EAMM-U-86-D40-70A-102    |    |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 1212826   | EAMM-U-86-D40-70A-102    |  |
| EAMM-U-86-D40-70A-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 1212854   | EAMM-U-86-D40-70A-102-S1 |  |
| EAMM-U-86-D40-70AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 8058973   | EAMM-U-86-D40-70AA-102   |  |
| EAMM-U-86-D40-80P-102    |    |      |    |       |          |    |      |    | 2    |    | ★ 2802441 | EAMM-U-86-D40-80P-102    |  |
| EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 2802656   | EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 |  |
| EAMM-U-86-D40-80PB-102   |    |      |    |       |          |    |      |    | -    |    | 8123501   | EAMM-U-86-D40-80PB-102   |  |
| EAMM-U-86-D40-82AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |    | -    |    | 8058975   | EAMM-U-86-D40-82AA-102   |  |
| EAMM-U-86-D40-84AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |    | 10.5 |    | 8058976   | EAMM-U-86-D40-84AA-102   |  |
| EAMM-U-86-D40-87A-102    |    |      |    |       |          |    |      |    | -    |    | ★ 1215802 | EAMM-U-86-D40-87A-102    |  |
| EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |    | -    |    | 1215814   | EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 |  |
| EAMM-U-86-D50-60G-102    | 86 | 46.5 | M8 | 188.5 | 102.5    | 38 | 46.5 | 71 | 8    | 16 | 2803125   | EAMM-U-86-D50-60G-102    |  |
| EAMM-U-86-D50-60G-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |    | 8.5  |    | 2803197   | EAMM-U-86-D50-60G-102-S1 |  |
| EAMM-U-86-D50-60H-102    |    |      |    |       |          |    |      |    | 8    |    | 2803326   | EAMM-U-86-D50-60H-102    |  |
| EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |    | 8.5  |    | 2803325   | EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 |  |
| EAMM-U-86-D50-70GA-102   |    |      |    |       |          |    |      |    | 14   |    | 8107044   | EAMM-U-86-D50-70GA-102   |  |
| EAMM-U-86-D50-80P-102    |    |      |    |       |          |    |      |    | -    |    | ★ 2803053 | EAMM-U-86-D50-80P-102    |  |
| EAMM-U-86-D50-80P-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 2803073   | EAMM-U-86-D50-80P-102-S1 |  |
| EAMM-U-86-D50-80PB-102   |    |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 8107089   | EAMM-U-86-D50-80PB-102   |  |
| EAMM-U-86-D50-87A-102    |    |      |    |       |          |    |      |    |      |    | ★ 2802708 | EAMM-U-86-D50-87A-102    |  |
| EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 2802742   | EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 |  |

30

→Internet: [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...)


Subject to change – 2025/03

## 技术参数

## 尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ESBF-BS-...



主图例:

[1] 平行组件

[2] 有杆电缸

[3] 电机

[4] 接口, 用于安装附件

[5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)


| 型号                       | B1 | B2   | D1 | H1    | H2<br>±1 | H3 | H4   | L1      | L2      | T1 | 订货号                      | 型号                       |
|--------------------------|----|------|----|-------|----------|----|------|---------|---------|----|--------------------------|--------------------------|
| EAMM-U-86-D60-55A-102    | 86 | 56.5 | M8 | 188.5 | 102.5    | 38 | 56.5 | 67      | -       | 16 | 8058979                  | EAMM-U-86-D60-55A-102    |
| EAMM-U-86-D60-57AA-102   |    |      |    |       |          |    |      | 8058980 |         |    | EAMM-U-86-D60-57AA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-58AA-102   |    |      |    |       |          |    |      | 8058981 |         |    | EAMM-U-86-D60-58AA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-60G-102    |    |      |    |       |          |    |      | 8       | 1586347 |    | EAMM-U-86-D60-60G-102    |                          |
| EAMM-U-86-D60-60G-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      | 8.5     | 1437163 |    | EAMM-U-86-D60-60G-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D60-60H-102    |    |      |    |       |          |    |      | 8       | 1586276 |    | EAMM-U-86-D60-60H-102    |                          |
| EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      | 8.5     | 1530837 |    | EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D60-60P-102    |    |      |    |       |          |    |      | -       | 8058982 |    | EAMM-U-86-D60-60P-102    |                          |
| EAMM-U-86-D60-60PA-102   |    |      |    |       |          |    |      |         | 8058983 |    | EAMM-U-86-D60-60PA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-60RB-102   |    |      |    |       |          |    |      |         | 8058986 |    | EAMM-U-86-D60-60RB-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-70A-102    |    |      |    |       |          |    |      |         | 1212477 |    | EAMM-U-86-D60-70A-102    |                          |
| EAMM-U-86-D60-70A-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |         | 1212835 |    | EAMM-U-86-D60-70A-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D60-70AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |         | 8058988 |    | EAMM-U-86-D60-70AA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-70GA-102   |    |      |    |       |          |    |      |         | 8058990 |    | EAMM-U-86-D60-70GA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-80P-102    |    |      |    |       |          |    |      |         | -       |    | ★ 2155875                | EAMM-U-86-D60-80P-102    |
| EAMM-U-86-D60-80P-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |         |         |    | 2156527                  | EAMM-U-86-D60-80P-102-S1 |
| EAMM-U-86-D60-80PB-102   |    |      |    |       |          |    |      |         |         |    | 8107722                  | EAMM-U-86-D60-80PB-102   |
| EAMM-U-86-D60-82AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |         |         |    | 8058992                  | EAMM-U-86-D60-82AA-102   |
| EAMM-U-86-D60-84AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |         | 10.5    |    | 8058993                  | EAMM-U-86-D60-84AA-102   |
| EAMM-U-86-D60-87A-102    |    |      |    |       |          |    |      |         | -       |    | ★ 1215784                | EAMM-U-86-D60-87A-102    |
| EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |         |         |    | 1215810                  | EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 |

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ESBF-BS-...



| 型号                         | B1  | B2   | D1 | H1  | H2<br>±1 | H3 | H4   | L1 | L2   | T1 | 订货号       | 型号                         |
|----------------------------|-----|------|----|-----|----------|----|------|----|------|----|-----------|----------------------------|
| EAMM-U-110-D50-60G-120     | 110 | 46.5 | M8 | 225 | 120      | 45 | 46.5 | 82 | 8    | 16 | 2797368   | EAMM-U-110-D50-60G-120     |
| EAMM-U-110-D50-60G-120-S1  |     |      |    |     |          |    |      |    | 8.5  |    | 2798665   | EAMM-U-110-D50-60G-120-S1  |
| EAMM-U-110-D50-60H-120     |     |      |    |     |          |    |      |    | 8    |    | 2798760   | EAMM-U-110-D50-60H-120     |
| EAMM-U-110-D50-60H-120-S1  |     |      |    |     |          |    |      |    | 8.5  |    | 2799150   | EAMM-U-110-D50-60H-120-S1  |
| EAMM-U-110-D50-80G-120     |     |      |    |     |          |    |      |    | 10   |    | 2799196   | EAMM-U-110-D50-80G-120     |
| EAMM-U-110-D50-80G-120-S1  |     |      |    |     |          |    |      |    | 10.5 |    | 2799281   | EAMM-U-110-D50-80G-120-S1  |
| EAMM-U-110-D50-84AA-120    |     |      |    |     |          |    |      |    | —    |    | 8107241   | EAMM-U-110-D50-84AA-120    |
| EAMM-U-110-D50-100A-120    |     |      |    |     |          |    |      |    |      |    | ★ 2799424 | EAMM-U-110-D50-100A-120    |
| EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 |     |      |    |     |          |    |      |    |      |    | 2799488   | EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 |
| EAMM-U-110-D50-120GA-120   |     |      |    |     |          |    |      |    |      |    | 8059040   | EAMM-U-110-D50-120GA-120   |
| EAMM-U-110-D60-60G-120     | 110 | 56.5 | M8 | 225 | 120      | 45 | 56.5 | 82 | 8    | 16 | 1543240   | EAMM-U-110-D60-60G-120     |
| EAMM-U-110-D60-60G-120-S1  |     |      |    |     |          |    |      |    | 8.5  |    | 1436183   | EAMM-U-110-D60-60G-120-S1  |
| EAMM-U-110-D60-60H-120     |     |      |    |     |          |    |      |    | 8    |    | 1542264   | EAMM-U-110-D60-60H-120     |
| EAMM-U-110-D60-60H-120-S1  |     |      |    |     |          |    |      |    | 8.5  |    | 1530621   | EAMM-U-110-D60-60H-120-S1  |
| EAMM-U-110-D60-80G-120     |     |      |    |     |          |    |      |    | 10   |    | 1532949   | EAMM-U-110-D60-80G-120     |
| EAMM-U-110-D60-80G-120-S1  |     |      |    |     |          |    |      |    | 10.5 |    | 1530875   | EAMM-U-110-D60-80G-120-S1  |
| EAMM-U-110-D60-84AA-120    |     |      |    |     |          |    |      |    | —    |    | 8059043   | EAMM-U-110-D60-84AA-120    |
| EAMM-U-110-D60-88A-120     |     |      |    |     |          |    |      |    |      |    | 8059044   | EAMM-U-110-D60-88A-120     |
| EAMM-U-110-D60-90GA-120    |     |      |    |     |          |    |      |    | 16.5 |    | 8107723   | EAMM-U-110-D60-90GA-120    |
| EAMM-U-110-D60-100A-120    |     |      |    |     |          |    |      |    | —    |    | ★ 1202436 | EAMM-U-110-D60-100A-120    |
| EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 |     |      |    |     |          |    |      |    |      |    | 1203112   | EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 |
| EAMM-U-110-D60-120GA-120   |     |      |    |     |          |    |      |    |      |    | 8059046   | EAMM-U-110-D60-120GA-120   |




## 技术参数

## 尺寸和订货数据

 CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ESBF-BS-...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 有杆电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件
- [5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)

| 型号                          | B1  | B2 | D1  | H1  | H2<br>±1 | H3 | H4 | L1   | L2   | T1   | 订货号     | 型号                          |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|----|----|------|------|------|---------|-----------------------------|
| EAMM-U-110-D80-80G-120      | 110 | 72 | M10 | 235 | 120      | 55 | 72 | 82   | 10   | 20.5 | 1589614 | EAMM-U-110-D80-80G-120      |
| EAMM-U-110-D80-80G-120-S1   |     |    |     |     |          |    |    |      | 10.5 |      | 1589706 | EAMM-U-110-D80-80G-120-S1   |
| EAMM-U-110-D80-84AA-120     |     |    |     |     |          |    |    |      | -    |      | 8059048 | EAMM-U-110-D80-84AA-120     |
| EAMM-U-110-D80-100A-120     |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 1465438 | EAMM-U-110-D80-100A-120     |
| EAMM-U-110-D80-100A-120-S1  |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 1433650 | EAMM-U-110-D80-100A-120-S1  |
| EAMM-U-110-D80-120GA-120    |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 8059050 | EAMM-U-110-D80-120GA-120    |
| EAMM-U-145-D80-90GA-188     | 145 | 72 | M10 | 348 | 188      | 70 | 72 | 99.5 | 15   | 25   | 8105897 | EAMM-U-145-D80-90GA-188     |
| EAMM-U-145-D80-126AA-188    |     |    |     |     |          |    |    |      | -    |      | 8059069 | EAMM-U-145-D80-126AA-188    |
| EAMM-U-145-D80-140A-188     |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 1465530 | EAMM-U-145-D80-140A-188     |
| EAMM-U-145-D80-140A-188-S1  |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 1433709 | EAMM-U-145-D80-140A-188-S1  |
| EAMM-U-145-D80-150A-188     |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 8157285 | EAMM-U-145-D80-150A-188     |
| EAMM-U-145-D80-150A-188-S1  |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 8157286 | EAMM-U-145-D80-150A-188-S1  |
| EAMM-U-145-D100-120G-188    | 145 | 89 | M10 | 348 | 188      | 70 | 89 | 99.5 | 14   | 25   | 2803620 | EAMM-U-145-D100-120G-188    |
| EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 |     |    |     |     |          |    |    |      | 14.5 |      | 2803622 | EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 |
| EAMM-U-145-D100-140A-188    |     |    |     |     |          |    |    |      | -    |      | 1465541 | EAMM-U-145-D100-140A-188    |
| EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 1433852 | EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 |
| EAMM-U-145-D100-150A-188    |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 8157283 | EAMM-U-145-D100-150A-188    |
| EAMM-U-145-D100-150A-188-S1 |     |    |     |     |          |    |    |      |      |      | 8157284 | EAMM-U-145-D100-150A-188-S1 |

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGSL-...

主图例:  
[1] 平行组件  
[2] 小型滑台  
[3] 电机  
[4] 接口, 用于安装附件


| 型号                      | B1 | B2   | D1 | H1    | H2<br>±1 | H3   | H4   | L1  | L2      | T1 | 订货号                     | 型号                      |  |
|-------------------------|----|------|----|-------|----------|------|------|-----|---------|----|-------------------------|-------------------------|--|
| EAMM-U-50-D19-38AA-78   | 50 | 32.5 | M6 | 128.8 | 78       | 22.8 | 32.5 | 45  | —       | 15 | 8107032                 | EAMM-U-50-D19-38AA-78   |  |
| EAMM-U-50-D19-40R-78    |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 8107034                 | EAMM-U-50-D19-40R-78    |  |
| EAMM-U-50-D32-32B-78    |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 1570862                 | EAMM-U-50-D32-32B-78    |  |
| EAMM-U-50-D32-38AA-78   |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 8058924                 | EAMM-U-50-D32-38AA-78   |  |
| EAMM-U-50-D32-40RA-78   |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 8058925                 | EAMM-U-50-D32-40RA-78   |  |
| EAMM-U-50-D32-40A-78    |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 1201591                 | EAMM-U-50-D32-40A-78    |  |
| EAMM-U-50-D32-40A-78-S1 |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 1202302                 | EAMM-U-50-D32-40A-78-S1 |  |
| EAMM-U-50-D32-40P-48    |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 8164734                 | EAMM-U-50-D32-40P-48    |  |
| EAMM-U-50-D32-40P-78    |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | ★ 2153283               | EAMM-U-50-D32-40P-78    |  |
| EAMM-U-50-D32-40P-78-S1 |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 2154009                 | EAMM-U-50-D32-40P-78-S1 |  |
| EAMM-U-50-D32-42A-78    |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | ★ 1201607               | EAMM-U-50-D32-42A-78    |  |
| EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 1202312                 | EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 |  |
| EAMM-U-60-D32-40G-91    | 60 | 32.5 | M6 | 157   | 91.5     | 27.5 | 32.5 | 56  | 8       | 15 | 1577358                 | EAMM-U-60-D32-40G-91    |  |
| EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |     | 8.5     |    | 1577346                 | EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 |  |
| EAMM-U-60-D32-55A-91    |    |      |    |       |          |      |      |     | —       |    | 1210126                 | EAMM-U-60-D32-55A-91    |  |
| EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 1210450                 | EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 |  |
| EAMM-U-60-D32-57A-91    |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | ★ 1210419               | EAMM-U-60-D32-57A-91    |  |
| EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 1210453                 | EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 |  |
| EAMM-U-60-D32-57AC-91   |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 8058929                 | EAMM-U-60-D32-57AC-91   |  |
| EAMM-U-60-D32-58AA-91   |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 8058930                 | EAMM-U-60-D32-58AA-91   |  |
| EAMM-U-60-D32-60RB-91   |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 8058932                 | EAMM-U-60-D32-60RB-91   |  |
| EAMM-U-60-D32-60AA-91   |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 8123498                 | EAMM-U-60-D32-60AA-91   |  |
| EAMM-U-60-D32-60P-91    |    |      |    |       |          |      |      |     | 4       |    | 8125069                 | EAMM-U-60-D32-60P-91    |  |
| EAMM-U-60-D32-60RA-91   |    |      |    |       |          |      |      |     | —       |    | 8123497                 | EAMM-U-60-D32-60RA-91   |  |
| EAMM-U-60-D40-40G-91    |    | 38   |    |       |          |      | 38   | 8   | 1577165 |    | EAMM-U-60-D40-40G-91    |                         |  |
| EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      | 8.5 | 1435968 |    | EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 |                         |  |
| EAMM-U-60-D40-40R-91    |    |      |    |       |          |      |      | —   |         |    | 8058934                 | EAMM-U-60-D40-40R-91    |  |
| EAMM-U-60-D40-50GA-91   |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 8058935                 | EAMM-U-60-D40-50GA-91   |  |
| EAMM-U-60-D40-55A-91    |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 1210438                 | EAMM-U-60-D40-55A-91    |  |
| EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |     |         |    | 1210458                 | EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 |  |

## 技术参数

## 尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGSL...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 小型滑台
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件


| 型号                      | B1 | B2   | D1 | H1    | H2<br>±1 | H3   | H4   | L1   | L2  | T1 | 订货号       | 型号                      |
|-------------------------|----|------|----|-------|----------|------|------|------|-----|----|-----------|-------------------------|
| EAMM-U-60-D40-57A-91    | 60 | 38   | M6 | 157   | 91.5     | 27.5 | 38   | 56   | —   | 15 | ★ 1210442 | EAMM-U-60-D40-57A-91    |
| EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 1210462   | EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 |
| EAMM-U-60-D40-57AC-91   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8058939   | EAMM-U-60-D40-57AC-91   |
| EAMM-U-60-D40-58AA-91   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8058940   | EAMM-U-60-D40-58AA-91   |
| EAMM-U-60-D40-60P-61    |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8164735   | EAMM-U-60-D40-60P-61    |
| EAMM-U-60-D40-60R-91    |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 1210446   | EAMM-U-60-D40-60R-91    |
| EAMM-U-70-D32-60G-96    | 70 | 32.5 | M6 | 173.5 | 96       | 34.5 | 32.5 | 64.5 | 8   | 15 | 2748181   | EAMM-U-70-D32-60G-96    |
| EAMM-U-70-D32-60G-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      | 8.5 |    | 2778302   | EAMM-U-70-D32-60G-96-S1 |
| EAMM-U-70-D32-60H-96    |    |      |    |       |          |      |      |      | 8   |    | 2778393   | EAMM-U-70-D32-60H-96    |
| EAMM-U-70-D32-60H-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      | 8.5 |    | 2781450   | EAMM-U-70-D32-60H-96-S1 |
| EAMM-U-70-D32-60P-96    |    |      |    |       |          |      |      |      | —   |    | ★ 2619586 | EAMM-U-70-D32-60P-96    |
| EAMM-U-70-D32-60P-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2619688   | EAMM-U-70-D32-60P-96-S1 |
| EAMM-U-70-D32-68GA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8058951   | EAMM-U-70-D32-68GA-96   |
| EAMM-U-70-D32-70A-96    |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2755565   | EAMM-U-70-D32-70A-96    |
| EAMM-U-70-D32-70A-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2781711   | EAMM-U-70-D32-70A-96-S1 |
| EAMM-U-70-D32-70AA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8123499   | EAMM-U-70-D32-70AA-96   |
| EAMM-U-70-D40-60G-96    |    | 38   |    |       |          |      | 38   |      | 8   |    | 2785471   | EAMM-U-70-D40-60G-96    |
| EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      | 8.5 |    | 2785542   | EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 |
| EAMM-U-70-D40-60H-96    |    |      |    |       |          |      |      |      | 8   |    | 2786101   | EAMM-U-70-D40-60H-96    |
| EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      | 8.5 |    | 2786137   | EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 |
| EAMM-U-70-D40-60P-96    |    |      |    |       |          |      |      |      | —   |    | ★ 2617488 | EAMM-U-70-D40-60P-96    |
| EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 2546123   | EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 |
| EAMM-U-70-D40-60RA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8058952   | EAMM-U-70-D40-60RA-96   |
| EAMM-U-70-D40-68GA-96   |    |      |    |       |          |      |      |      |     |    | 8058954   | EAMM-U-70-D40-68GA-96   |
| EAMM-U-70-D40-70A-96    |    |      |    |       |          |      |      |      | 17  |    | 2786204   | EAMM-U-70-D40-70A-96    |
| EAMM-U-70-D40-70A-96-S1 |    |      |    |       |          |      |      |      | —   |    | 2786316   | EAMM-U-70-D40-70A-96-S1 |

## 技术参数

### 尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGSL...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 小型滑台
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件


| 型号                       | B1 | B2   | D1 | H1    | H2<br>±1 | H3 | H4   | L1  | L2   | T1 | 订货号      | 型号                       |                          |
|--------------------------|----|------|----|-------|----------|----|------|-----|------|----|----------|--------------------------|--------------------------|
| EAMM-U-86-D40-60G-102    | 86 | 38   | M6 | 188.5 | 102.5    | 38 | 38   | 69  | 8    | 16 | 1586445  | EAMM-U-86-D40-60G-102    |                          |
| EAMM-U-86-D40-60G-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |     | 8.5  |    | 1586429  | EAMM-U-86-D40-60G-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D40-60H-102    |    |      |    |       |          |    |      |     | 8    |    | 1586496  | EAMM-U-86-D40-60H-102    |                          |
| EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |     | 8.5  |    | 1586372  | EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D40-60PA-102   |    |      |    |       |          |    |      |     | -    |    | 8058972  | EAMM-U-86-D40-60PA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D40-70A-102    |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 1212826  | EAMM-U-86-D40-70A-102    |                          |
| EAMM-U-86-D40-70A-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 1212854  | EAMM-U-86-D40-70A-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D40-70AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 8058973  | EAMM-U-86-D40-70AA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D40-80P-102    |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | ★2802441 | EAMM-U-86-D40-80P-102    |                          |
| EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 2802656  | EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D40-80PB-102   |    |      |    |       |          |    |      |     | 2    |    | 8123501  | EAMM-U-86-D40-80PB-102   |                          |
| EAMM-U-86-D40-82AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |     | -    |    | 8058975  | EAMM-U-86-D40-82AA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D40-84AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |     | 10.5 |    | 8058976  | EAMM-U-86-D40-84AA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D40-87A-102    |    |      |    |       |          |    |      |     | -    |    | ★1215802 | EAMM-U-86-D40-87A-102    |                          |
| EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 1215814  | EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D60-55A-102    | 86 | 56.5 | M8 | 188.5 | 102.5    | 38 | 56.5 | 67  | 71   | 16 | 8058979  | EAMM-U-86-D60-55A-102    |                          |
| EAMM-U-86-D60-57AA-102   |    |      |    |       |          |    |      | -   |      |    | 8058980  | EAMM-U-86-D60-57AA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-58AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 8058981  | EAMM-U-86-D60-58AA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-60G-102    |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 8        | 1586347                  | EAMM-U-86-D60-60G-102    |
| EAMM-U-86-D60-60G-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 8.5      | 1437163                  | EAMM-U-86-D60-60G-102-S1 |
| EAMM-U-86-D60-60H-102    |    |      |    |       |          |    |      | 8   |      |    | 1586276  | EAMM-U-86-D60-60H-102    |                          |
| EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      | 8.5 |      |    | 1530837  | EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D60-60P-102    |    |      |    |       |          |    |      | -   |      |    | 8058982  | EAMM-U-86-D60-60P-102    |                          |
| EAMM-U-86-D60-60PA-102   |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 8058983  | EAMM-U-86-D60-60PA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-60RB-102   |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 8058986  | EAMM-U-86-D60-60RB-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-70A-102    |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 1212477  | EAMM-U-86-D60-70A-102    |                          |
| EAMM-U-86-D60-70A-102-S1 |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 1212835  | EAMM-U-86-D60-70A-102-S1 |                          |
| EAMM-U-86-D60-70AA-102   |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 8058988  | EAMM-U-86-D60-70AA-102   |                          |
| EAMM-U-86-D60-70GA-102   |    |      |    |       |          |    |      |     |      |    | 8        | 8058990                  | EAMM-U-86-D60-70GA-102   |

## 技术参数

## 尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGSL...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 小型滑台
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件


| 型号                         | B1  | B2   | D1 | H1    | H2<br>±1 | H3 | H4   | L1 | L2   | T1 | 订货号       | 型号                         |
|----------------------------|-----|------|----|-------|----------|----|------|----|------|----|-----------|----------------------------|
| EAMM-U-86-D60-80P-102      | 86  | 56.5 | M8 | 188.5 | 102.5    | 38 | 56.5 | 71 | —    | 16 | ★ 2155875 | EAMM-U-86-D60-80P-102      |
| EAMM-U-86-D60-80P-102-S1   |     |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 2156527   | EAMM-U-86-D60-80P-102-S1   |
| EAMM-U-86-D60-80PB-102     |     |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 8107722   | EAMM-U-86-D60-80PB-102     |
| EAMM-U-86-D60-82AA-102     |     |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 8058992   | EAMM-U-86-D60-82AA-102     |
| EAMM-U-86-D60-84AA-102     |     |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 8058993   | EAMM-U-86-D60-84AA-102     |
| EAMM-U-86-D60-87A-102      |     |      |    |       |          |    |      |    |      |    | ★ 1215784 | EAMM-U-86-D60-87A-102      |
| EAMM-U-86-D60-87A-102-S1   |     |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 1215810   | EAMM-U-86-D60-87A-102-S1   |
| EAMM-U-110-D60-60G-120     | 110 | 56.5 | M8 | 225   | 120      | 45 | 56.5 | 82 | 8    | 16 | 1543240   | EAMM-U-110-D60-60G-120     |
| EAMM-U-110-D60-60G-120-S1  |     |      |    |       |          |    |      |    | 8.5  |    | 1436183   | EAMM-U-110-D60-60G-120-S1  |
| EAMM-U-110-D60-60H-120     |     |      |    |       |          |    |      |    | 8    |    | 1542264   | EAMM-U-110-D60-60H-120     |
| EAMM-U-110-D60-60H-120-S1  |     |      |    |       |          |    |      |    | 8.5  |    | 1530621   | EAMM-U-110-D60-60H-120-S1  |
| EAMM-U-110-D60-62B-120     |     |      |    |       |          |    |      |    | —    |    | 1536988   | EAMM-U-110-D60-62B-120     |
| EAMM-U-110-D60-62B-120-S1  |     |      |    |       |          |    |      |    | —    |    | 1431443   | EAMM-U-110-D60-62B-120-S1  |
| EAMM-U-110-D60-80G-120     |     |      |    |       |          |    |      |    | 10   |    | 1532949   | EAMM-U-110-D60-80G-120     |
| EAMM-U-110-D60-80G-120-S1  |     |      |    |       |          |    |      |    | 10.5 |    | 1530875   | EAMM-U-110-D60-80G-120-S1  |
| EAMM-U-110-D60-84AA-120    |     |      |    |       |          |    |      |    | —    |    | 8059043   | EAMM-U-110-D60-84AA-120    |
| EAMM-U-110-D60-88A-120     |     |      |    |       |          |    |      |    | —    |    | 8059044   | EAMM-U-110-D60-88A-120     |
| EAMM-U-110-D60-90GA-120    |     |      |    |       |          |    |      |    | 16.5 |    | 8107723   | EAMM-U-110-D60-90GA-120    |
| EAMM-U-110-D60-100A-120    |     |      |    |       |          |    |      |    | —    |    | ★ 1202436 | EAMM-U-110-D60-100A-120    |
| EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 |     |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 1203112   | EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 |
| EAMM-U-110-D60-120GA-120   |     |      |    |       |          |    |      |    |      |    | 8059046   | EAMM-U-110-D60-120GA-120   |

## 技术参数

### 尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ELGA-BS/EGC-BS/EGC-HD-BS



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 丝杠式电缸
- [3] 电机


| 型号                    | B1   | H1       | H2<br>±1              | H3   | L1   | L2   | 订货号      | 型号                    |                       |    |   |         |                      |
|-----------------------|------|----------|-----------------------|------|------|------|----------|-----------------------|-----------------------|----|---|---------|----------------------|
| EAMM-U-50-S38-38AA-78 | 50   | 131      | 78                    | 25   | 45   | —    | 8058926  | EAMM-U-50-S38-38AA-78 |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-50-S38-40A-78  | 50   | 131      | 78                    | 25   | 43   | —    | 1217708  | EAMM-U-50-S38-40A-78  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-50-S38-40P-78  |      |          |                       |      |      |      | ★2155239 | EAMM-U-50-S38-40P-78  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-50-S38-42A-78  |      |          |                       |      |      |      | ★1217945 | EAMM-U-50-S38-42A-78  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S38-40G-91  | 60   | 157      | 91.5                  | 27.5 | 53   | 8    | 2283732  | EAMM-U-60-S38-40G-91  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S38-40R-91  |      |          |                       |      |      | —    | 8058943  | EAMM-U-60-S38-40R-91  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S38-50GA-91 |      |          |                       |      |      | 15.5 | 8107724  | EAMM-U-60-S38-50GA-91 |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S38-55A-91  |      |          |                       |      |      | —    | 1218538  | EAMM-U-60-S38-55A-91  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S38-57A-91  |      |          |                       |      |      |      | ★1218568 | EAMM-U-60-S38-57A-91  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S38-57AC-91 |      |          |                       |      |      |      | 8058946  | EAMM-U-60-S38-57AC-91 |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S38-58AA-91 |      |          |                       |      |      | 7    | 8058947  | EAMM-U-60-S38-58AA-91 |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S38-60P-91  |      |          |                       |      |      |      | 8125092  | EAMM-U-60-S38-60P-91  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S38-60RA-91 |      |          |                       |      |      |      | —        | 8058948               | EAMM-U-60-S38-60RA-91 |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S48-40G-91  |      |          |                       |      |      | 60   | 161.5    | 91.5                  | 32                    | 54 | 8 | 2283760 | EAMM-U-60-S48-40G-91 |
| EAMM-U-60-S48-40R-91  |      |          |                       |      |      |      |          |                       |                       |    | — | 8058949 | EAMM-U-60-S48-40R-91 |
| EAMM-U-60-S48-50GA-91 | 14.5 | 8105900  | EAMM-U-60-S48-50GA-91 |      |      |      |          |                       |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S48-55A-91  | —    | 1219370  | EAMM-U-60-S48-55A-91  |      |      |      |          |                       |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S48-57A-91  |      | ★1219379 | EAMM-U-60-S48-57A-91  |      |      |      |          |                       |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S48-58AA-91 |      | 8058950  | EAMM-U-60-S48-58AA-91 |      |      |      |          |                       |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-60-S48-60AA-91 | 8    | 8105898  | EAMM-U-60-S48-60AA-91 |      |      |      |          |                       |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-70-S48-60G-96  | 70   | 173.5    | 96                    | 34.5 | 64.5 |      |          |                       |                       |    | 8 | 2801627 | EAMM-U-70-S48-60G-96 |
| EAMM-U-70-S48-60H-96  |      |          |                       |      |      | 8    | 2801715  | EAMM-U-70-S48-60H-96  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-70-S48-60P-96  |      |          |                       |      |      | —    | ★2629253 | EAMM-U-70-S48-60P-96  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-70-S48-60R-96  |      |          |                       |      |      | 8    | 8105843  | EAMM-U-70-S48-60R-96  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-70-S48-60RA-96 |      |          |                       |      |      | —    | 8058969  | EAMM-U-70-S48-60RA-96 |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-70-S48-70A-96  |      |          |                       |      |      |      | 2787320  | EAMM-U-70-S48-70A-96  |                       |    |   |         |                      |
| EAMM-U-70-S48-70AB-96 |      |          |                       |      |      |      | 8058970  | EAMM-U-70-S48-70AB-96 |                       |    |   |         |                      |

## 技术参数

## 尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ELGA-BS/EGC-BS/EGC-HD-BS



主图例:

- [1] 平行组件  
[2] 丝杠式电缸  
[3] 电机


| 型号                     | B1 | H1    | H2<br>±1 | H3 | L1 | L2   | 订货号       | 型号                     |
|------------------------|----|-------|----------|----|----|------|-----------|------------------------|
| EAMM-U-86-S48-58AA-102 | 86 | 188.5 | 102.5    | 38 | 67 | —    | 8058995   | EAMM-U-86-S48-58AA-102 |
| EAMM-U-86-S48-60G-102  |    |       |          |    |    | 8    | 1587251   | EAMM-U-86-S48-60G-102  |
| EAMM-U-86-S48-60H-102  |    |       |          |    |    | 8    | 1587338   | EAMM-U-86-S48-60H-102  |
| EAMM-U-86-S48-60P-102  |    |       |          |    |    | —    | 8058996   | EAMM-U-86-S48-60P-102  |
| EAMM-U-86-S48-60RB-102 |    |       |          |    |    |      | 8058997   | EAMM-U-86-S48-60RB-102 |
| EAMM-U-86-S48-70A-102  |    |       |          |    |    |      | 1217689   | EAMM-U-86-S48-70A-102  |
| EAMM-U-86-S48-70AA-102 |    |       |          |    |    |      | 8058999   | EAMM-U-86-S48-70AA-102 |
| EAMM-U-86-S48-70GA-102 |    |       |          |    |    | 8    | 8059000   | EAMM-U-86-S48-70GA-102 |
| EAMM-U-86-S48-82AA-102 |    |       |          |    |    | —    | 8059002   | EAMM-U-86-S48-82AA-102 |
| EAMM-U-86-S48-84AA-102 | 87 |       |          |    |    | 10.5 | 8059003   | EAMM-U-86-S48-84AA-102 |
| EAMM-U-86-S48-87A-102  | 86 |       |          |    |    | —    | 8059004   | EAMM-U-86-S48-87A-102  |
| EAMM-U-86-S48-58AA-177 | 86 | 268.5 | 177.5    | 43 | 67 | —    | 8059008   | EAMM-U-86-S48-58AA-177 |
| EAMM-U-86-S48-60G-177  |    |       |          |    |    | 8    | 8059009   | EAMM-U-86-S48-60G-177  |
| EAMM-U-86-S48-60P-177  |    |       |          |    |    | —    | 8059011   | EAMM-U-86-S48-60P-177  |
| EAMM-U-86-S48-60PA-177 |    |       |          |    |    |      | 8059012   | EAMM-U-86-S48-60PA-177 |
| EAMM-U-86-S48-60RB-177 |    |       |          |    |    |      | 8059014   | EAMM-U-86-S48-60RB-177 |
| EAMM-U-86-S48-70A-177  |    |       |          |    |    |      | 8059016   | EAMM-U-86-S48-70A-177  |
| EAMM-U-86-S48-70AA-177 |    |       |          |    |    |      | 8059017   | EAMM-U-86-S48-70AA-177 |
| EAMM-U-86-S48-70AB-177 |    |       |          |    |    |      | 8059018   | EAMM-U-86-S48-70AB-177 |
| EAMM-U-86-S48-70GA-177 |    |       |          |    |    | 8    | 8059019   | EAMM-U-86-S48-70GA-177 |
| EAMM-U-86-S48-82AA-177 |    |       |          |    |    | —    | 8059021   | EAMM-U-86-S48-82AA-177 |
| EAMM-U-86-S48-84AA-177 | 96 |       |          |    |    | 10.5 | 8059022   | EAMM-U-86-S48-84AA-177 |
| EAMM-U-86-S48-87A-177  | 86 |       |          |    |    | —    | ★ 1217604 | EAMM-U-86-S48-87A-177  |

## 技术参数

### 尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ELGA-BS/EGC-BS/EGC-HD-BS



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 丝杠式电缸
- [3] 电机

| 型号                       | B1  | H1    | H2<br>±1 | H3 | L1   | L2   | 订货号       | 型号                       |
|--------------------------|-----|-------|----------|----|------|------|-----------|--------------------------|
| EAMM-U-86-S62-60PA-102   | 86  | 193.5 | 102.5    | 43 | 69   | -    | 8059026   | EAMM-U-86-S62-60PA-102   |
| EAMM-U-86-S62-70A-102    |     |       |          |    |      |      | 8059027   | EAMM-U-86-S62-70A-102    |
| EAMM-U-86-S62-70AA-102   |     |       |          |    |      |      | 8059028   | EAMM-U-86-S62-70AA-102   |
| EAMM-U-86-S62-82AA-102   |     |       |          |    |      |      | 8059031   | EAMM-U-86-S62-82AA-102   |
| EAMM-U-86-S62-87A-102    |     |       |          |    |      |      | 8059032   | EAMM-U-86-S62-87A-102    |
| EAMM-U-86-S62-55A-177    | 86  | 268.5 | 177.5    | 43 | 69   | -    | 8059033   | EAMM-U-86-S62-55A-177    |
| EAMM-U-86-S62-60G-177    |     |       |          |    |      | 8    | 1587411   | EAMM-U-86-S62-60G-177    |
| EAMM-U-86-S62-60H-177    |     |       |          |    |      | 8    | 1587453   | EAMM-U-86-S62-60H-177    |
| EAMM-U-86-S62-60PA-177   |     |       |          |    |      | -    | 8059034   | EAMM-U-86-S62-60PA-177   |
| EAMM-U-86-S62-70A-177    |     |       |          |    |      |      | 1217543   | EAMM-U-86-S62-70A-177    |
| EAMM-U-86-S62-70AA-177   |     |       |          |    |      |      | 8059036   | EAMM-U-86-S62-70AA-177   |
| EAMM-U-86-S62-70GA-177   |     |       |          |    |      | 14.5 | 8105902   | EAMM-U-86-S62-70GA-177   |
| EAMM-U-86-S62-80P-177    |     |       |          |    |      | -    | ★ 2157004 | EAMM-U-86-S62-80P-177    |
| EAMM-U-86-S62-80PB-177   |     |       |          |    |      | 2    | 8105905   | EAMM-U-86-S62-80PB-177   |
| EAMM-U-86-S62-82AA-177   |     |       |          |    |      | -    | 8059038   | EAMM-U-86-S62-82AA-177   |
| EAMM-U-86-S62-87A-177    |     |       |          |    |      |      | ★ 1217373 | EAMM-U-86-S62-87A-177    |
| EAMM-U-110-S62-84AA-120  | 110 | 235   | 120      | 55 | 82   | -    | 8059051   | EAMM-U-110-S62-84AA-120  |
| EAMM-U-110-S62-88A-120   |     |       |          |    |      |      | 8059052   | EAMM-U-110-S62-88A-120   |
| EAMM-U-110-S62-84AA-207  | 110 | 322.5 | 207.5    | 55 | 82   | -    | 8059057   | EAMM-U-110-S62-84AA-207  |
| EAMM-U-110-S62-88A-207   |     |       |          |    |      |      | 8059058   | EAMM-U-110-S62-88A-207   |
| EAMM-U-110-S62-100A-207  |     |       |          |    |      |      | ★ 1217381 | EAMM-U-110-S62-100A-207  |
| EAMM-U-110-S95-80G-207   |     |       |          |    |      | 10   | 1589544   | EAMM-U-110-S95-80G-207   |
| EAMM-U-110-S95-84AA-207  |     |       |          |    |      | -    | 8059063   | EAMM-U-110-S95-84AA-207  |
| EAMM-U-110-S95-90GA-207  |     |       |          |    |      | 16.5 | 8105907   | EAMM-U-110-S95-90GA-207  |
| EAMM-U-110-S95-100A-207  |     |       |          |    |      | -    | 1220656   | EAMM-U-110-S95-100A-207  |
| EAMM-U-145-S62-126AA-288 | 145 | 448   | 288      | 70 | 99.5 | -    | 8059073   | EAMM-U-145-S62-126AA-288 |
| EAMM-U-145-S62-140A-288  |     |       |          |    |      |      | 1219440   | EAMM-U-145-S62-140A-288  |
| EAMM-U-145-S62-150A-288  |     |       |          |    |      |      | 8157287   | EAMM-U-145-S62-150A-288  |
| EAMM-U-145-S95-140A-288  |     |       |          |    |      |      | 1220582   | EAMM-U-145-S95-140A-288  |
| EAMM-U-145-S95-150A-288  |     |       |          |    |      |      | 8157288   | EAMM-U-145-S95-150A-288  |



附件

夹紧元件 EADT

材料：  
高分子材料  
RoHS 合规

这样，夹紧元件就可以用低扭力来产生高齿形带张紧力。仅可组合平行组件 EAMM-U-...-D/S。

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145 用于调节齿形带张紧力。  
旋转壳体的一个孔内的夹紧元件可将电机推离电缸（为此，电机可在一条槽内被移动）。这样，夹紧元件就可以用低扭力来产生高齿形带张紧力。



| 订货数据          |              |           |         |               |
|---------------|--------------|-----------|---------|---------------|
| 型号            | 环境温度<br>[°C] | 重量<br>[g] | 订货号     | 型号            |
| EADT-E-U1-110 | -10 ... +60  | 9         | 1461069 | EADT-E-U1-110 |

附件

对向轴承 EAMG

材料：  
锻造铝合金  
RoHS 合规

仅可组合平行组件 EAMM-U-...-D/S。



对向轴承 EAMG 减轻电缸或电机轴承上的负载，提高高负载下的使用寿命。对于每个对向轴承，需要一个额外的夹紧套 EAMH-...-P。

| 订货数据          |      |       |             |     |         |               |
|---------------|------|-------|-------------|-----|---------|---------------|
| 型号            | 适用规格 | 最大速度  | 环境温度        | 重量  | 订货号     | 型号            |
|               |      | [rpm] | [°C]        | [g] |         |               |
| EAMG-U1-50    | 50   | 6000  | -10 ... +60 | 20  | 1354281 | EAMG-U1-50    |
| EAMG-U1-60-G2 | 60   | 6000  |             | 35  | 4164963 | EAMG-U1-60-G2 |
| EAMG-U1-70    | 70   | 5000  |             | 74  | 2598638 | EAMG-U1-70    |
| EAMG-U1-86    | 86   | 5000  |             | 83  | 1354283 | EAMG-U1-86    |
| EAMG-U1-110   | 110  | 5000  |             | 169 | 1354284 | EAMG-U1-110   |
| EAMG-U1-145   | 145  | 4000  |             | 186 | 1354285 | EAMG-U1-145   |

## 附件

夹紧套 EAMH-...-P,  
带耳轴

材料:  
耐腐蚀钢  
RoHS 合规

仅可组合平行组件 EAMM-U-...-  
D/S。

要改动对向轴承，必须用带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 来替换平行组件标配的不带耳轴的夹紧套。平行组件的规格决定了对向轴承对应夹紧套的规格。



| 订货数据<br>型号           | 适用规格   | 适用轴直径,<br>电机/电缸<br>ø h7 ... k7 | 最大速度<br>[rpm] | 转动惯量<br>[kg mm²] | 环境温度<br>[°C] | 重量<br>[g] | 订货号     | 型号                   |
|----------------------|--------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|
| EAMH-50-5-C13.6-P    | 50     | 5                              | 6000          | 0.39             | -10 ... +60  | 20        | 1354092 | EAMH-50-5-C13.6-P    |
| EAMH-50-6-C13.6-P    | 50     | 6                              | 6000          | 0.38             |              | 19        | 1354093 | EAMH-50-6-C13.6-P    |
| EAMH-50-8-C13.6-P    | 50     | 8                              | 6000          | 0.35             |              | 16        | 1354094 | EAMH-50-8-C13.6-P    |
| EAMH-60-6-C18.1-P    | 60     | 6                              | 6000          | 1.57             |              | 44        | 1354095 | EAMH-60-6-C18.1-P    |
| EAMH-60-6.35-C18.1-P | 60     | 6.35                           | 6000          | 1.56             |              | 43        | 1354096 | EAMH-60-6.35-C18.1-P |
| EAMH-60-8-C18.1-P    | 60     | 8                              | 6000          | 1.53             |              | 41        | 1354097 | EAMH-60-8-C18.1-P    |
| EAMH-60-9-C18.1-P    | 60     | 9                              | 6000          | 1.5              |              | 39        | 1354098 | EAMH-60-9-C18.1-P    |
| EAMH-60-10-C18.1-P   | 60     | 10                             | 6000          | 1.4              |              | 38        | 1545242 | EAMH-60-10-C18.1-P   |
| EAMH-60-11-C18.1-P   | 60     | 11                             | 6000          | 1.31             |              | 35        | 2789343 | EAMH-60-11-C18.1-P   |
| EAMH-60-12-C18.1-P   | 60     | 12                             | 6000          | 1.3              |              | 32        | 1354099 | EAMH-60-12-C18.1-P   |
| EAMH-86-6-C27.3-P    | 70, 86 | 6                              | 5000          | 12.3             |              | 123       | 2789351 | EAMH-86-6-C27.3-P    |
| EAMH-86-8-C27.3-P    | 70, 86 | 8                              | 5000          | 10.3             |              | 128       | 1354100 | EAMH-86-8-C27.3-P    |
| EAMH-86-9-C27.3-P    | 70, 86 | 9                              | 5000          | 9                |              | 117       | 2789359 | EAMH-86-9-C27.3-P    |
| EAMH-86-10-C27.3-P   | 70, 86 | 10                             | 5000          | 9                |              | 115       | 2789365 | EAMH-86-10-C27.3-P   |
| EAMH-86-11-C27.3-P   | 70, 86 | 11                             | 5000          | 10.1             |              | 119       | 1354101 | EAMH-86-11-C27.3-P   |
| EAMH-86-12-C27.3-P   | 70, 86 | 12                             | 5000          | 10               |              | 115       | 1354102 | EAMH-86-12-C27.3-P   |
| EAMH-86-14-C27.3-P   | 70, 86 | 14                             | 5000          | 8.74             |              | 103       | 1459337 | EAMH-86-14-C27.3-P   |
| EAMH-86-16-C27.3-P   | 70, 86 | 16                             | 5000          | 8.3              |              | 95        | 2430402 | EAMH-86-16-C27.3-P   |
| EAMH-86-19-C27.3-P   | 70, 86 | 19                             | 5000          | 7.1              |              | 78        | 2406019 | EAMH-86-19-C27.3-P   |
| EAMH-110-11-C34-P    | 110    | 11                             | 5000          | 33.2             |              | 270       | 1545245 | EAMH-110-11-C34-P    |
| EAMH-110-12-C34-P    | 110    | 12                             | 5000          | 36.3             |              | 278       | 1354103 | EAMH-110-12-C34-P    |
| EAMH-110-14-C34-P    | 110    | 14                             | 5000          | 35.8             |              | 267       | 1354104 | EAMH-110-14-C34-P    |
| EAMH-110-16-C34-P    | 110    | 16                             | 5000          | 35.1             |              | 254       | 1354105 | EAMH-110-16-C34-P    |
| EAMH-110-19-C34-P    | 110    | 19                             | 5000          | 33.3             |              | 230       | 1354106 | EAMH-110-19-C34-P    |
| EAMH-110-20-C34-P    | 110    | 20                             | 5000          | 30.2             |              | 217       | 1545246 | EAMH-110-20-C34-P    |
| EAMH-110-22-C34-P    | 110    | 22                             | 5000          | 28.3             |              | 200       | 2430414 | EAMH-110-22-C34-P    |
| EAMH-110-25-C34-P    | 110    | 25                             | 5000          | 25.8             |              | 170       | 1354107 | EAMH-110-25-C34-P    |
| EAMH-145-12-C34-P    | 145    | 12                             | 4000          | 43.9             |              | 338       | 1354108 | EAMH-145-12-C34-P    |
| EAMH-145-19-C34-P    | 145    | 19                             | 4000          | 38               |              | 281       | 1459342 | EAMH-145-19-C34-P    |
| EAMH-145-22-C34-P    | 145    | 22                             | 4000          | 35.1             |              | 252       | 8098589 | EAMH-145-22-C34-P    |
| EAMH-145-24-C34-P    | 145    | 24                             | 4000          | 34               |              | 229       | 1354109 | EAMH-145-24-C34-P    |
| EAMH-145-25-C34-P    | 145    | 25                             | 4000          | 32.1             |              | 217       | 1354110 | EAMH-145-25-C34-P    |

## 附件

**夹紧套 EAMH,**  
**不带耳轴**

材料:  
耐腐蚀钢  
RoHS 合规

仅可组合平行组件 EAMM-U-...-D/S。



用于与平行组件轴直径有偏差的  
第三方电机适配的夹紧套。

| 订货数据<br>型号         | 适用规格   | 适用轴直径, 电机/电缸<br>ø h7 ... k7 | 最大速度<br>[rpm] | 转动惯量<br>[kg mm²] | 环境温度<br>[°C] | 重量<br>[g] | 订货号     | 型号                 |
|--------------------|--------|-----------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|---------|--------------------|
| EAMH-50-5-C13.6    | 50     | 5                           | 6000          | 0.44             | -10 ... +60  | 19        | 2428478 | EAMH-50-5-C13.6    |
| EAMH-50-6-C13.6    | 50     | 6                           | 6000          | 0.43             |              | 19        | 2428479 | EAMH-50-6-C13.6    |
| EAMH-50-8-C13.6    | 50     | 8                           | 6000          | 0.40             |              | 16        | 2428480 | EAMH-50-8-C13.6    |
| EAMH-60-6-C18.1    | 60     | 6                           | 6000          | 1.46             |              | 36        | 2428515 | EAMH-60-6-C18.1    |
| EAMH-60-6.35-C18.1 | 60     | 6.35                        | 6000          | 1.46             |              | 36        | 2428516 | EAMH-60-6.35-C18.1 |
| EAMH-60-8-C18.1    | 60     | 8                           | 6000          | 1.44             |              | 34        | 2428517 | EAMH-60-8-C18.1    |
| EAMH-60-9-C18.1    | 60     | 9                           | 6000          | 1.42             |              | 32        | 2428518 | EAMH-60-9-C18.1    |
| EAMH-60-10-C18.1   | 60     | 10                          | 6000          | 1.38             |              | 30        | 2428519 | EAMH-60-10-C18.1   |
| EAMH-60-11-C18.1   | 60     | 11                          | 6000          | 1.31             |              | 28        | 2789160 | EAMH-60-11-C18.1   |
| EAMH-60-12-C18.1   | 60     | 12                          | 6000          | 1.22             |              | 26        | 2428520 | EAMH-60-12-C18.1   |
| EAMH-60-14-C18.1   | 60     | 14                          | 6000          | 1.03             |              | 21        | 8125353 | EAMH-60-14-C18.1   |
| EAMH-86-6-C27.3    | 70, 86 | 6                           | 5000          | 10.2             |              | 122       | 2789214 | EAMH-86-6-C27.3    |
| EAMH-86-8-C27.3    | 70, 86 | 8                           | 5000          | 10.3             |              | 119       | 2429531 | EAMH-86-8-C27.3    |
| EAMH-86-9-C27.3    | 70, 86 | 9                           | 5000          | 11.6             |              | 116       | 2789221 | EAMH-86-9-C27.3    |
| EAMH-86-10-C27.3   | 70, 86 | 10                          | 5000          | 10.1             |              | 114       | 2789230 | EAMH-86-10-C27.3   |
| EAMH-86-11-C27.3   | 70, 86 | 11                          | 5000          | 10.2             |              | 112       | 2429532 | EAMH-86-11-C27.3   |
| EAMH-86-12-C27.3   | 70, 86 | 12                          | 5000          | 10.1             |              | 109       | 2429533 | EAMH-86-12-C27.3   |
| EAMH-86-14-C27.3   | 70, 86 | 14                          | 5000          | 9.9              |              | 102       | 2429534 | EAMH-86-14-C27.3   |
| EAMH-86-16-C27.3   | 70, 86 | 16                          | 5000          | 9.5              |              | 94        | 2430397 | EAMH-86-16-C27.3   |
| EAMH-86-19-C27.3   | 70, 86 | 19                          | 5000          | 8.2              |              | 76        | 2429535 | EAMH-86-19-C27.3   |
| EAMH-110-11-C34    | 110    | 11                          | 5000          | 32.2             |              | 233       | 2429555 | EAMH-110-11-C34    |
| EAMH-110-12-C34    | 110    | 12                          | 5000          | 32.1             |              | 229       | 2429556 | EAMH-110-12-C34    |
| EAMH-110-14-C34    | 110    | 14                          | 5000          | 31.8             |              | 219       | 2429557 | EAMH-110-14-C34    |
| EAMH-110-16-C34    | 110    | 16                          | 5000          | 31.2             |              | 208       | 2429558 | EAMH-110-16-C34    |
| EAMH-110-19-C34    | 110    | 19                          | 5000          | 29.9             |              | 188       | 2429559 | EAMH-110-19-C34    |
| EAMH-110-20-C34    | 110    | 20                          | 5000          | 29.2             |              | 180       | 2429560 | EAMH-110-20-C34    |
| EAMH-110-22-C34    | 110    | 22                          | 5000          | 27.3             |              | 162       | 2430411 | EAMH-110-22-C34    |
| EAMH-110-25-C34    | 110    | 25                          | 5000          | 23.4             |              | 133       | 2429561 | EAMH-110-25-C34    |
| EAMH-145-12-C34    | 145    | 12                          | 4000          | 38.1             |              | 274       | 2429590 | EAMH-145-12-C34    |
| EAMH-145-19-C34    | 145    | 19                          | 4000          | 35.5             |              | 227       | 2429591 | EAMH-145-19-C34    |
| EAMH-145-22-C34    | 145    | 22                          | 4000          | 32.5             |              | 198       | 8098588 | EAMH-145-22-C34    |
| EAMH-145-24-C34    | 145    | 24                          | 4000          | 30.0             |              | 177       | 2429592 | EAMH-145-24-C34    |
| EAMH-145-25-C34    | 145    | 25                          | 4000          | 28.1             |              | 165       | 2429593 | EAMH-145-25-C34    |


## 附件

### 密封组件

RoHS 合规


备件，用于防护等级 IP65。密封件位于：

- 电机和平行组件之间
- 电机和减速机之间
- 电机和客户设备外廓之间



### 注意

密封件会降低电机和法兰之间的散热。注意电机的功率降低。



| 订货数据<br>型号  | For parallel kit                                                                       | For motor/<br>integrated drive | 环境温度<br>[°C] | 订货号     | 型号          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------|
| EADS-F-40P  | EAMM-U-50-D32-40P-78-S1                                                                | EMME-AS-40                     | -25 ... +60  | 2481475 | EADS-F-40P  |
| EADS-F-60P  | EAMM-U-70-D32-60P-96-S1<br>EAMM-U-70-D40-60P-96-S1                                     | EMMT-AS-60                     | -25 ... +60  | 2481479 | EADS-F-60P  |
| EADS-F-80P  | EAMM-U-86-D40-80P-102-S1<br>EAMM-U-86-D50-80P-102-S1<br>EAMM-U-86-D60-80P-102-S1       | EMMT-AS-80                     | -25 ... +60  | 2481481 | EADS-F-80P  |
| EADS-F-100A | EAMM-U-110-D50-100A-120-S1<br>EAMM-U-110-D60-100A-120-S1<br>EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 | EMMT-AS-100                    | -25 ... +60  | 2481483 | EADS-F-100A |
| EADS-F-150A | EAMM-U-145-D80-150A-188-S1<br>EAMM-U-145-D100-150A-188-S1                              | EMMT-AS-150                    | -25 ... +60  | 8142124 | EADS-F-150A |
| EADS-F-190A |                                                                                        | EMMT-AS-190                    |              | 8149823 | EADS-F-190A |
| EADS-F-42A  | EAMM-U-50-D32-42A-78-S1                                                                | EMMT-ST-42, EMMB-ST-42         | -25 ... +60  | 2481476 | EADS-F-42A  |
| EADS-F-57A  | EAMM-U-60-D32-57A-91-S1<br>EAMM-U-60-D40-57A-91-S1                                     | EMMT-ST-57, EMMB-ST-57         | -25 ... +60  | 2481478 | EADS-F-57A  |
| EADS-F-87A  | EAMM-U-86-D40-87A-102-S1<br>EAMM-U-86-D50-87A-102-S1<br>EAMM-U-86-D60-87A-102-S1       | EMMT-ST-87, EMMB-ST-87         | -25 ... +60  | 2481482 | EADS-F-87A  |

## 接口一览




| 电缸机械接口 |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| V20    | EPCC-25, EGSC-25                                         |
| V25    | EPCC-32, EGSC-32, ELGC-BS-32                             |
| V32    | EPCC-45, EGSC-45, ELGC-BS-45                             |
| T42    | EPCC-60, EGSC-60, ELGC-BS-60, ELGD-BS-60, ELGD-BS-WD-100 |
| T46    | ELGC-BS-80, ELGT-BS-90/-120/-160, ELGD-BS-80             |

| 电机接口 |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 28A  | 轻伺服电机, EMMS-ST-28                    |
| 28AA | 第三方电机                                |
| 35A  | 第三方电机                                |
| 35AB | 第三方电机                                |
| 38AA | 第三方电机                                |
| 40P  | 伺服电机, EMME-AS-40, EMMB-AS-40         |
| 40R  | 第三方电机                                |
| 40RA | 第三方电机                                |
| 42A  | 轻伺服电机, EMMT-ST-42, EMMB-ST-42, 第三方电机 |
| 42AA | 第三方电机                                |
| 42AB | 第三方电机                                |
| 55A  | 第三方电机                                |
| 57A  | 轻伺服电机, EMMT-ST-57, EMMB-ST-57, 第三方电机 |
| 58AA | 第三方电机                                |
| 60AA | 第三方电机                                |
| 60AB | 第三方电机                                |
| 60P  | 伺服电机, EMMT-AS-60, EMMB-AS-60, 第三方电机  |
| 60PA | 第三方电机                                |
| 60R  | 第三方电机                                |
| 60RA | 第三方电机                                |
| 70A  | 第三方电机                                |
| 70AA | 第三方电机                                |
| 80P  | 伺服电机, EMMT-AS-80, EMMB-AS-80, 第三方电机  |
| 80PA | 第三方电机                                |
| 80PB | 第三方电机                                |
| 80RA | 第三方电机                                |
| 85AA | 第三方电机                                |
| 87A  | 轻伺服电机, EMMT-ST-87, EMMB-ST-87        |
| 100A | 伺服电机, EMMT-AS-100, 第三方电机             |

## 产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 EPCC




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机 <sup>1)</sup><br>型号         | 电机接口      | 平行组件      |                       |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|                                |           | 订货号       | 型号                    |
| <b>EPCC-25</b>                 |           |           |                       |
| 配轻伺服电机                         |           |           |                       |
| EMMS-ST-28-...                 | 28A       | ★ 4767125 | EAMM-U-30-V20-28A-44  |
| 第三方电机                          | 28AA      | 8093176   | EAMM-U-30-V20-28AA-44 |
| <b>EPCC-32</b>                 |           |           |                       |
| 配伺服电机                          |           |           |                       |
| 第三方电机                          | 38AA      | 8093197   | EAMM-U-45-V25-38AA-63 |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... | 40P       | ★ 4782056 | EAMM-U-45-V25-40P-63  |
| 第三方电机                          | 40R       | 8091655   | EAMM-U-45-V25-40R-63  |
| 第三方电机                          | 40RA      | 8095513   | EAMM-U-45-V25-40RA-63 |
| 配轻伺服电机                         |           |           |                       |
| 第三方电机                          | 35A, 35AB | 8093286   | EAMM-U-38-V25-35A-63  |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...     | 42A       | ★ 4825645 | EAMM-U-45-V25-42A-63  |
| 第三方电机                          | 42AB      | 8095562   | EAMM-U-45-V25-42AB-63 |
| <b>EPCC-45</b>                 |           |           |                       |
| 配伺服电机                          |           |           |                       |
| 第三方电机                          | 38AA      | 8092623   | EAMM-U-45-V32-38AA-63 |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... | 40P       | ★ 4718297 | EAMM-U-45-V32-40P-63  |
| 第三方电机                          | 40R       | 8091631   | EAMM-U-45-V32-40R-63  |
| 第三方电机                          | 40RA      | 8095650   | EAMM-U-45-V32-40RA-63 |
| 配轻伺服电机                         |           |           |                       |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...     | 42A       | ★ 4280674 | EAMM-U-45-V32-42A-63  |
| 第三方电机                          | 42AB      | 8095613   | EAMM-U-45-V32-42AB-63 |
| <b>EPCC-60</b>                 |           |           |                       |
| 配伺服电机                          |           |           |                       |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P       | ★ 4784301 | EAMM-U-65-T42-60P-87  |
| 第三方电机                          | 60PA      | 8091225   | EAMM-U-65-T42-60PA-87 |
| 第三方电机                          | 60R       | 8093364   | EAMM-U-65-T42-60R-87  |
| 第三方电机                          | 60RA      | 8093199   | EAMM-U-65-T42-60RA-87 |
| 配轻伺服电机                         |           |           |                       |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...     | 57A       | ★ 4331535 | EAMM-U-65-T42-57A-87  |
| 第三方电机                          | 60AA      | 8093189   | EAMM-U-65-T42-60AA-87 |
| 第三方电机                          | 60AB      | 8096187   | EAMM-U-65-T42-60AB-87 |

## 产品范围一览

### 许用电缸/电机组合，用于小型滑台式电缸 EGSC-BS



- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56


| 电机 <sup>1)</sup><br>型号         | 电机接口      | 平行组件      |                       |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|                                |           | 订货号       | 型号                    |
| <b>EGSC-25</b>                 |           |           |                       |
| 配轻伺服电机                         |           |           |                       |
| EMMS-ST-28-...                 | 28A       | ★ 4767125 | EAMM-U-30-V20-28A-44  |
| 第三方电机                          | 28AA      | 8093176   | EAMM-U-30-V20-28AA-44 |
| <b>EGSC-32</b>                 |           |           |                       |
| 配伺服电机                          |           |           |                       |
| 第三方电机                          | 38AA      | 8093197   | EAMM-U-45-V25-38AA-63 |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... | 40P       | ★ 4782056 | EAMM-U-45-V25-40P-63  |
| 第三方电机                          | 40R       | 8091655   | EAMM-U-45-V25-40R-63  |
| 第三方电机                          | 40RA      | 8095513   | EAMM-U-45-V25-40RA-63 |
| 配轻伺服电机                         |           |           |                       |
| 第三方电机                          | 35A, 35AB | 8093286   | EAMM-U-38-V25-35A-63  |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...     | 42A       | ★ 4825645 | EAMM-U-45-V25-42A-63  |
| 第三方电机                          | 42AB      | 8095562   | EAMM-U-45-V25-42AB-63 |
| <b>EGSC-45</b>                 |           |           |                       |
| 配伺服电机                          |           |           |                       |
| 第三方电机                          | 38AA      | 8092623   | EAMM-U-45-V32-38AA-63 |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... | 40P       | ★ 4718297 | EAMM-U-45-V32-40P-63  |
| 第三方电机                          | 40R       | 8091631   | EAMM-U-45-V32-40R-63  |
| 第三方电机                          | 40RA      | 8095650   | EAMM-U-45-V32-40RA-63 |
| 配轻伺服电机                         |           |           |                       |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...     | 42A       | ★ 4280674 | EAMM-U-45-V32-42A-63  |
| 第三方电机                          | 42AB      | 8095613   | EAMM-U-45-V32-42AB-63 |
| <b>EGSC-60</b>                 |           |           |                       |
| 配伺服电机                          |           |           |                       |
| 第三方电机                          | 55A       | 8092868   | EAMM-U-65-T42-55A-87  |
| 第三方电机                          | 58AA      | 8092909   | EAMM-U-65-T42-58AA-87 |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P       | ★ 4784301 | EAMM-U-65-T42-60P-87  |
| 第三方电机                          | 60PA      | 8091225   | EAMM-U-65-T42-60PA-87 |
| 第三方电机                          | 60R       | 8093364   | EAMM-U-65-T42-60R-87  |
| 第三方电机                          | 60RA      | 8093199   | EAMM-U-65-T42-60RA-87 |
| 配轻伺服电机                         |           |           |                       |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...     | 57A       | ★ 4331535 | EAMM-U-65-T42-57A-87  |
| 第三方电机                          | 60AA      | 8093189   | EAMM-U-65-T42-60AA-87 |
| 第三方电机                          | 60AB      | 8096187   | EAMM-U-65-T42-60AB-87 |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。



## 产品范围一览

## 许用电缸/电机组合，用于丝杠式电缸 ELGD-BS




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机 <sup>1)</sup>                   | 电机接口            | 平行组件      |                        |
|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| 型号                                 |                 | 订货号       | 型号                     |
| ELGD-BS-...-60/ ELGD-BS-...-WD-100 |                 |           |                        |
| 配伺服电机                              |                 |           |                        |
| 第三方电机                              | 55A             | 8092868   | EAMM-U-65-T42-55A-87   |
| 第三方电机                              | 58AA            | 8092909   | EAMM-U-65-T42-58AA-87  |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60         | 60P             | ★ 4784301 | EAMM-U-65-T42-60P-87   |
| 第三方电机                              | 60PA            | 8091225   | EAMM-U-65-T42-60PA-87  |
| 第三方电机                              | 60R             | 8093364   | EAMM-U-65-T42-60R-87   |
| 第三方电机                              | 60RA            | 8093199   | EAMM-U-65-T42-60RA-87  |
| 配轻伺服电机                             |                 |           |                        |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...         | 57A             | ★ 4331535 | EAMM-U-65-T42-57A-87   |
| 第三方电机                              | 60AA            | 8093189   | EAMM-U-65-T42-60AA-87  |
| 第三方电机                              | 60AB            | 8096187   | EAMM-U-65-T42-60AB-87  |
| ELGD-BS-...-80                     |                 |           |                        |
| 配伺服电机                              |                 |           |                        |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60         | 60P, 60PA       | ★ 4824069 | EAMM-U-87-T46-60P-114  |
| 第三方电机                              | 70A             | 8092891   | EAMM-U-87-T46-70A-114  |
| 第三方电机                              | 70AA, 70AB      | 8096220   | EAMM-U-87-T46-70AA-114 |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80         | 80P, 80PA, 80RA | ★ 4822696 | EAMM-U-87-T46-80P-114  |
| 第三方电机                              | 80PB, 80R       | 8096289   | EAMM-U-87-T46-80PB-114 |
| 第三方电机                              | 85AA            | 8097655   | EAMM-U-87-T46-85AA-114 |
| 配轻伺服电机                             |                 |           |                        |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...         | 87A             | ★ 4819278 | EAMM-U-87-T46-87A-114  |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

## 产品范围一览

### 许用电缸/电机组合，用于丝杠式电缸 ELGC-BS




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机 <sup>1)</sup>               | 电机接口            | 平行组件      |                        |
|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| 型号                             |                 | 订货号       | 型号                     |
| <b>ELGC-BS-32</b>              |                 |           |                        |
| 配伺服电机                          |                 |           |                        |
| 第三方电机                          | 38AA            | 8093197   | EAMM-U-45-V25-38AA-63  |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... | 40P             | ★ 4782056 | EAMM-U-45-V25-40P-63   |
| 第三方电机                          | 40R             | 8091655   | EAMM-U-45-V25-40R-63   |
| 第三方电机                          | 40RA            | 8095513   | EAMM-U-45-V25-40RA-63  |
| 配轻伺服电机                         |                 |           |                        |
| 第三方电机                          | 35A, 35AB       | 8093286   | EAMM-U-38-V25-35A-63   |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...     | 42A             | ★ 4825645 | EAMM-U-45-V25-42A-63   |
| 第三方电机                          | 42AB            | 8095562   | EAMM-U-45-V25-42AB-63  |
| <b>ELGC-BS-45</b>              |                 |           |                        |
| 配伺服电机                          |                 |           |                        |
| 第三方电机                          | 38AA            | 8092623   | EAMM-U-45-V32-38AA-63  |
| EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... | 40P             | ★ 4718297 | EAMM-U-45-V32-40P-63   |
| 第三方电机                          | 40R             | 8091631   | EAMM-U-45-V32-40R-63   |
| 第三方电机                          | 40RA            | 8095650   | EAMM-U-45-V32-40RA-63  |
| 配轻伺服电机                         |                 |           |                        |
| EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-...     | 42A             | ★ 4280674 | EAMM-U-45-V32-42A-63   |
| 第三方电机                          | 42AB            | 8095613   | EAMM-U-45-V32-42AB-63  |
| <b>ELGC-BS-60</b>              |                 |           |                        |
| 配伺服电机                          |                 |           |                        |
| 第三方电机                          | 55A             | 8092868   | EAMM-U-65-T42-55A-87   |
| 第三方电机                          | 58AA            | 8092909   | EAMM-U-65-T42-58AA-87  |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P             | ★ 4784301 | EAMM-U-65-T42-60P-87   |
| 第三方电机                          | 60PA            | 8091225   | EAMM-U-65-T42-60PA-87  |
| 第三方电机                          | 60R             | 8093364   | EAMM-U-65-T42-60R-87   |
| 第三方电机                          | 60RA            | 8093199   | EAMM-U-65-T42-60RA-87  |
| 配轻伺服电机                         |                 |           |                        |
| EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...     | 57A             | ★ 4331535 | EAMM-U-65-T42-57A-87   |
| 第三方电机                          | 60AA            | 8093189   | EAMM-U-65-T42-60AA-87  |
| 第三方电机                          | 60AB            | 8096187   | EAMM-U-65-T42-60AB-87  |
| <b>ELGC-BS-80</b>              |                 |           |                        |
| 配伺服电机                          |                 |           |                        |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60     | 60P, 60PA       | ★ 4824069 | EAMM-U-87-T46-60P-114  |
| 第三方电机                          | 70A             | 8092891   | EAMM-U-87-T46-70A-114  |
| 第三方电机                          | 70AA, 70AB      | 8096220   | EAMM-U-87-T46-70AA-114 |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80     | 80P, 80PA, 80RA | ★ 4822696 | EAMM-U-87-T46-80P-114  |
| 第三方电机                          | 80PB, 80R       | 8096289   | EAMM-U-87-T46-80PB-114 |
| 第三方电机                          | 85AA            | 8097655   | EAMM-U-87-T46-85AA-114 |
| 配轻伺服电机                         |                 |           |                        |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...     | 87A             | ★ 4819278 | EAMM-U-87-T46-87A-114  |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

## 产品范围一览

## 许用电缸/电机组，用于丝杠式电缸 ELGT-BS



- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 56

| 电机 <sup>1)</sup>           | 电机接口            | 平行组件      |                        |
|----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| 型号                         |                 | 订货号       | 型号                     |
| <b>ELGT-BS-90</b>          |                 |           |                        |
| 配伺服电机                      |                 |           |                        |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60 | 60P, 60PA       | ★ 4824069 | EAMM-U-87-T46-60P-114  |
| 第三方电机                      | 60R             | 8126171   | EAMM-U-87-T46-60R-114  |
| 第三方电机                      | 60RA            | 8126172   | EAMM-U-87-T46-60RA-114 |
| 第三方电机                      | 70A             | 8092891   | EAMM-U-87-T46-70A-114  |
| 第三方电机                      | 70AA, 70AB      | 8096220   | EAMM-U-87-T46-70AA-114 |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80 | 80P, 80PA, 80RA | ★ 4822696 | EAMM-U-87-T46-80P-114  |
| 第三方电机                      | 80PB, 80R       | 8096289   | EAMM-U-87-T46-80PB-114 |
| 第三方电机                      | 85AA            | 8097655   | EAMM-U-87-T46-85AA-114 |
| 配轻伺服电机                     |                 |           |                        |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... | 87A             | ★ 4819278 | EAMM-U-87-T46-87A-114  |
| <b>ELGT-BS-120/-160</b>    |                 |           |                        |
| 配伺服电机                      |                 |           |                        |
| EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60 | 60P, 60PA       | 8126161   | EAMM-U-87-T46-60P-147  |
| 第三方电机                      | 60R             | 8126162   | EAMM-U-87-T46-60R-147  |
| 第三方电机                      | 60RA            | 8126163   | EAMM-U-87-T46-60RA-147 |
| 第三方电机                      | 70A             | 8126165   | EAMM-U-87-T46-70A-147  |
| 第三方电机                      | 70AA, 70AB      | 8126166   | EAMM-U-87-T46-70AA-147 |
| EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80 | 80P, 80PA, 80RA | 8126167   | EAMM-U-87-T46-80P-147  |
| 第三方电机                      | 80PB, 80R       | 8126168   | EAMM-U-87-T46-80PB-147 |
| 第三方电机                      | 85AA            | 8126169   | EAMM-U-87-T46-85AA-147 |
| 配轻伺服电机                     |                 |           |                        |
| EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... | 87A             | 8126170   | EAMM-U-87-T46-87A-147  |

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

## 技术参数

材料:  
 壳体和联轴器: 锻造铝合金  
 齿形带滑轮: 烧结钢  
 齿形带: 氯丁橡胶  
 螺丝: 钢



| 主要技术参数                |                              |               |                              |               |                |           |      |
|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------|------|
| 型号                    | 适用电缸                         | 可传递扭矩<br>[Nm] | 转动惯量<br>[kgmm <sup>2</sup> ] | 最大速度<br>[rpm] | 空载驱动扭矩<br>[Nm] | 重量<br>[g] | → 页码 |
| EAMM-U-30-V20-28A-44  | EPCC, EGSC                   | 0.055         | 2.11                         | 3000          | 0.015          | 97        | 54   |
| EAMM-U-30-V20-28AA-44 | EPCC, EGSC                   | 0.055         | 2.11                         | 3000          | 0.015          | 94        |      |
| EAMM-U-45-V25-38AA-63 | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 0.5           | 4.34                         | 3600          | 0.05           | 264       |      |
| EAMM-U-45-V25-40P-63  | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 0.5           | 4.35                         | 3600          | 0.05           | 253       |      |
| EAMM-U-45-V25-40R-63  | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 0.5           | 4.34                         | 3600          | 0.05           | 267       |      |
| EAMM-U-45-V25-40RA-63 | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 0.5           | 4.34                         | 3600          | 0.05           | 245       |      |
| EAMM-U-45-V25-42A-63  | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 0.5           | 4.35                         | 3600          | 0.05           | 247       |      |
| EAMM-U-45-V25-42AB-63 | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 0.5           | 4.34                         | 3600          | 0.05           | 247       |      |
| EAMM-U-45-V32-38AA-63 | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 1.0           | 4.34                         | 3600          | 0.05           | 259       |      |
| EAMM-U-45-V32-40P-63  | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 1.0           | 4.34                         | 3600          | 0.05           | 243       |      |
| EAMM-U-45-V32-40R-63  | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 1.0           | 4.34                         | 3600          | 0.05           | 262       |      |
| EAMM-U-45-V32-40RA-63 | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 1.0           | 4.34                         | 3600          | 0.05           | 240       |      |
| EAMM-U-45-V32-42A-63  | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 1.0           | 4.35                         | 3600          | 0.05           | 248       |      |
| EAMM-U-45-V32-42AB-63 | EPCC, EGSC, ELGC-BS          | 1.0           | 4.35                         | 3600          | 0.05           | 242       |      |
| EAMM-U-65-T42-55A-87  | EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS | 3.0           | 41.2                         | 3000          | 0.22           | 617       |      |
| EAMM-U-65-T42-57A-87  | EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS | 3.0           | 41.2                         | 3000          | 0.22           | 594       |      |
| EAMM-U-65-T42-58AA-87 | EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS | 3.0           | 41.2                         | 3000          | 0.22           | 590       |      |
| EAMM-U-65-T42-60AA-87 | EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS | 3.0           | 41.2                         | 3000          | 0.22           | 583       |      |
| EAMM-U-65-T42-60AB-87 | EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS | 3.0           | 41.2                         | 3000          | 0.22           | 582       |      |
| EAMM-U-65-T42-60P-87  | EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 583       |      |
| EAMM-U-65-T42-60PA-87 | EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 600       |      |
| EAMM-U-65-T42-60R-87  | EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS | 3.0           | 41.1                         | 3000          | 0.22           | 602       |      |
| EAMM-U-65-T42-60RA-87 | EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS | 3.0           | 41.1                         | 3000          | 0.22           | 601       |      |

## 产品范围一览

| 主要技术参数<br>型号           | 适用气缸                       | 可传递扭矩<br>[Nm] | 转动惯量<br>[kgmm <sup>2</sup> ] | 最大速度<br>[rpm] | 空载驱动扭矩<br>[Nm] | 重量<br>[g] | → 页码 |
|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------|------|
| EAMM-U-87-T46-60P-114  | ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS  | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 905       | 54   |
| EAMM-U-87-T46-60R-114  | ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS  | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 906       |      |
| EAMM-U-87-T46-60RA-114 | ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS  | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 905       |      |
| EAMM-U-87-T46-70A-114  | ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS  | 3.0           | 41.1                         | 3000          | 0.22           | 926       |      |
| EAMM-U-87-T46-70AA-114 | ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS  | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 926       |      |
| EAMM-U-87-T46-80P-114  | ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS  | 3.0           | 44.2                         | 3000          | 0.22           | 1140      |      |
| EAMM-U-87-T46-80PA-114 | SELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS | 3.0           | 44.2                         | 3000          | 0.22           | 1057      |      |
| EAMM-U-87-T46-80PB-114 | SELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS | 3.0           | 44.6                         | 3000          | 0.22           | 1062      |      |
| EAMM-A-87-T46-85AA-114 | ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS  | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 986       |      |
| EAMM-U-87-T46-87A-114  | ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS  | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 877       |      |
| EAMM-U-87-T46-60P-147  | ELGT-BS                    | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 1015      |      |
| EAMM-U-87-T46-60R-147  | ELGT-BS                    | 3.0           | 41.1                         | 3000          | 0.22           | 1017      |      |
| EAMM-U-87-T46-60RA-147 | ELGT-BS                    | 3.0           | 41.1                         | 3000          | 0.22           | 1015      |      |
| EAMM-U-87-T46-70A-147  | ELGT-BS                    | 3.0           | 41.1                         | 3000          | 0.22           | 1037      |      |
| EAMM-U-87-T46-70AA-147 | ELGT-BS                    | 3.0           | 41.2                         | 3000          | 0.22           | 1037      |      |
| EAMM-U-87-T46-80P-147  | ELGT-BS                    | 3.0           | 44.2                         | 3000          | 0.22           | 1154      |      |
| EAMM-U-87-T46-80PB-147 | ELGT-BS                    | 3.0           | 44.6                         | 3000          | 0.22           | 1159      |      |
| EAMM-A-87-T46-85AA-147 | ELGT-BS                    | 3.0           | 41.0                         | 3000          | 0.22           | 1097      |      |
| EAMM-U-87-T46-87A-147  | ELGT-BS                    | 3.0           | 41.2                         | 3000          | 0.22           | 1256      |      |

## 工作和环节条件

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 减速比                     | 1:1              |
| 环境温度 [°C]               | 0 ... +50        |
| 贮存温度 [°C]               | -20 ... +60      |
| 防护等级 <sup>1)</sup>      | IP40             |
| 相对湿度 [%]                | 0 ... 95         |
| 耐腐蚀等级 CRC <sup>2)</sup> | 1                |
| 材料注意事项                  | RoHS 合规          |
| 油漆湿润缺陷物质标准              | VDMA24364 区域 III |

1) 仅与连接的电机和气缸组合使用时。

2)


耐腐蚀等级 CRC 1, 符合 Festo FN 940070 标准

低度耐腐蚀能力。干燥室内运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。

技术参数


尺寸和订货数据 CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGSC-BS, ELGC-BS, ELGD-BS




- 主图例:
- [1] 平行组件
  - [2] 小型滑台, 丝杠式电缸
  - [3] 电机

EPCC



- 主图例:
- [1] 平行组件
  - [2] 有杆电缸
  - [3] 电机

ELGT-BS



- 主图例:
- [1] 平行组件
  - [2] 丝杠式电缸
  - [3] 电机

## 技术参数

| 型号                     | B1 | H1    | H2  | H3   | L1   | L2   | L3  | 订货号       | 型号                     |
|------------------------|----|-------|-----|------|------|------|-----|-----------|------------------------|
| EAMM-U-30-V20-28A-44   | 30 | 76    | 44  | 15   | 18.2 | 8.1  | 1.6 | ★ 4767125 | EAMM-U-30-V20-28A-44   |
| EAMM-U-30-V20-28AA-44  | 30 | 76    | 44  | 15   | 18.2 | 4    | 1.6 | 8093176   | EAMM-U-30-V20-28AA-44  |
| EAMM-U-38-V25-35A-63   | 38 | 105   | 63  | 19.5 | 24   | 5    | 1.7 | 8093286   | EAMM-U-38-V25-35A-63   |
| EAMM-U-45-V25-38AA-63  | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 5    | 1.7 | 8093197   | EAMM-U-45-V25-38AA-63  |
| EAMM-U-45-V25-40P-63   | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 5    | 1.7 | ★ 4782056 | EAMM-U-45-V25-40P-63   |
| EAMM-U-45-V25-40R-63   | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 10.5 | 1.7 | 8091655   | EAMM-U-45-V25-40R-63   |
| EAMM-U-45-V25-40RA-63  | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 3.5  | 1.7 | 8095513   | EAMM-U-45-V25-40RA-63  |
| EAMM-U-45-V25-42A-63   | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 4    | 1.7 | ★ 4825645 | EAMM-U-45-V25-42A-63   |
| EAMM-U-45-V25-42AB-63  | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 4    | 1.7 | 8095562   | EAMM-U-45-V25-42AB-63  |
| EAMM-U-45-V32-38AA-63  | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 11   | 1.7 | 8092623   | EAMM-U-45-V32-38AA-63  |
| EAMM-U-45-V32-40P-63   | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 5    | 1.7 | ★ 4718297 | EAMM-U-45-V32-40P-63   |
| EAMM-U-45-V32-40R-63   | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 10.5 | 1.7 | 8091631   | EAMM-U-45-V32-40R-63   |
| EAMM-U-45-V32-40RA-63  | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 3.5  | 1.7 | 8095650   | EAMM-U-45-V32-40RA-63  |
| EAMM-U-45-V32-42A-63   | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 4    | 1.7 | ★ 4280674 | EAMM-U-45-V32-42A-63   |
| EAMM-U-45-V32-42AB-63  | 45 | 111   | 63  | 22.5 | 24   | 4    | 1.7 | 8095613   | EAMM-U-45-V32-42AB-63  |
| EAMM-U-65-T42-55A-87   | 65 | 155   | 87  | 31   | 32   | 6.5  | 2.2 | 8092868   | EAMM-U-65-T42-55A-87   |
| EAMM-U-65-T42-57A-87   | 65 | 155   | 87  | 31   | 32   | 1    | 2.2 | ★ 4331535 | EAMM-U-65-T42-57A-87   |
| EAMM-U-65-T42-58AA-87  | 65 | 155   | 87  | 31   | 32   | 2.5  | 2.2 | 8092909   | EAMM-U-65-T42-58AA-87  |
| EAMM-U-65-T42-60AA-87  | 65 | 155   | 87  | 31   | 32   | 2.5  | 2.2 | 8093189   | EAMM-U-65-T42-60AA-87  |
| EAMM-U-65-T42-60AB-87  | 65 | 155   | 87  | 31   | 32   | 2.5  | 2.2 | 8096187   | EAMM-U-65-T42-60AB-87  |
| EAMM-U-65-T42-60P-87   | 65 | 155   | 87  | 31   | 32   | 2.5  | 2.2 | ★ 4784301 | EAMM-U-65-T42-60P-87   |
| EAMM-U-65-T42-60PA-87  | 65 | 155   | 87  | 31   | 32   | 5.5  | 2.2 | 8091225   | EAMM-U-65-T42-60PA-87  |
| EAMM-U-65-T42-60R-87   | 65 | 155   | 87  | 31   | 32   | 5.5  | 2.2 | 8093364   | EAMM-U-65-T42-60R-87   |
| EAMM-U-65-T42-60RA-87  | 65 | 155   | 87  | 31   | 32   | 5.5  | 2.2 | 8093199   | EAMM-U-65-T42-60RA-87  |
| EAMM-U-87-T46-60P-114  | 87 | 201.5 | 114 | 39.5 | 32   | 3    | 2.8 | ★ 4824069 | EAMM-U-87-T46-60P-114  |
| EAMM-U-87-T46-60R-114  | 87 | 201.5 | 114 | 39.5 | 32   | 5.5  | 2.8 | 8126171   | EAMM-U-87-T46-60R-114  |
| EAMM-U-87-T46-60RA-114 | 87 | 201.5 | 114 | 39.5 | 32   | 5.5  | 2.8 | 8126172   | EAMM-U-87-T46-60RA-114 |
| EAMM-U-87-T46-70A-114  | 87 | 201.5 | 114 | 39.5 | 32   | 7    | 2.8 | 8092891   | EAMM-U-87-T46-70A-114  |
| EAMM-U-87-T46-70AA-114 | 87 | 201.5 | 114 | 39.5 | 32   | 7    | 2.8 | 8096220   | EAMM-U-87-T46-70AA-114 |
| EAMM-U-87-T46-80P-114  | 87 | 201.5 | 114 | 39.5 | 32   | 24.7 | 2.8 | ★ 4822696 | EAMM-U-87-T46-80P-114  |
| EAMM-U-87-T46-80PB-114 | 87 | 201.5 | 114 | 39.5 | 32   | 24.7 | 2.8 | 8096289   | EAMM-U-87-T46-80PB-114 |
| EAMM-A-87-T46-85AA-114 | 87 | 201.5 | 114 | 39.5 | 32   | 10   | 2.8 | 8097655   | EAMM-A-87-T46-85AA-114 |
| EAMM-U-87-T46-87A-114  | 87 | 201.5 | 114 | 39.5 | 32   | 2.5  | 2.8 | ★ 4819278 | EAMM-U-87-T46-87A-114  |
| EAMM-U-87-T46-60P-147  | 87 | 234.5 | 147 | 39.5 | 32   | 5.5  | 2.8 | 8126161   | EAMM-U-87-T46-60P-147  |
| EAMM-U-87-T46-60R-147  | 87 | 234.5 | 147 | 39.5 | 32   | 5.5  | 2.8 | 8126162   | EAMM-U-87-T46-60R-147  |
| EAMM-U-87-T46-60RA-147 | 87 | 234.5 | 147 | 39.5 | 32   | 5.5  | 2.8 | 8126163   | EAMM-U-87-T46-60RA-147 |
| EAMM-U-87-T46-70A-147  | 87 | 234.5 | 147 | 39.5 | 32   | 5.5  | 2.8 | 8126165   | EAMM-U-87-T46-70A-147  |
| EAMM-U-87-T46-70AA-147 | 87 | 234.5 | 147 | 39.5 | 32   | 7    | 2.8 | 8126166   | EAMM-U-87-T46-70AA-147 |
| EAMM-U-87-T46-80P-147  | 87 | 234.5 | 147 | 39.5 | 32   | 24.7 | 2.8 | 8126167   | EAMM-U-87-T46-80P-147  |
| EAMM-U-87-T46-80PB-147 | 87 | 234.5 | 147 | 39.5 | 32   | 24.7 | 2.8 | 8126168   | EAMM-U-87-T46-80PB-147 |
| EAMM-A-87-T46-85AA-147 | 87 | 234.5 | 147 | 39.5 | 32   | 10   | 2.8 | 8126169   | EAMM-A-87-T46-85AA-147 |
| EAMM-U-87-T46-87A-147  | 87 | 234.5 | 147 | 39.5 | 32   | 2.5  | 2.8 | 8126170   | EAMM-U-87-T46-87A-147  |

## 产品范围一览

| 第三方电机和减速机                         |              |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 厂商                                | 电机接口         | 型号                                                                                                                                 |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>40R</b>   | TL-A110; TL-A120; TL-A130; TLY-A110; TLY-A120; TLY-A130                                                                            |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>55A</b>   | MPL-A/B1510; MPL-A/B1520; MPL-A/B1530; VPL-A/B-063x                                                                                |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>60R</b>   | TL-A220; TL-A230; TLY-A220; TLY-A230                                                                                               |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>70A</b>   | MPL-A/B210; MPL-A/B220; MPL-A/B230; VPL-A/B-075x                                                                                   |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>80R</b>   | TLx-A25                                                                                                                            |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>90R</b>   | TLY-A310                                                                                                                           |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>92RA</b>  | MPF-B310; MPL-B320; MPL-B330; VPL-A/B1001; VPL-A/B1002; VPL-A/B1003                                                                |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>100A</b>  | VPL-A/B1152; VPL-A/B1153; MPL-A/B420; MPL-A/B430                                                                                   |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>108AA</b> | VPL-A/B1303; VPL-A/B1304; VPL-A/B1306; MPL-A/B4530; MPL-A/B4540; MPL-A/B4560                                                       |
| Allen-Bradley/Rockwell Automation | <b>190A</b>  | B640; B660; B690                                                                                                                   |
| AMK                               | <b>55A</b>   | DT3                                                                                                                                |
| AMK                               | <b>70A</b>   | DT4-1; DT4-2                                                                                                                       |
| AMK                               | <b>100A</b>  | DT5-15; DT5-23; DT5-3; DT5-5; DT5-9; DTK5-3                                                                                        |
| Apex Dynamics INC.                | <b>40G</b>   | PG040                                                                                                                              |
| Apex Dynamics INC.                | <b>50GA</b>  | PE 050                                                                                                                             |
| Apex Dynamics INC.                | <b>60H</b>   | PG II 060; PG060; PG2-060                                                                                                          |
| Apex Dynamics INC.                | <b>70GA</b>  | PE 070                                                                                                                             |
| Apex Dynamics INC.                | <b>80G</b>   | PG080                                                                                                                              |
| Apex Dynamics INC.                | <b>86GA</b>  | PG2-080; PG II 080                                                                                                                 |
| Apex Dynamics INC.                | <b>90GA</b>  | PE 090                                                                                                                             |
| Apex Dynamics INC.                | <b>114GA</b> | PG II 120; PG2-120                                                                                                                 |
| Apex Dynamics INC.                | <b>120G</b>  | PG120                                                                                                                              |
| Apex Dynamics INC.                | <b>120GA</b> | PG080A                                                                                                                             |
| Apex Dynamics INC.                | <b>120GC</b> | PE 120                                                                                                                             |
| Apex Dynamics INC.                | <b>160G</b>  | PG160; PG II 160; PG2-160                                                                                                          |
| B+R Automation                    | <b>40G</b>   | 8GP30-040                                                                                                                          |
| B+R Automation                    | <b>40R</b>   | 8LVA1                                                                                                                              |
| B+R Automation                    | <b>55A</b>   | 8LSA2                                                                                                                              |
| B+R Automation                    | <b>57AA</b>  | 80MPF                                                                                                                              |
| B+R Automation                    | <b>58AA</b>  | 8JSA2                                                                                                                              |
| B+R Automation                    | <b>60H</b>   | 8GP30-060; 8GP40-060                                                                                                               |
| B+R Automation                    | <b>60PA</b>  | 8LVA22; 8LVA23                                                                                                                     |
| B+R Automation                    | <b>70AA</b>  | 8JSA3                                                                                                                              |
| B+R Automation                    | <b>72GA</b>  | 8GP60-070                                                                                                                          |
| B+R Automation                    | <b>80G</b>   | 8GP40-080                                                                                                                          |
| B+R Automation                    | <b>80PA</b>  | 8LVA3                                                                                                                              |
| B+R Automation                    | <b>84AA</b>  | 8JSA4                                                                                                                              |
| B+R Automation                    | <b>88A</b>   | 8LSA3; 8MSA3                                                                                                                       |
| B+R Automation                    | <b>100A</b>  | 8LSA4; 8MSA4; 8MSC4                                                                                                                |
| Baumüller                         | <b>55A</b>   | DSD 028 M; DSD 028 S                                                                                                               |
| Baumüller                         | <b>70A</b>   | DSD 036 M; DSD 036 S                                                                                                               |
| Baumüller                         | <b>88A</b>   | DS 045 L; DS 045 M; DS 045 S; DSC 045 K; DSC 045 M; DSC 045 S; DSCG 045 K; DSCG 045 M; DSCG 045 S; DSD 045 L; DSD 045 M; DSD 045 S |
| Baumüller                         | <b>126AA</b> | DSC 056 K; DSC 056 M; DSC 056 S; DSCG 056 K; DSCG 056 M; DSCG 056 S; DSD 056 L; DSD 056 M; DSD 056 S                               |
| Beckhoff                          | <b>40R</b>   | AM3011; AM3012; AM3013; AM3111; AM3112; AM8111; AM8113                                                                             |
| Beckhoff                          | <b>42A</b>   | AS1010; AS1020                                                                                                                     |
| Beckhoff                          | <b>55A</b>   | AM227LL; AM227M; AM8021; AM8022; AM8023; AM8121; AM8122                                                                            |
| Beckhoff                          | <b>58AA</b>  | AM3021; AM3022; AM3023; AM3024                                                                                                     |
| Beckhoff                          | <b>60RB</b>  | AM3121                                                                                                                             |
| Beckhoff                          | <b>70AA</b>  | AM3031; AM3032; AM3033; AM8031; AM8032; AM8131; AM8531                                                                             |
| Beckhoff                          | <b>84AA</b>  | AM3041; AM3042; AM3043; AM3044; AM3541; AM3542; AM3543; AM8041; AM8042; AM8043                                                     |
| Beckhoff                          | <b>88A</b>   | AM247L                                                                                                                             |
| Beckhoff                          | <b>100A</b>  | AM257M; AM257S                                                                                                                     |
| Beckhoff                          | <b>104AA</b> | AM8051; AM8052; AM8053                                                                                                             |
| Beckhoff                          | <b>108AA</b> | AM3051; AM3052; AM3053; AM3054; AM3551; AM3552; AM3553; AM8051-XXXX-900                                                            |
| Beckhoff                          | <b>158AA</b> | AM3062; AM3063; AM3064; AM3065; AM3562; AM3563; AM8061; AM8062; AM8063                                                             |



## 产品范围一览

| 第三方电机和减速机      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 厂商             | 电机接口         | 型号                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bosch Rexroth  | <b>38AA</b>  | MSM019A; MSM019B                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bosch Rexroth  | <b>40G</b>   | GTE040                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bosch Rexroth  | <b>58AA</b>  | MKD 025; MSK030B; MSK030C; MS2N03-BXXXN-AXDK0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-BXDG0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-BXDH1-NNNNE-NN; MS2N03-BXXXN-CXDG0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-CXDG1-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-CXDH0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-CXDH1-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-CXSG1-NNNNN-NN |
| Bosch Rexroth  | <b>60H</b>   | GTE060                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bosch Rexroth  | <b>60P</b>   | MSM 031C                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bosch Rexroth  | <b>60RA</b>  | MSM030B; MSM031B                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bosch Rexroth  | <b>68GA</b>  | GTM060                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bosch Rexroth  | <b>75GA</b>  | GTM075                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bosch Rexroth  | <b>80G</b>   | GTE080                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bosch Rexroth  | <b>80P</b>   | MSM040B; MSM041B                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bosch Rexroth  | <b>82AA</b>  | MKD041; MSK040B; MSK040C; MSK043C; MS2N04                                                                                                                                                                                                                         |
| Bosch Rexroth  | <b>100A</b>  | MSK050B; MSK050C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bosch Rexroth  | <b>115GA</b> | GTM100                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bosch Rexroth  | <b>116AA</b> | MSK061B; MSK061C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bosch Rexroth  | <b>120G</b>  | GTE120                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bosch Rexroth  | <b>158AA</b> | MSK070C; MSK070D; MSK070E; MSK071C; MSK071D; MSK071E; MSK075C; MSK075D; MSK075E                                                                                                                                                                                   |
| Bosch Rexroth  | <b>160G</b>  | GTE160                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Danaher Motion | <b>40R</b>   | AKM1 AK; AKM1 AN                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Danaher Motion | <b>58AA</b>  | AKM21 AC; AKM21 AN; AKM22 AC; AKM22 AN; AKM23 AC; AKM23 AN; AKM24 AC; AKM24 AN; AKM2x AC/AN                                                                                                                                                                       |
| Danaher Motion | <b>60P</b>   | AKM2 CK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Danaher Motion | <b>70AA</b>  | AKM 31 AC; AKM 31 AN; AKM 32 AC; AKM 32 AN; AKM 33 AC; AKM 33 AN                                                                                                                                                                                                  |
| Danaher Motion | <b>84AA</b>  | AKM 41 AC; AKM 41 AN; AKM 42 AC; AKM 42 AN; AKM 43 AC; AKM 43 AN; AKM 44 AC; AKM 44 AN                                                                                                                                                                            |
| Delta          | <b>80RA</b>  | ECMA-C Δ0807                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elau           | <b>55A</b>   | SH-055 80 005; SH-055 80 009; SH-055 80 013                                                                                                                                                                                                                       |
| Elau           | <b>70A</b>   | iSH 070 60 011; iSH 070 60 017; SH-070 60 010; SH-070 60 020; SM-070 xx010; SM-070 xx020                                                                                                                                                                          |
| Elau           | <b>70AA</b>  | iSH 070 60 022; SH-070 60 030                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elau           | <b>104AA</b> | SH 100 30 100                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Esitron        | <b>88A</b>   | esiMot 32/3                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fanuc          | <b>60PA</b>  | BETA iS1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fanuc          | <b>88A</b>   | S 4/5000 HV                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fastech        | <b>20AC</b>  | EzM2-20                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fastech        | <b>25AA</b>  | EzM-25                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fastech        | <b>28AA</b>  | EzM2-28                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fastech        | <b>35A</b>   | EzM2-35                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fastech        | <b>42A</b>   | EzM2-42                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fastech        | <b>57A</b>   | EzM2-56                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fastech        | <b>60AA</b>  | EzM2-60                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inovance       | <b>40R</b>   | ISMH1-10B30                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inovance       | <b>60PA</b>  | ISMH1-20B30; ISMH1-40B30                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inovance       | <b>80PA</b>  | ISMH1-75B30                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kollmorgen     | <b>40R</b>   | AKM11; AKM12; AKM13                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kollmorgen     | <b>55A</b>   | DBL2 H00080                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kollmorgen     | <b>58AA</b>  | AKM21; AKM22; AKM23; AKM24                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kollmorgen     | <b>70AA</b>  | AKM31x-Ax; AKM32x-Ax; AKM33x-Ax                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kollmorgen     | <b>84AA</b>  | AKM41x-Ax; AKM42x-Ax; AKM43x-Ax; AKM44x-Ax                                                                                                                                                                                                                        |
| Kollmorgen     | <b>108AA</b> | AKM51x-Ax; AKM52x-Ax; AKM53x-Ax; AKM54x-Ax                                                                                                                                                                                                                        |
| Kollmorgen     | <b>158AA</b> | AKM62; AKM63; AKM64; AKM65                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lenze          | <b>68GA</b>  | GPA00; MPR050-1S GCN                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lenze          | <b>70A</b>   | MCS 06; MDSKSxx036                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lenze          | <b>75GA</b>  | GPA01                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lenze          | <b>88A</b>   | MCA 10 FF100; MCS 09; MDSKSxx056 FF100; LST-074-2                                                                                                                                                                                                                 |
| Lenze          | <b>115GA</b> | GPA02                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lenze          | <b>120GA</b> | GKR03-2M VAK; GKR04-2S VAK                                                                                                                                                                                                                                        |

## 产品范围一览

| 第三方电机和减速机   |              |                                                                                   |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 厂商          | 电机接口         | 型号                                                                                |
| Minebea     | <b>20AA</b>  | 08PM-K (IP20)                                                                     |
| Minebea     | <b>25AA</b>  | 10PM-K (IP20)                                                                     |
| Minebea     | <b>35A</b>   | 14PY-Z (IP20)                                                                     |
| Minebea     | <b>42A</b>   | 17PY-Z (IP20)                                                                     |
| Minebea     | <b>57A</b>   | 23KY-K (IP20)                                                                     |
| Minebea     | <b>87AB</b>  | 34KM-K (IP20)                                                                     |
| Mitsubishi  | <b>28M</b>   | HC-AQ0335D                                                                        |
| Mitsubishi  | <b>40R</b>   | HF-KE13; HF-KP053; HF-KP13; HF-MP053; HF-MP13; HG-MR13B                           |
| Mitsubishi  | <b>60PA</b>  | HF-KP23; HF-KP43; HK-KT23W; HK-KT43W; HF-KE23; HF-KE43; HF-MP23; HF-MP43; HG-KR43 |
| Mitsubishi  | <b>80PA</b>  | HG-KR73; HK-KT7M3W                                                                |
| Moons       | <b>20AB</b>  | 8HYxx (IP20)                                                                      |
| Moons       | <b>35AB</b>  | MS14HA (IP20)                                                                     |
| Moons       | <b>42A</b>   | MS17HA (IP20)                                                                     |
| Moons       | <b>57A</b>   | MS23HA (IP20)                                                                     |
| Moons       | <b>60PA</b>  | SM601AE4; SM602AE4                                                                |
| Moons       | <b>80PA</b>  | SM803AE4                                                                          |
| Moons       | <b>87AA</b>  | ML34HD (IP20)                                                                     |
| Nanotec     | <b>42A</b>   | ST4209                                                                            |
| Nanotec     | <b>57AA</b>  | ST6018                                                                            |
| Nanotec     | <b>87AB</b>  | ST8918L                                                                           |
| Neugart     | <b>40G</b>   | PLE 040; WPLE 40                                                                  |
| Neugart     | <b>50GA</b>  | PLPE 50; WPLPE 50                                                                 |
| Neugart     | <b>60H</b>   | PLE 060; WPLE 60                                                                  |
| Neugart     | <b>68GA</b>  | PLN 70; WPLN 70                                                                   |
| Neugart     | <b>70GA</b>  | PLPE 70; WPLPE 70                                                                 |
| Neugart     | <b>72GA</b>  | PLN 70 (OP14); WPLN 70 (OP14)                                                     |
| Neugart     | <b>75GA</b>  | PLN 90; WPLN 90                                                                   |
| Neugart     | <b>80G</b>   | PLE 080; WPLE 80                                                                  |
| Neugart     | <b>90GA</b>  | PLPE 90; WPLPE 90                                                                 |
| Neugart     | <b>115GA</b> | PLN 115; WPLN 115                                                                 |
| Neugart     | <b>120G</b>  | PLE 120; WPLE 120                                                                 |
| Neugart     | <b>120GA</b> | PLE 080-90; WPLE 80-90                                                            |
| Neugart     | <b>120GC</b> | PLPE 120; WPLPE 120                                                               |
| Neugart     | <b>160G</b>  | PLE 160                                                                           |
| Omron       | <b>40R</b>   | R7M-A10030; R88M-K10030H; SGMAV-01A; SGMAV-A5A; SGMAV-C2A; SGMJV-01A; SGMJV-05A   |
| Omron       | <b>60P</b>   | R88M-1M40030                                                                      |
| Omron       | <b>60PA</b>  | SGMAH-02; SGMAV-02A; SGMAV-04A; SGMAV-06A; SGMJV-02A; SGMJV-04A                   |
| Omron       | <b>60RA</b>  | R88M-1M20030; R88M-G20030H; R88M-K20030H-S2                                       |
| Omron       | <b>80P</b>   | R88M-1M75030; R88M-G75030H; R88M-K75030                                           |
| Oriental 电机 | <b>20AA</b>  | CVK21                                                                             |
| Oriental 电机 | <b>28AA</b>  | AR2x; AZ2x; CVK22                                                                 |
| Oriental 电机 | <b>35AA</b>  | CVK23                                                                             |
| Oriental 电机 | <b>42AA</b>  | CVK24                                                                             |
| Oriental 电机 | <b>42AB</b>  | AR4x; AZ4x                                                                        |
| Oriental 电机 | <b>57A</b>   | PKP26                                                                             |
| Oriental 电机 | <b>57AD</b>  | CVK26                                                                             |
| Oriental 电机 | <b>60AB</b>  | AR6x; AZ6x                                                                        |
| Oriental 电机 | <b>85AA</b>  | AR9x; AZ9x                                                                        |
| Panasonic   | <b>38AA</b>  | MSMD012J1; MSMF012; MSMF5A                                                        |
| Panasonic   | <b>60P</b>   | MSMF042                                                                           |
| Panasonic   | <b>60RA</b>  | MSMF022                                                                           |
| Panasonic   | <b>80P</b>   | MSMF082                                                                           |
| Parker      | <b>120GA</b> | PE 4                                                                              |
| Parker      | <b>55A</b>   | SMH60601_45112ID654                                                               |
| Parker      | <b>60H</b>   | PE 3                                                                              |
| Parker      | <b>70A</b>   | SMHA60301                                                                         |
| Planetroll  | <b>115GA</b> | PDH 200/1                                                                         |
| Planetroll  | <b>68GA</b>  | PDH 25/1                                                                          |
| Planetroll  | <b>75GA</b>  | PDH 100/1                                                                         |

## 产品范围一览

| 第三方电机和减速机          |              |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 厂商                 | 电机接口         | 型号                                                                                                                                                                                    |
| Sanyo Denki        | <b>28AA</b>  | SH2281; SH2285                                                                                                                                                                        |
| Sanyo Denki        | <b>35A</b>   | SH3533; SH3537                                                                                                                                                                        |
| Sanyo Denki        | <b>40R</b>   | R2EA04008; R2xA04005                                                                                                                                                                  |
| Sanyo Denki        | <b>40S</b>   | R2AA04003                                                                                                                                                                             |
| Sanyo Denki        | <b>40T</b>   | R2AA04005; R2AA04010                                                                                                                                                                  |
| Sanyo Denki        | <b>60PA</b>  | R2AA06040; R2AA06040FX; R2xA06020                                                                                                                                                     |
| Sanyo Denki        | <b>60S</b>   | R2AA06010                                                                                                                                                                             |
| Sanyo Denki        | <b>60T</b>   | R2AA06020                                                                                                                                                                             |
| Sanyo Denki        | <b>80PB</b>  | R2AA08075                                                                                                                                                                             |
| Sanyo Denki        | <b>90R</b>   | R2AB8100                                                                                                                                                                              |
| Schneider Electric | <b>40A</b>   | BMH 1403                                                                                                                                                                              |
| Schneider Electric | <b>42A</b>   | ILP2R421; ILP2R422; ILP2R423                                                                                                                                                          |
| Schneider Electric | <b>55A</b>   | BMH 055; BSH 055                                                                                                                                                                      |
| Schneider Electric | <b>57AA</b>  | NEMA23; NEMA24                                                                                                                                                                        |
| Schneider Electric | <b>57AB</b>  | BRS 364; BRS 366; IFS 61; IFS 62; ILS1x571; ILS1x572                                                                                                                                  |
| Schneider Electric | <b>57AC</b>  | BRS 368; IFS 63; ILS1x573                                                                                                                                                             |
| Schneider Electric | <b>70A</b>   | BMH 0701; BMH 0702; BSH 0701; BSH 0702                                                                                                                                                |
| Schneider Electric | <b>70AA</b>  | BMH 0703; BSH 0703                                                                                                                                                                    |
| Schneider Electric | <b>80G</b>   | GBX080                                                                                                                                                                                |
| Schneider Electric | <b>104AA</b> | BSH 1004                                                                                                                                                                              |
| Schneider Electric | <b>116AA</b> | BRH 110                                                                                                                                                                               |
| Schneider Electric | <b>120G</b>  | GBX120                                                                                                                                                                                |
| SEW Eurodrive      | <b>56GA</b>  | PSF 121; PSF 122; PSKF 121; PSKF 122                                                                                                                                                  |
| SEW Eurodrive      | <b>58AA</b>  | CMP40                                                                                                                                                                                 |
| SEW Eurodrive      | <b>68GA</b>  | PSC 221; PSC 222; PSF 221; PSF 222; PSKC 221; PSKC 222; PSKF 221; PSKF 222                                                                                                            |
| SEW Eurodrive      | <b>70A</b>   | CMP50                                                                                                                                                                                 |
| SEW Eurodrive      | <b>70GA</b>  | PSCZ 221; PSCZ 222; PSKCZ 221; PSKCZ 222                                                                                                                                              |
| SEW Eurodrive      | <b>75GA</b>  | PSC 321; PSC 322; PSF 321; PSF 322; PSKC 321; PSKC 322; PSKF 321; PSKF 322                                                                                                            |
| SEW Eurodrive      | <b>88A</b>   | CMP63                                                                                                                                                                                 |
| SEW Eurodrive      | <b>92RA</b>  | WF10 Ø120; WF10DT56                                                                                                                                                                   |
| SEW Eurodrive      | <b>100A</b>  | CFM71                                                                                                                                                                                 |
| SEW Eurodrive      | <b>115GA</b> | PSC 521; PSC 522; PSF 521; PSF 522; PSKC 521; PSKC 522; PSKF 521; PSKF 522                                                                                                            |
| SEW Eurodrive      | <b>120GA</b> | RF07 Ø120; SF37 Ø120; WF30 Ø120; WF37 Ø120                                                                                                                                            |
| SEW Eurodrive      | <b>120GB</b> | RF27 Ø120                                                                                                                                                                             |
| SEW Eurodrive      | <b>126AA</b> | CMPZ71                                                                                                                                                                                |
| SEW Eurodrive      | <b>190A</b>  | CFM112                                                                                                                                                                                |
| Siemens            | <b>40R</b>   | 1FK2102-0AG...; 1FK2102-1AG...                                                                                                                                                        |
| Siemens            | <b>40RA</b>  | 1FK7011; 1FK7015                                                                                                                                                                      |
| Siemens            | <b>55A</b>   | 1FK7022; 1FT6021; 1FT6024                                                                                                                                                             |
| Siemens            | <b>60PA</b>  | 1FK2103-2AG...-0...; 1FK2103-2AG...-1...; 1FK2103-4AG...-0...; 1FK2103-4AG...-1...; 1FK2203-2AG...-0...; 1FK2203-2AG...-1...; 1FK2203-4AG...-0...; 1FK2203-4AG...-1...; 1FL603x-2AF21 |
| Siemens            | <b>60RB</b>  | 1FK2103-2AG...-2...; 1FK2103-4AG...-2...; 1FK2203-2AG...-2...; 1FK2203-4AG...-2...                                                                                                    |
| Siemens            | <b>68GA</b>  | SP 060S                                                                                                                                                                               |
| Siemens            | <b>70AA</b>  | 1FT6031; 1FT6034                                                                                                                                                                      |
| Siemens            | <b>70AB</b>  | 1FK7032; 1FK7033; 1FK7034; 1FT7034; 6SN2155...                                                                                                                                        |
| Siemens            | <b>75GA</b>  | SP 075S                                                                                                                                                                               |
| Siemens            | <b>80PA</b>  | 1FK2104-4AK...; 1FK2104-5AK...; 1FL604x-2AF21                                                                                                                                         |
| Siemens            | <b>80RA</b>  | 1FL604x-2AF21                                                                                                                                                                         |
| Siemens            | <b>84AA</b>  | 1FK7040; 1FK7042; 1FK7043; 1FK7044; 1FT6041; 1FT6044; 1FT704x                                                                                                                         |
| Siemens            | <b>96RB</b>  | 1FT7042; 1FT7044; 1FT7046                                                                                                                                                             |
| Siemens            | <b>115GA</b> | SP 100S                                                                                                                                                                               |
| Siemens            | <b>120GA</b> | BF29-KQ-703                                                                                                                                                                           |
| Siemens            | <b>120GB</b> | ZF29-KQ-704; ZF29-KQ-706                                                                                                                                                              |
| Siemens            | <b>126AA</b> | 1FK7060; 1FK7062; 1FK7063; 1FT6061; 1FT6062; 1FT6064; 1FT7062; 1FT7064; 1FT7066; 1FT7068; 1FK2206                                                                                     |
| Siemens            | <b>158AA</b> | 1FK7080; 1FK7083; 1FK7086; 1FT6081; 1FT6082; 1FT6084; 1FT6086                                                                                                                         |

## 产品范围一览

| 第三方电机和减速机         |              |                                                                                                           |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 厂商                | 电机接口         | 型号                                                                                                        |
| Wittenstein Alpha | <b>40G</b>   | CP 005; CPK 005; alphira CP 040                                                                           |
| Wittenstein Alpha | <b>50GA</b>  | NPK 005; LP+ 050 (replaced by NP 005); LPK+ 050 (replaced by NPK 005); LK+ 050; LP+ 050; LPK+ 050; NP 005 |
| Wittenstein Alpha | <b>60H</b>   | CP 015; CPK 015; alphira CP 060                                                                           |
| Wittenstein Alpha | <b>68GA</b>  | SK+ 060; SP+ 060; SPC+ 060; SK+ 060 MF; SP+ 060 MF                                                        |
| Wittenstein Alpha | <b>70GA</b>  | NP 015; NPK 015; LP+ 070 (replaced by NP 015); LPK+ 070 (replaced by NPK 015); LK+ 070; LP+ 070; LPK+ 070 |
| Wittenstein Alpha | <b>75GA</b>  | SK+ 075; SP+ 075; SPK+ 075; SPC+ 075; SK+ 075 MF; SP+ 075 MC; SP+ 075 MF; SPK+ 075 MF                     |
| Wittenstein Alpha | <b>80G</b>   | CP 025; CPK 025; alphira CP 080                                                                           |
| Wittenstein Alpha | <b>90GA</b>  | NP 025; NPK 025; LP+ 090 (replaced by NP 025); LPK+ 090 (replaced by NPK 025); LK+ 090; LP+ 090; LPK+ 090 |
| Wittenstein Alpha | <b>115GA</b> | SK+ 100; SP+ 100; SPK+ 100; SPC+ 100; SK+ 100 MF; SP+ 100 MC; SP+ 100 MF; SPK+ 100 MF                     |
| Wittenstein Alpha | <b>120G</b>  | CP 035; CPK 035; alphira CP 115                                                                           |
| Wittenstein Alpha | <b>120GC</b> | NP 035; NPK 035; LP+ 120 (replaced by NP 035); LPK+ 120 (replaced by NPK 035); LK+ 120; LP+ 120; LPK+ 120 |
| YASKAWA           | <b>25A</b>   | SGMM...                                                                                                   |
| YASKAWA           | <b>40R</b>   | SGM7J-A5A.A2.; SGM7J-01A.A2.; SGM7J-C2A.A2.; SGM7JA-A5A.A2.; SGM7JA-01A.A2.; SGM7JA-C2A.A2.               |
| YASKAWA           | <b>60PA</b>  | SGM7J-02A.A2.; SGM7J-04A.A2.; SGM7J-06A.A2.                                                               |
| YASKAWA           | <b>60S</b>   | SGM7P-01A..2.                                                                                             |
| YASKAWA           | <b>80PA</b>  | SGM7J-08A.A2.                                                                                             |

x