附件，用于真空技术
技术参数

FESTO

L形接头 LJK

温度范围
−10 … +60 °C

工作压力
−0.95 … 8 bar

注意
用于吸盘 VAS/VASB
➔ Internet: vas

· 气接口重新定向
· 摆动关节，可旋转360°
· 用于从安装螺纹中脱离

主要技术参数				
规格		M5	G⅛	G¼
及诶够特点		摆动接头，带内螺纹		
工作介质		大气空气		
安装位置		任意		
安装方式		通过侧向接口安装在中空螺母的外螺纹上		
真空口		M5	G⅛	G¼
工作压力	[bar]	−0.95 … 8		

环境条件				
规格		M5	G⅛	G¼
摆动接头		压铸锌		
密封件		丁腈橡胶和钢/丁腈橡胶		
材料注意事项		不含铜、聚四氟乙烯和硅		
环境温度	[°C]	−10 … +60		
耐腐蚀等级	CRC[1)]	2		

1) CRC2: 耐腐蚀等级 2，符合Festo 940 070标准
元件必须具备一定的耐腐蚀能力。外部可视元件具备基本的涂层表面，可直接与工业环境或与冷却液、润滑剂等介质接触。

尺寸



1 气接口（真空）
2 安装螺纹

真空口	B	D	H	H1	H2	L	L1	⫧
M5	10	M5	20.3	3.8	7.5	17.5	12.5	8
G⅛	16	G⅛	30	5	10.6	28	20	13
G¼	20	G¼	39	8	13.5	36	26.5	17

订货数据		
真空口	订货号	型号
M5	**151 783**	**LJK-M5-I/I**
G⅛	**151 784**	**LJK-⅛-I/I**
G¼	**151 785**	**LJK-¼-I/I**