

快插接头 NPQP

FESTO



主要特性

应用场景



轻松选择合适的接头。Festo 为每一个连接提供可靠的解决方案。便利的快插接头系统包括1000多个型号的标准和功能性接头。

气管/接头组合概览			
应用场景	接头	气管	简要说明
常规	QS	PEN	适合各种类型的任务，且价格优惠。采用高抗性材料，弹性佳，弯曲半径经过优化，便于安装。在动态应用场合中具备高耐磨性。
	QS	PUN	拥有多种不同型号的组合选择，因此，在各种标准应用场合中具备极高的灵活性。
	QS	PAN	可满足所有要求，甚至适用于压力和温度范围均有所增大的标准应用场合。
高压力	NPQM	PAN-MF	符合 DIN 标准 73378: 非常适合用于移动气动元件。适用于压力范围大且温度范围更大的应用场合。
	NPQH	PAN-R	功能强大，最大压力达 20 bar，例如，在使用增压器 DPA 的应用场合中。
耐化、耐水解、食品安全	NPQP	PLN	耐清洁剂，符合 FDA 规定，且经济实惠。可代替不锈钢接头组合。
	NPKA	PUN-H	耐水解，适合有水应用。组合适用于洁净室中，符合 FDA 规定，采用 100% 聚合物制成，耐腐蚀。采用“一卡到位原则”，非常易于安装。
	NPQH	PFAN/PTFEN	用于高达 150 °C 的高温环境中。食品级，符合 FDA 规定，且耐清洁剂。
	NPCK	PFAN/PTFEN	采用管接螺母无边设计，易于清洁。非常耐腐蚀 (CRC 4)，且符合 FDA 规定。适合多种介质。
	CRQS	PFAN/PTFEN	非常耐腐蚀 (CRC 4)，耐酸碱。
耐化、耐水解	NPQR	PFAN/PTFEN	经过优化的无边设计，不易积灰，食品级 – 价格优惠。可用于高达 150 °C 的高温环境中。最大压力达 16 bar。达到最高耐腐蚀等级 (CRC 4)。
抗静电	NPQM	PUN-CM	抗静电气管与坚固的金属接头组合：最大程度地保护电气和电子元件。
阻燃	NPQM	PUN-V0	因具备阻燃性，在存在火灾风险的场合使用非常安全。已根据 DIN 5510-2 对气管进行测试。
耐焊渣	NPQH	PUN-V0-C	非常适合存在焊渣的应用场合。所有直径的气管管壁厚度均为 2 mm，非常可靠。
	QS-V0	PAN-V0	采用有特殊接头的双壁气管，即便近距离接触焊渣，仍可确保安全。

主要特性

快插接头产品范围

QSM, mini 系列

技术参数上官网搜: qsm



小型快插接头用于在局促的安装空间内实现最大的元件密度。用于最高温度达 80°C、最大压力达 14 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 2, 3, 4 和 6 mm, 可配合连接螺纹: M3, M5, M6, M7, R1/8 和 G1/8。

QS, 标准系列

技术参数上官网搜: qs



多种快插接头选择, 用于最高温度达 80°C、最大压力达 14 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 4, 6, 8, 10, 12, 16 和 22 mm, 可配合连接螺纹: R1/8 ... R1/2 和 G1/8 ... G3/4。

CRQS, 不锈钢

技术参数上官网搜: crqs



不锈钢快插接头。高耐腐蚀等级 CRC 4, 且耐化学品, 经认证可用于食品包装行业。用于最高温度达 120°C、最大压力达 10 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 4, 6, 8, 10, 12 和 16 mm, 可配合连接螺纹: M5 和 R1/8 ... R1/2。

QS-V0, 耐焊渣

技术参数上官网搜: qs-v0



阻燃型快插接头适用于所有存在火灾风险的场合, 例如, 汽车行业和建筑行业中的焊接系统。用于最高温度达 60°C、最大压力达 10 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 4, 6, 8, 10 和 12 mm, 可配合连接螺纹: R1/8 ... R1/2 和 G1/8 ... G1/2。

NPQH

技术参数上官网搜: npqh



坚固的金属快插接头均为镀镍黄铜 (采用化学方法) 材质。高耐腐蚀等级 CRC 3, 且耐化学品。用于最高温度达 150°C、最大压力达 20 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 4, 6, 8, 10, 12 和 14 mm, 可配合连接螺纹: M5, M7 和 G1/8 ... G1/2。

NPQM

技术参数上官网搜: npqm



价格实惠的金属快插接头, 用于最高温度 70°C、最大压力达 16 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 3, 4, 6, 8, 10, 12 和 14 mm, 可配合连接螺纹: M5, M7 和 G1/8 ... G1/2。

NPQP

技术参数上官网搜: npqp



聚丙烯接头, 用于受介质影响严重的应用场合中。用于最高温度达 60°C、最大压力达 10 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 4, 6, 8, 10 和 12 mm, 可配合连接螺纹: R1/8 ... R1/2。

NPQR, 不锈钢

技术参数上官网搜: npqr



不锈钢快插接头。最高耐腐蚀等级 CRC 4, 且耐化学品。食品级, 可用于食品包装行业。用于最高温度达 150°C、最大压力达 16 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 4, 6, 8, 10 和 12 mm, 可配合连接螺纹: M5, M7 和 G1/8 ... G1/2。

主要特性

功能快插接头产品范围		QSR, 快插接头, 可旋转	
QSK, 快插接头, 自密封		技术参数上官网搜: qsr	
			
气管断开后，阻断气流的快插接头。用于最高温度达 60°C、最大压力达 14 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 4, 6, 8, 10 和 12 mm，可配合连接螺纹：M5, R1/8 ... R1/2 和 G1/8 ... G1/2。		快插接头，带旋转接口，可旋转 360°。滚珠轴承在旋转运动场合中最大转速可达 500 rpm。用于最高温度达 60°C、最大压力达 14 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 4, 6, 8, 10 和 12 mm，可配合连接螺纹：M5, R1/8 ... R1/2 和 G1/8 ... G1/2。	
快拧接头产品范围		卡扣式接头产品范围	
NPCK		NPKA	
技术参数上官网搜: npck		技术参数上官网搜: npka	
			
不锈钢接头，用于频繁清洗的场合。最高耐腐蚀等级 (CRC 4)。用于最高温度达 120°C、最大压力达 12 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 4, 6, 8 和 10 mm，可配合连接螺纹：M5 和 G1/8 ... G3/8。		塑料接头，可单手安装。耐水解，符合 FDA 规定，易于清洁。用于最高温度达 60°C、最大压力达 10 bar 的气动应用场合。适用气管外径包括 6 mm，可配合连接螺纹：G1/8。	


技术参数

主要技术参数		
规格		标准
类型		推挽式
工作和环境条件		
取决于温度的工作压力	[bar]	-0.95 ... +10
工作介质		压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作/先导介质注意事项		可用润滑介质工作
环境温度	[°C]	-20 ... +60
		按要求可提供更大的温度范围
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾		4
食品安全 ²⁾		见补充材料信息

- 1) 耐腐蚀等级 CRC 4, 符合 Festo FN 940070 标准
超高度耐腐蚀能力。户外暴露于极端腐蚀性条件。暴露于腐蚀性介质的元件, 例如化工或食品行业。这些应用场合需要使用相应的介质进行特殊测试的结果加以支持
(→ 又见 FN 940082)。
- 2) 其它信息: www.festo.com/sp → Certificates

材料		
型号	NPQP	NPQP-H
外壳	PP	
气管夹紧鄂	高合金不锈钢	
螺母	-	高合金不锈钢
材料注意事项	RoHS 合规	
	含油漆湿润缺陷物质	

工作压力 p 与温度 t 的关系





 注意

聚丙烯与 R 螺纹的组合的热胀冷缩系数较大, 在温度波动剧烈的情况下, 可能会发生泄漏。
为避免此种情况, 建议用螺纹密封胶 Loctite®55 密封螺纹。

产品范围一览

结构特点	类型	型号	接口 D1			接口 D2		→ 页码
			R 螺纹	气管外径	插入式轴套 Ø	气管外径	插入式轴套 Ø	
直列式	快插接头 – 外螺纹，带外六角							
		NPQP-D	R1/8	–	–	4, 6, 8	–	8
			R1/4			4, 6, 8, 10		
			R3/8			10, 12		
			R1/2			12		
	快插接头							
		NPQP-D	–	4	–	4	–	9
			6	6				
			8	8				
			10	10				
		NPQP-D 变径	–	6	–	4	–	9
			8	6				
			10	8				
			12	10				
	穿板式快插接头							
	NPQP-H	–	4	–	4	–	10	
		6	6					
		8	8					
		10	10					
	NPQP-D-...-S	–	4	–	–	6, 8	10	
		6	8, 10					
		8	10, 12					
		10	12					
堵头								
	NPQP-P	–	–	4	–	–	11	
		6						
		8						
		10						
	NPQP-P	–	–	12	–	–	11	
		6						
		8						
		10						
L型	L 型快插接头 – 外螺纹，带外六角							
		NPQP-L	R1/8	–	–	4, 6, 8	–	12
			R1/4			4, 6, 8, 10		
			R3/8			10, 12		
			R1/2			12		
	L 型快插接头 – 外螺纹，带外六角							
		NPQP-LQ	R1/8	–	–	4, 6, 8	–	12
			R1/4			4, 6, 8, 10		
			R3/8			10, 12		
			R1/2			12		
	L 型快插接头							
		NPQP-L	–	4	–	4	–	13
			6	6				
			8	8				
			10	10				
	NPQP-L	–	12	–	12	–	13	
		6						
		8						
		10						


产品范围一览

结构特点	类型	型号	接口 D1			接口 D2		→ 页码
			R 螺纹	气管外径	插入式轴套 Ø	气管外径	插入式轴套 Ø	
T型	T 型快插接头 - 外螺纹，带外六角							
		NPQP-T	R1/8	-	-	4, 6, 8	-	14
			R1/4			4, 6, 8, 10		
			R3/8			10, 12		
			R1/2			12		
	T 型快插接头							
		NPQP-T	-	4	-	4	-	15
				6		6		
				8		8		
				10		10		
				12		12		
		NPQP-T 变径	-	6	-	4	-	15
				8		6		
				10		8		
				12		10		
Y型	Y 型快插接头 - 外螺纹，带外六角							
		NPQP-Y	R1/8	-	-	4, 6, 8	-	16
			R1/4			4, 6, 8, 10		
			R3/8			10, 12		
			R1/2			12		
	Y 型快插接头							
		NPQP-Y	-	4	-	4	-	17
				6		6		
				8		8		
				10		10		
				12		12		
		NPQP-Y 变径	-	6	-	4	-	17
				8		6		
				10		8		
				12		10		

快插接头 NPQP

技术参数

快插接头 NPQP-D
外螺纹
带外六角






尺寸和订货数据											
接口 D1	公称通径 [mm]	气管外径 D2	D5	L1	L2	L3	重量/件 [g]	订货号	型号	PU ¹⁾	
R1/8	2.1	4	9.9	21.1	8	17.1	12	2.5	133041	NPQP-D-R18-Q4-FD-P10	10
	3.4	6	11.8	22.8	8	18.8	14	3.0	133043	NPQP-D-R18-Q6-FD-P10	10
	5.3	8	13.8	27.9	8	23.9	17	4.5	133045	NPQP-D-R18-Q8-FD-P10	10
R1/4	2.1	4	9.9	22.3	11	16.3	14	3.5	133042	NPQP-D-R14-Q4-FD-P10	10
	3.4	6	11.8	24.8	11	18.8	14	3.5	133044	NPQP-D-R14-Q6-FD-P10	10
	5.3	8	13.8	26.6	11	20.6	17	4.5	133046	NPQP-D-R14-Q8-FD-P10	10
	6.2	10	16.8	32.6	11	26.6	19	7.0	133047	NPQP-D-R14-Q10-FD-P10	10
R3/8	6.2	10	16.8	33.6	12	27.3	19	8.0	133048	NPQP-D-R38-Q10-FD-P10	10
	7.2	12	19.8	37.6	12	31.3	22	12.0	133049	NPQP-D-R38-Q12-FD-P10	10
R1/2	7.2	12	19.8	34.1	15	25.9	22	12.0	133050	NPQP-D-R12-Q12-FD	1

1) 包装单位数量

技术参数

快插接头 NPQP-D



尺寸和订货数据


气管外径 D1	公称通径 [mm]	气管外径 D2	D5 Ø	L1	重量/件 [g]	订货号	型号	PU ¹⁾
4	2.6	–	10.0	31.0	4.0	133091	NPQP-D-Q4-E-FD-P10	10
6	4.0	–	12.5	35.2	5.5	133092	NPQP-D-Q6-E-FD-P10	10
8	5.0	–	14.5	37.8	8.0	133093	NPQP-D-Q8-E-FD-P10	10
10	6.7	–	17.5	41.8	13.0	133094	NPQP-D-Q10-E-FD-P10	10
12	8.7	–	21.0	48.2	19.0	133095	NPQP-D-Q12-E-FD-P10	10
变径								
6	2.6	4	12.5	34.6	5.5	133096	NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10	10
8	4.0	6	14.5	38.0	7.0	133097	NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10	10
10	5.0	8	17.5	41.3	12.0	133098	NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10	10
12	6.7	10	21.0	48.0	18.0	133099	NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10	10

1) 包装单位数量

快插接头 NPQP

技术参数

穿板式快插接头 NPQP-H




尺寸和订货数据											
气管外径	公称通径	D5 ø	D6	L1	L2	L3 max.		重量/件	订货号	型号	PU ¹⁾
D1	[mm]							[g]			
4	2.3	10	M12x1.5	31.6	9.3	6.5	14	7.2	133100	NPQP-H-Q4-E-FD	1
6	3.7	12.3	M14x1.5	35.8	9.9	9.5	17	10.2	133101	NPQP-H-Q6-E-FD	1
8	4.9	14.2	M16x1.5	38.4	10.7	9	19	14.3	133102	NPQP-H-Q8-E-FD	1
10	7.1	17.5	M20x2	43.4	13.2	12	24	24.4	133103	NPQP-H-Q10-E-FD	1
12	7.8	21	M24x2	48.8	13.4	14	27	30.4	133104	NPQP-H-Q12-E-FD	1

1) 包装单位数量

快插接头 NPQP-D

带插入式轴套




尺寸和订货数据									
气管外径	公称通径	插入式轴套	D5	L1	L2	重量/件	订货号	型号	PU ¹⁾
D1	[mm]	Ø D2	Ø			[g]			
4	2.5	6	10.0	37.8	22.3	2.4	133133	NPQP-D-Q4-S6-FD-P10	10
	2.4	8	12.5	40.3	23.3	3.0	133134	NPQP-D-Q4-S8-FD-P10	10
6	3.8	8	12.5	40.9	23.3	3.2	133135	NPQP-D-Q6-S8-FD-P10	10
	3.8	10	12.5	43.9	28.3	3.6	133136	NPQP-D-Q6-S10-FD-P10	10
8	5.4	10	14.5	43.7	24.8	4.7	133137	NPQP-D-Q8-S10-FD-P10	10
	5.4	12	14.5	49.7	33.5	5.4	133138	NPQP-D-Q8-S12-FD-P10	10
10	6.3	12	17.5	50.2	28.8	7.9	133139	NPQP-D-Q10-S12-FD-P10	10

1) 包装单位数量

技术参数

堵头 NPQP-P



尺寸和订货数据									
插入式轴套 Ø	B1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	重量/件 [g]	订货号	型号	PU ¹⁾
D1									
4	2.1	5	3	27.5	15.0	0.5	133128	NPQP-P-S4-FD-P10	10
6	–	7	3	32.5	17.0	0.5	133129	NPQP-P-S6-FD-P10	10
8	–	9	4	36.5	18.1	1.0	133130	NPQP-P-S8-FD-P10	10
10	–	11	5	42.0	20.2	2.0	133131	NPQP-P-S10-FD-P10	10
12	–	13	6	44.0	23.4	2.5	133132	NPQP-P-S12-FD-P10	10


1) 包装单位数量

快插接头 NPQP

技术参数

L 型快插接头 NPQP-L

外螺纹
带外六角




尺寸和订货数据													
接口	公称通径	气管外径	D5	H1	H2	H3	L1	≡	重量/件	订货号	型号	PU ¹⁾	
D1	[mm]	D2							[g]				
R1/8	2.1	4	10.0	23.3	8	24.3	18.1	10	4.0	133051	NPQP-L-R18-Q4-FD-P10	10	
	3.3	6	12.5	25.0	8	27.3	19.9	12	5.0	133053	NPQP-L-R18-Q6-FD-P10	10	
	4.7	8	14.5	28.0	8	31.3	22.7	14	7.0	133055	NPQP-L-R18-Q8-FD-P10	10	
R1/4	2.1	4	10.0	26.3	11	25.3	18.1	14	4.5	133052	NPQP-L-R14-Q4-FD-P10	10	
	3.3	6	12.5	28.0	11	28.2	19.9	14	5.5	133054	NPQP-L-R14-Q6-FD-P10	10	
	4.7	8	14.5	31.0	11	32.2	22.7	14	7.5	133056	NPQP-L-R14-Q8-FD-P10	10	
	5.7	10	17.5	36.0	11	38.7	26.4	17	12.0	133057	NPQP-L-R14-Q10-FD-P10	10	
R3/8	5.7	10	17.5	37.0	12	39.4	26.4	17	13.0	133058	NPQP-L-R38-Q10-FD-P10	10	
	6.9	12	21.0	39.0	12	43.2	29.6	22	18.0	133059	NPQP-L-R38-Q12-FD-P10	10	
R1/2	6.9	12	21.0	42.0	15	44.3	29.6	22	19.0	133060	NPQP-L-R12-Q12-FD	1	

1) 包装单位数量

L 型快插接头 NPQP-LQ

外螺纹
带外六角




尺寸和订货数据													
接口	公称通径	气管外径	D5	H1	H2	H3	H4	L1	≡	重量/件	订货号	型号	PU ¹⁾
D1	[mm]	D2								[g]			
R1/8	2.0	4	10.0	40.2	8	36.2	19.2	17.0	10	6.0	133061	NPQP-LQ-R18-Q4-FD-P10	10
	3.3	6	13.0	46.3	8	42.3	22.0	20.2	12	8.0	133063	NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10	10
	4.8	8	15.0	50.4	8	46.4	24.2	22.2	14	11.0	133065	NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10	10
R1/4	2.0	4	10.0	43.2	11	37.2	20.2	17.0	14	6.5	133062	NPQP-LQ-R14-Q4-FD-P10	10
	3.3	6	13.0	49.3	11	43.3	23.0	20.2	14	8.5	133064	NPQP-LQ-R14-Q6-FD-P10	10
	4.8	8	15.0	53.4	11	47.4	25.2	22.2	14	12.0	133066	NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P10	10
	5.8	10	17.5	61.4	11	55.4	30.0	25.4	17	18.0	133067	NPQP-LQ-R14-Q10-FD-P10	10
R3/8	5.8	10	17.5	62.4	12	56.1	30.7	25.4	17	19.0	133068	NPQP-LQ-R38-Q10-FD-P10	10
	6.9	12	21.0	67.8	12	61.5	32.9	28.4	22	26.0	133069	NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10	10
R1/2	6.9	12	21.0	70.8	15	62.6	34.0	28.4	22	28.0	133070	NPQP-LQ-R12-Q12-FD	1

1) 包装单位数量

技术参数

L 型快插接头 NPQP-L




尺寸和订货数据											
气管外径	公称通径	气管外径	D5 Ø	D6	B1	H1	H2	重量/件	订货号	型号	PU ¹⁾
D1	[mm]	D1						[g]			
4	2.3	4	10.0	3.2	10.0	17.0	6.5	4.5	133105	NPQP-L-Q4-E-FD-P10	10
6	3.6	6	12.5	3.2	12.5	20.2	8.0	6.0	133106	NPQP-L-Q6-E-FD-P10	10
8	4.6	8	15.0	4.2	15.6	22.4	10.0	9.0	133107	NPQP-L-Q8-E-FD-P10	10
10	6.2	10	17.5	4.2	18.2	26.4	12.0	14.0	133108	NPQP-L-Q10-E-FD-P10	10
12	7.7	12	21.0	4.2	21.7	29.6	14.0	20.0	133109	NPQP-L-Q12-E-FD-P10	10

1) 包装单位数量

技术参数

T 型快插接头 NPQP-T





尺寸和订货数据												
接口	公称通径	气管外径	D5	H1	H2	H3	L1		重量/件	订货号	型号	PU ¹⁾
D1	[mm]	D2							[g]			
R1/8	2.0	4	10.0	23.2	8	24.2	34.0	10	6.0	133071	NPQP-T-R18-Q4-FD-P10	10
	3.2	6	13.0	26.0	8	28.5	40.6	12	8.0	133073	NPQP-T-R18-Q6-FD-P10	10
	4.7	8	15.0	26.3	8	29.8	44.8	14	11.0	133075	NPQP-T-R18-Q8-FD-P10	10
R1/4	2.0	4	10.0	26.2	11	25.2	34.0	14	6.5	133072	NPQP-T-R14-Q4-FD-P10	10
	3.2	6	13.0	29.0	11	29.5	40.6	14	8.5	133074	NPQP-T-R14-Q6-FD-P10	10
	4.7	8	15.0	29.3	11	30.8	44.8	14	12.0	133076	NPQP-T-R14-Q8-FD-P10	10
	5.8	10	17.5	36.0	11	38.7	50.8	17	18.0	133077	NPQP-T-R14-Q10-FD-P10	10
R3/8	5.8	10	17.5	37.0	12	39.4	50.8	17	19.0	133078	NPQP-T-R38-Q10-FD-P10	10
	6.9	12	21.0	39.0	12	43.2	57.2	22	26.0	133079	NPQP-T-R38-Q12-FD-P10	10
R1/2	6.9	12	21.0	42.0	15	44.3	57.2	22	28.0	133080	NPQP-T-R12-Q12-FD	1

1) 包装单位数量

技术参数

T 型快插接头 NPQP-T




尺寸和订货数据													
气管外径 D1	公称通 径 [mm]	气管外径 D2	D5 ø	D6	B1	H1	H2	L1	L2	重量/件 [g]	订货号	型号	PU ¹⁾
4	2.6	—	10.0	3.2	10.4	17.3	6.5	34.6	13.0	6.5	133110	NPQP-T-Q4-E-FD-P10	10
6	4.0	—	13.0	3.2	13.5	20.2	8.0	40.4	16.0	9.0	133111	NPQP-T-Q6-E-FD-P10	10
8	5.0	—	15.0	3.2	15.6	22.2	9.0	44.4	18.0	13.0	133112	NPQP-T-Q8-E-FD-P10	10
10	6.7	—	17.5	4.2	18.2	25.4	12.0	50.8	24.0	21.0	133113	NPQP-T-Q10-E-FD-P10	10
12	8.7	—	21.0	4.2	21.7	28.4	14.0	57.2	28.0	30.0	133114	NPQP-T-Q12-E-FD-P10	10
变径													
6	2.3	4	13.0	3.2	13.5	19.6	8.0	40.4	16.0	9.0	133115	NPQP-T-Q6-Q4-FD-P10	10
8	3.6	6	15.0	3.2	15.6	22.4	9.0	44.4	18.0	12.0	133116	NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10	10
10	5.0	8	17.5	4.2	18.2	24.9	12.0	50.8	24.0	19.5	133117	NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10	10
12	6.4	10	21.0	4.2	21.7	28.2	14.0	57.2	28.0	28.0	133118	NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10	10

1) 包装单位数量

技术参数

Y 型快插接头 NPQP-Y




尺寸和订货数据

接口 D1	公称通 径 [mm]	气管外径 D2	D5	D6	B1	H1	L1	L2	L3	L4	重量/件 [g]	订货号	型号	PU ¹⁾
R1/8	2.0	4	10.0	3.2	10.4	11	40.7	8	14.2	36.7	6.5	133081	NPQP-Y-R18-Q4-FD-P10	10
	2.8	6	12.5	3.4	13.5	12	44.5	8	15.9	40.5	8.0	133083	NPQP-Y-R18-Q6-FD-P10	10
	4.5	8	14.5	3.4	14.5	14	48.7	8	17.2	44.7	12.0	133085	NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10	10
R1/4	2.0	4	10.0	3.2	10.4	11	43.7	11	14.2	37.7	7.0	133082	NPQP-Y-R14-Q4-FD-P10	10
	2.8	6	12.5	3.4	13.5	12	47.5	11	15.9	41.5	8.5	133084	NPQP-Y-R14-Q6-FD-P10	10
	4.5	8	14.5	3.4	14.5	14	51.7	11	17.2	45.7	12.0	133086	NPQP-Y-R14-Q8-FD-P10	10
	5.3	10	18.0	4.5	18.0	18	58.5	11	19.7	52.5	17	133087	NPQP-Y-R14-Q10-FD-P10	10
R3/8	5.3	10	18.0	4.5	18.0	18	59.5	12	19.7	53.2	17	133088	NPQP-Y-R38-Q10-FD-P10	10
	6.2	12	21.0	4.2	21.0	20	64.7	12	22.4	58.4	22	133089	NPQP-Y-R38-Q12-FD-P10	10
R1/2	6.2	12	21.0	4.2	21.0	20	67.7	15	22.4	59.5	22	133090	NPQP-Y-R12-Q12-FD	1


1) 包装单位数量

技术参数

Y 型快插接头 NPQP-Y



变径



尺寸和订货数据

气管外径 D1	公称通径 [mm]	气管外径 D2	D5 ø	D6	D7	B1	H1	L1	L2	重量/件 [g]	订货号	型号	PU ¹⁾
4	2.3	—	10.0	3.2	10.0	10.4	11.0	33.0	14.2	6.5	133119	NPQP-Y-Q4-E-FD-P10	10
6	3.6	—	12.5	3.4	13.0	13.5	12.0	38.0	15.9	9.0	133120	NPQP-Y-Q6-E-FD-P10	10
8	4.6	—	14.5	3.4	15.0	14.5	14.0	42.4	17.2	13.0	133121	NPQP-Y-Q8-E-FD-P10	10
10	5.9	—	17.5	4.2	17.5	18.2	18.0	48.8	19.7	22.0	133122	NPQP-Y-Q10-E-FD-P10	10
12	7.0	—	21.0	4.2	21.0	21.7	20.0	55.2	22.4	31.0	133123	NPQP-Y-Q12-E-FD-P10	10
变径													
6	2.3	4	12.5	3.4	13.0	13.5	12.0	37.4	15.3	8.5	133124	NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10	10
8	3.6	6	12.5	3.4	14.5	15.1	14.0	42.6	17.4	11.5	133125	NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P10	10
10	4.7	8	14.5	4.5	17.5	18.2	18.0	48.3	19.2	18.5	133126	NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10	10
12	5.9	10	17.5	4.5	21.0	21.7	20.0	55.0	22.2	28.5	133127	NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10	10

1) 包装单位数量