brzdný odpor
CACR-KL2-240-W1800

č. dílu: 8091544



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	600
montážní poloha	volné proudění svisle
impulzní energie, brzdný odpor, 380 V	10,800 Ws
impulzní energie, brzdný odpor, 780 V	10,800 Ws
výkon při trvalé době sepnutí (ED) 35% a 20°C	1,800 W
jmenovitý výkon brzdového odporu	720 W
jmenovitý výkon, brzdný odpor, 380 V	720 W
jmenovitý výkon, brzdný odpor, 780 V	720 W
hodnota odporu	240 Ohm
povolení	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	3,400 g
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím dle volby:
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS