# Priključak za indikator MCL-24DC/AC

Broj dijela: 10000

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Težina proizvoda | 12 g |
| Električni priključak | Obrazac A<br>Utikač<br>prema DIN EN 175301-803 |
| Nazivni radni napon DC | 24 V |
| Nazivni radni napon AC | 24 V |
| Frekvencija mreže | 0 Hz...60 Hz |
| Dopuštene fluktuacije napona | +/- 15 % |
| Klasa zaštite | IP65<br>prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Materijal za kućište | PA6 ojačan |