Ventil s mikro stablom SO-3-PK-3-B

Broj dijela: 10403



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren monostabilan
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	60 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	-0.95 bar...8 bar
Vrsta povrata	mehanička opruga
Nazivna veličina	1.8 mm
Vrsta poreza	izravno
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	6 N
Težina proizvoda	7 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Materijal za kućište	Mesing POM