# Prirubnica motora EAMF-A-38D-70A

Broj dijela: 1202337



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj montaže | po želji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 233 g |
| Kod sučelja Motor In | 70 A |
| Kućište spojke koda sučelja | 38D |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |