Aksijalni komplet EAMM-A-D60-87A-S1

Broj dijela: 1322188



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	17 Nm
Težina proizvoda	890 g
Pogon koda sučelja	D60A D60B
Kod sučelja Motor In	87 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS