Precizni ventil za kontrolu protoka GRPO-10-PK-3

Broj dijela: 13229



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija gasa
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Okretni gumb sa skalom
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	3.8 l/min
Radni tlak	0 bar...8 bar
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Materijal za kućište	PA ojačan
Položaj montaže	po želji
Radni tlak od 2 do 1	0 bar...0.5 bar
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice od 0,1-› 0 MPa (1-› 0 bara, 14,5-› 0 psi)	1.65 l/min
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bara, 87-› 0 psi)	5.2 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 4: 3] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III

Svojstvo	Vrijednost
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	48 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR PVC
Držač materijala	Kovana aluminijska legura
Materijal PK spojeva	Kovana aluminijska legura Mesing
Materijalni vijci	Čelik