# T-priključak, utisni NPQP-T-R14-Q6-FD-P10

Broj dijela: 133074

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Standard |
| Nazivna veličina | 3.2 mm |
| Konstrukcija | T oblik |
| Veličina spremnika | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.95 bar...10 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 8.5 g |
| Vrsta montaže | Vanjski šesterokut SW14 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj R1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 6 mm |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PP |
| Materijal segmenta obujmice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |