# Pojedinačna podbaza NAS-1/4-NPT-1A

Broj dijela: 13994

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| duljina | 24 mm |
| Radni tlak | 16 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Vrsta montaže priključna ploča | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | NPT1 / 4-18 |
| Pneumatski priključak 2 | NPT1 / 4-18 |
| Pneumatski priključak 4 | NPT1 / 4-18 |