Spojnica EAMC-40-66-12-14

Broj dijela: 1452803

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	12 mm
Montažni promjer 2	14 mm
Izvedbena veličina	40
Nazivna duljina	66 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6500 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	42.3 kgmm²
Prenosivi moment	21 Nm
Težina proizvoda	139 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS