Prekidač blizine SIEN-4B-PS-K-L

Broj dijela: 150362



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Nazivna uklopna udaljenost	0.8 mm
Osigurana uklopna udaljenost	0.64 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,4 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mjed = 0,4 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Točnost ponavljanja	0.04 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Maksimalna frekvencija prebacivanja	3000 Hz
Maks.preklopna frekvencija DC	3000 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mreškanje	10 %
Struja bez opterećenja	10 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žični kabel
Duljina kabela	2.5 m
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Izvedbena veličina	4 mm
Vrsta montaže	stegnuti
Vrsta instalacije	Ispiranje
Težina proizvoda	48 g
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Klasa zaštite	IP67
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odabir dodatnih informacija senzora	s normalnim razmakom uklapanja
Električni izlaz	PNP
Odabir verzije senzora	Standard