Cilindar na vijke EGZ-16-10

Broj dijela: 15040



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	16 mm
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni potiskujući
Konstruktivna struktura	Klip Piston rod Cilindrična cijev
Detekcija položaja	bez
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	2 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	109 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	109 N
Vrsta montaže	neobavezno: s vanjskim navojem sa sigurnosnom maticom
Pneumatski priključak	M5
Materijalni pokrov	POM
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik