Prekidač blizine SIEH-M12B-NO-S-L

Broj dijela: 150453



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	C-Tick c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Nazivna uklopna udaljenost	4 mm
Osigurana uklopna udaljenost	3.24 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,4 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,4 Mesing = 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Ponovljivost pod stalnim uvjetima	0,2 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	otvarač
Histereza	0.36 mm
Maksimalna frekvencija prebacivanja	2500 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Induktivni zaštitni krug	ugrađeni
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mreškanje	± 10%
Struja bez opterećenja	10 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3 pol M12x1 Utikač
Izvedbena veličina	M12
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Vrsta instalacije	Ispiranje
Težina proizvoda	30 g

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	Mesing PBTP poniklane
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odabir dodatnih informacija senzora	s povećanim uklopnim razmakom
Električni izlaz	NPN
Odabir verzije senzora	Standard