Prekidač blizine SME-1-LED-24-B

Broj dijela: 151669

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	Blok konstrukcija
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	elektromagnetski Reed
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	s bipolarnim kontaktom
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	0.5 ms
Maksimalna frekvencija prebacivanja	500 Hz
Maksimalna izlazna struja	1 A
Maksimalni uklopni kapacitet AC	27 VA
Maks. preklopni kapacitet DC	27 W
Snaga kratkog spoja	ne
Otpornost na preopterećenje	nedostupno
Područje pogonskog napona AC	12 V...27 V
Područje pogonskog napona DC	12 V...27 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Duljina kabela	2.5 m
Boja omotača kabela	Siva
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Vrsta montaže	s priborom
Položaj montaže	po želji

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	110 g
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	Epoksidna smola PET ojačan Čelik Pocinčani čelik Lijevani cink
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP67
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L