Utičnica s kabelom KMPYE-5

Broj dijela: 151909

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101
Oznaka linije	s priborom
Težina proizvoda	305 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje sa šesterokutnim SW18 i uzdužnim narezkom
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	4
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	4
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Trenutna nosivost	4 A
Otpor prenapona	2.5 kV
Duljina kabela	5 m
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela	90 mm
Promjer kabela	6.2 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,3 mm
Struktura kabela	4 x 0.25 mm² oklopljeni
Nazivni presjek vodiča	0.25 mm²
Krajevi žice	tupo odrezan
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-25 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Materijal omotača kabela	PVC
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal za zaključavanje vijkom	PA
Materijal utikačkih kontakata	Mjed