# Zaporni ventil HE-3-1/4-1/4

Broj dijela: 153297




## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | 3/2 bistabilan |
| Odabir dodatne funkcije | s funkcijom ispuha |
| Pneumatski priključak 1 | R1 / 4 |
| Pneumatski priključak 2 | R1 / 4 |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>Izravno pričvršćivanje kroz otvor<br>Direct mounting via thread |
| Normalni nazivni protok | 625.5 l/min |
| Nazivna veličina | 4.1 mm |
| Radni tlak | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Materijal za kućište | PBT ojačan |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Ispušna funkcija | ne može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Klipni ventil |
| Vrsta poreza | izravno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilan |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čiste sobe | Klasa 4 prema ISO 14644-1 |
| Srednja temperatura | 0 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 58 g |
| Pneumatski priključak 3 | nije prikupljeno |
| Materijal otvora za uvrtanje | Niklani mesing |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |