# Y-konektor, utisni QSMY-6

Broj dijela: 153372

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Mini |
| Nazivna veličina | 2.9 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstrukcija | Y oblik |
| Veličina spremnika | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Pomorska klasifikacija | vidi potvrdu |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Težina proizvoda | 5.5 g |
| Broj izlaza | 2 |
| Broj dovodnih vodova | 1 |
| Pneumatski priključak 1 | za crijevo vanjski Ø 6 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 6 mm |
| Prsten za otpuštanje u boji | plava |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PBT |
| Prsten za oslobađanje materijala | POM |
| Materijal za brtvljenje crijeva | NBR |
| Materijal segmenta obujmice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |