# Regulator diferencijalnog tlaka LRL-1/4-QS-6

Broj dijela: 153514



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Funkcija kontrolera | Konstanta diferencijalnog tlaka<br>s obrnutim strujnim ponašanjem |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-6 |
| Vrsta montaže | može se uvrnuti |
| Nominalni protok otvoren | 241 l/min |
| Raspon regulacije tlaka | 2 bar...6 bar |
| Ulazni tlak 1 | 0 MPa...0.9 MPa<br>0 bar...9 bar<br>0 psi...130.5 psi |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Materijal za kućište | PBT ojačan |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Brava za aktiviranje | Matica za zaključavanje |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani regulator klipa<br>s kontinuiranom opskrbom tlakom |
| Nazivni protok zatvoren | 240 l/min |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Težina proizvoda | 38 g |
| Materijal otvora za uvrtanje | Niklani mesing |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za brtvljenje navoja | PTFE |