Zaporni ventil HE-2-QS-5/16-U

Broj dijela: 153982



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1	QS-5/16
Pneumatski priključak 2	QS-5/16
Vrsta aktiviranja	ručno
Vrsta montaže	neobavezno: Izravno pričvršćivanje kroz otvor Instalacija linije
Normalni nazivni protok	415.8 l/min
Nazivna veličina	3.5 mm
Radni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Materijal za kućište	PBT ojačan
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	reverzibilan
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	26 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR