# Spojni kabel SIM-M8-3WD-5-PU

Broj dijela: 159423




## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Odgovara normi | EN 61076-2-104<br>EN 61984 |
| Električni priključak | 3-pin / 3-žični<br>Kutna utičnica/otvoreni kraj<br>M8x1 / - |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...60 V |
| Područje pogonskog napona AC | 0 V...60 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 4 A |
| Otpor prenapona | 1.5 kV |
| Duljina kabela | 5 m |
| Kvaliteta upravljanja | Standard |
| Linija uvjeta ispitivanja | Čvrstoća na zamor pri savijanju: prema Festo standardu<br>Uvjeti ispitivanja na zahtjev<br>Energy chain: › 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Promjer kabela | 3.8 mm |
| Struktura kabela | 3 x 0,25 mm² |
| Nazivni presjek vodiča | 0.25 mm² |
| Izolacija jezgre kod boja | plava<br>Smeđa<br>crno |
| Klasa zaštite | IP65<br>IP68 |
| Temperatura okoline | -25 °C...80 °C |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...80 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o niskom naponu<br>prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima<br>prema UK propisima za električnu opremu |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS<br>bez halogena<br>bez estera fosforne kiseline |
| Stupanj onečišćenja | 3 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela | TPE-U (PU) |
| Boja omotača kabela | Siva |
| Materijal za kućište | TPE-U (PU) |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal spojne matice | Mjed, poniklani |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal utikačkih kontakata | Mjed, pozlaćen |
| Materijal izolacijske čahure | PP |