# Manometar s prirubnicom FMA-63-10-1/4-EN

Broj dijela: 159602



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Područje prikaza | 0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Odgovara normi | EN 837-1 |
| Manometar nazivne veličine | 63 |
| Zaštita od eksplozije | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Konstruktivna struktura | Manometar s Bourdon cijevi |
| Vrsta montaže | Montaža prednje ploče |
| Operativni medij | Inertni plinovi<br>neutralne tekućine |
| Radni tlak | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Fluktuirajući faktor opterećenja | 0.66 |
| Klasa točnosti mjerenja | 2,5 |
| Klasa zaštite | IP43 |
| Srednja temperatura | -20 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Priključni položaj | Usredotočeno na stražnju stranu |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Materijali u kontaktu s medijem | Mjed |
| Materijal otvora za uvrtanje | Mesing |
| Materijal za kućište | ABS |
| Materijal leće | SAN |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Materijal prstena za pričvršćivanje | Čelik |
| Boja kućišta | crno |
| Težina proizvoda | 120 g |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | nema acetilena<br>nema kisika |
| mjerilo | Dvostruka ljestvica<br>bar (vanjski)<br>psi (iznutra) |