Montaža prirubnice CRFNG-50

Broj dijela: 161848

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	526 g
Pričvršćivanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik