Podmazivač LOE-3/4-D-MIDI

Broj dijela: 162681



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serija	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač magle
Maksimalni kapacitet ulja	110 cm³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0 bar...16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja	8 l/min
Normalni nazivni protok	6300 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	630 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna školjka	PC