Regulator filtera LFR-3/4-D-O-MAXI-A

Broj dijela: 162700



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Serija	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Regulator filtra bez manometra
Maksimalna količina kondenzata	80 cm³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Indikator tlaka	G1/4, pripremljeno
Radni tlak	2 bar...12 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.4 bar
Normalni nazivni protok	9700 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	1300 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani cink

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna školjka	PC