Spojni modul FRM-1/4-D-MINI

Broj dijela: 164950



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Razvodni modul
Radni tlak	0 bar...16 bar
Normalni nazivni protok u smjeru glavnog protoka 1-> 2	3300 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	197 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani cink