Ravni cilindar EZH-10/40-40-A-B

Broj dijela: 164990



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	40 mm
Promjer klipa	22 mm ekvivalentni promjer
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni potiskujući
Konstruktivna struktura	Klip pravokutna klipnjača
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Osiguranje od zakretanja/vođenje	pravokutna klipnjača
Radni tlak	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	205 N
Teoretska minimalna povratna sila opruge	18 N
Teoretski max	28 N
Težina proizvoda	242 g
Vrsta montaže	s poprečnim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijalni pokrov	Aluminij
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij
Materijal klipnjače	PA ojačan