Priključna ploča PAML-CP-90-HP3-G34

Broj dijela: 1651542

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	90
Nazivna veličina DN	36
Serija	L
Radni tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	750 g
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR
Materijalni vijci	Plemeniti čelik