Kuglasti ventil VZBA-1""-GGG-63-32L-F0405-V4V4T

Broj dijela: 1692215



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerni kuglasti ventil L-provrt
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp1
Indikator položaja prekidača	Slot direction = flow direction
Uzorak bušenja prirubnice	F04 F05
Unutra-Ø	20 mm
Nazivna veličina DN	25
Funkcija ventila	3/2
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	63
Moment aktiviranja	22 Nm
Na temelju norme	EN 10226-1 ISO 5211
srednji	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine drugi protočni mediji na zahtjev
Srednja temperatura	-10 °C...200 °C
Brzina protoka Kv tip L	11.8 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala kućišta	1.4408
Materijalne brtve	PTFE PTFE, ojačan
Materijalna lopta	visokolegirani nehrđajući čelik
Kugla s brojem materijala	1.4408
Materijalna osovina	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala osovina	1.4401
Težina proizvoda	1600 g
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.