Mini tobogan SLS- 6-15-P-A

Broj dijela: 170487



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	15 mm
Promjer klipa	6 mm
Način rada pogonske jedinice	jaram
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodič za kavez s kuglicama
Konstruktivna struktura	Opterećenje Klip Piston rod Vodilica kaveza s kuglama Klizač
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0,008 Nm
Maks. sila Fy	180 N
Maks. sila Fz	180 N
Maks. moment Mx	0.9 Nm
Maks. Moment My	0.9 Nm
Maks. moment Mz	0.6 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	13 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	17 N
Pokretna masa	32 g
Težina proizvoda	113 g
Alternativne veze	vidi crtež proizvoda
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Vodič za materijal	Čelik
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik