# Spojni modul FRM-D-MINI

Broj dijela: 170684



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Razvodni modul |
| Radni tlak | 0 bar...16 bar |
| Normalni nazivni protok u smjeru glavnog protoka 1-> 2 | 3300 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 127 g |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |