Spojnica EAMC-42-50-9-12

Broj dijela: 1732001

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	9 mm
Montažni promjer 2	12 mm
Izvedbena veličina	42
Nazivna duljina	50 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	34.8 kgmm²
Prenosivi moment	17 Nm
Težina proizvoda	146 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS