Filtar LF-3/4-D-5M-MAXI-NPT

Broj dijela: 173702



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Serija	D.
Položaj montaže	okomito
Finoća filtra	5 µm
Odvod kondenzata	ručno pipajući
Maksimalna količina kondenzata	80 cm³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0 bar...16 bar
Normalni nazivni protok	3600 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s pridržnim kutom
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC