Podmazivač LOE-1/4-D-MINI-NPT

Broj dijela: 173821



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni kapacitet ulja	45 cm³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja	3 l/min
Normalni nazivni protok	2300 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna školjka	PC