Podmazivač LOE-3/8-D-MIDI-NPT

Broj dijela: 173823



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni kapacitet ulja	110 cm³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja	8 l/min
Normalni nazivni protok	5500 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna školjka	PC