# Servisna jedinica FRC-1/8-D-5M-MINI-NPT

Broj dijela: 173832




## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Mini |
| Položaj montaže | okomito |
| Odvod kondenzata | ručno pipajući |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Radni tlak | 1 bar...16 bar |
| Raspon regulacije tlaka | 0.5 bar...12 bar |
| Normalni nazivni protok | 600 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: -]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 660 g |
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s pridržnim kutom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/8 NPT |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |
| Materijalna školjka | PC |