Montaža prirubnice FNC-40

Broj dijela: 174377



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Odgovara normi	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	291 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Čelik pocinčani
Materijalni vijci	Čelik pocinčano