Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRLZ-M3-QS-3

Broj dijela: 175043



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija nepovrata prigušnice za dovod zraka
Pneumatski priključak 1	QS-3
Pneumatski priključak 2	M3
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	41 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	27 l/min...44 l/min
Radni tlak	0.2 bar...10 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bara, 87-› 0 psi)	95 l/min
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bara, 87-› 0 psi)	75 l/min...100 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	0.3 Nm
Težina proizvoda	7 g
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing poniklane
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za regulacijski vijak	Mesing

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za zakretni spoj	Lijevani cink