Spojnica EAMC-40-66-XX-20

Broj dijela: 176037

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 2	20 mm
Izvedbena veličina	40
Nazivna duljina	66 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6500 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	42.3 kgmm²
Težina proizvoda	139 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS