# Montaža na noge CRHNC-40

Broj dijela: 176938

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 40 |
| Odgovara normi | ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Temperatura okoline | -40 °C...150 °C |
| Težina proizvoda | 188 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Pričvršćivanje materijala | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijalni vijci | visokolegirani nehrđajući čelik |